

重複型MCAWM注文時の注釈追加

■標準タイプ				①仕上げ方法		■精度基準		
Type	①仕上げ方法	②板厚公差	指定1mm単位	選択	仕上げ方法	フライス	●A・B寸法公差	
			A	B	V	上下面	~99mm 100~200mm	
BLA BLBA (T=5~20)	V	P N M	20~200	20~200	T	6面	±0.5 ±0.75	
					5	W	6面	
					6	②板厚公差(T寸公差)		
					8	板厚公差	精度	
					10	P	0~+0.1	
					12	N	±0.05	
PAA PABA (T=5~30)	W	P N M	20~200	20~200	15	M	-0.1~0	
					20	■特長		
					25	上下面・6面フライス仕上げに、板厚(T)精度・A寸・B寸法精度を向上させました。		
					30	④MCAをご注文の場合で仕上げ方法W、板厚公差Mを選択する場合は型式はMCAWMの後ろに、(ドット)をつけてご注文ください。		
					5	(例)		
					8	型式	- A - B - T	
MCA MCAW	V	P N M	20~200	20~200	10	MCAWM	- 200 - 100 - 10	
					12	⑤穴加工詳細		
					15	N(通し穴)		
					20	Z(ザグリ穴)		
					25	ネジインサート加工詳細		
					30	M(ネジインサート)		
PKA	W	P N M	20~200	20~200	5	■表1		
					8	ボルト呼び径		
					10	d		
					12	dt		
					15	h		
					16	指定方法(例) M4-L6		
20	L≤T							
25	ネジインサートHLTSの詳細はP.1401参照							

■穴加工付・ネジインサート加工付タイプ							⑥L+5<Tの場合は止まり穴になります。									
Type	仕上げ方法	板厚公差	呼び	指定1mm単位	選択	指定1mm単位	穴加工付ボルト呼び径選択	ネジインサート加工付ボルト呼び径選択								
				A	B	T	F	G	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)	L				
BLA BLBA (T=5~20)	V	P N M	(穴加工) 2H 4H 6H (ネジインサート加工) K2H K4H K6H	20~200	20~200	T	9~191 (2H・4Hタイプ) (K2H・K4Hタイプ)	5~195 (2Hタイプ) (K2Hタイプ)	3 4 5 6 8 10	3	4	5	6			
						6				3	4	5	6	8		
						8				3	4	5	6	8	10	
						10				4	5	6	8	10		
						12				4	5	6	8	10		
						15				4	5	6	8	10		
PAA PABA (T=5~30)	W	P N M	(穴加工) 2H 4H 6H (ネジインサート加工) K2H K4H K6H	20~200	20~200	20	9~145 (6Hタイプ) (K6Hタイプ)	9~191 (4H・6Hタイプ) (K4H・K6Hタイプ)	3 4 5 6 8 10	4	5	6	8			
						25				4	5	6	8	10		
						25				4	5	6	8	10		
						30				4	5	6	8	10		
						5				3	4	5	6	8		
						8				3	4	5	6	8		
MCA MCAW	V	P N M	(穴加工) 2H 4H 6H (ネジインサート加工) K2H K4H K6H	20~200	20~200	10	9~145 (6Hタイプ) (K6Hタイプ)	9~191 (4H・6Hタイプ) (K4H・K6Hタイプ)	3 4 5 6 8 10	4	5	6	8			
						12				4	5	6	8	10		
						15				4	5	6	8	10		
						20				4	5	6	8	10		
						25				4	5	6	8	10		
						30				4	5	6	8	10		
PKA	W	P N M	(穴加工) 2H 4H 6H (ネジインサート加工) K2H K4H K6H	20~200	20~200	5	9~145 (6Hタイプ) (K6Hタイプ)	9~191 (4H・6Hタイプ) (K4H・K6Hタイプ)	3 4 5 6 8 10	3	4	5	6			
						8				3	4	5	6	8		
						10				3	4	5	6	8	10	
						12				3	4	5	6	8	10	
						15				3	4	5	6	8	10	
						16				3	4	5	6	8	10	

④穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。
 ⑤F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合：d(dt)+5≤F≤A-d(dt)-5、6Hタイプ選択の場合：d(dt)+5≤F≤A/2-d(dt)/2-2.5が必要です。
 ⑥G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合：d(dt)/2+2.5≤G≤B-d(dt)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(dt)+5≤G≤B-d(dt)-5が必要です。(dは通し穴、ネジインサート、dtはザグリ穴選択の径)
 ⑦MCAをご注文の場合で仕上げ方法W、板厚公差Mを選択する場合は型式はMCAWMの後ろに、(ドット)をつけてご注文ください。

Order 注文例

標準タイプ 型式 - A - B - T
BLAVN - 200 - 100 - 10

穴加工付・ネジインサート加工付タイプ 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - L
MCAVP2H - 200 - 150 - 20 - F100 - G75 - N5
PAAWPK4H - 100 - 50 - 5 - F50 - G25 - M4 - L4

Delivery 出荷日 5 日目発送 ストック B 500円/1本 送料 P.92
 ⑧同一サイズ3本以上は一律1,350円

<訂正用>

①

MCA

W

選択

MCAWM

型式 - A - B - T
MCAWM - 200 - 100 - 10

②

MCA

W

選択

MCAWM

型式 - A - B - T
MCAWM - 200 - 100 - 10

穴加工付・ネジインサート加工付タイプ 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - L
MCAVP2H - 200 - 150 - 20 - F100 - G75 - N5
PAAWPK4H - 100 - 50 - 5 - F50 - G25 - M4 - L4

Delivery 出荷日 5 日目発送 ストック B 500円/1本 送料 P.92
 ⑧同一サイズ3本以上は一律1,350円