



● デジタルファインノギス

DTNG-DF



■測定部材質 ステンレス
■ジョウ部硬度 50.0HRC~
■付属品 電池(CR2025)1個

Order 注文例 **DTNG - DF150**
型番

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

型番	測定範囲 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	器差 (mm)	最小表示量 (mm)	¥単価 1本
DTNG-DF150	0~150	40	15.5	235	±0.03	0.01	6,720
DTNG-DF200	0~200	50	19.5	285			10,200
DTNG-DF300	0~300	60	22	390	±0.04		13,960

◎量子化誤差(±1カウント)含まず。

校正サービス P.1040

EYEが特長!


●デジタル表示の文字を大きく、背面をオレンジ色にしたことで表示が見やすくなっています。

● ノギス

N□□ (ミツヨ製)



NGS (エコノミータイプ)



●N□□
在庫品 **になりました**

●NGS
3 日目発送 **カタログ記載通りです**

型番	測定範囲 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	器差 (mm)	最小読取値 (mm)	¥単価 1本
N15	0~150	40	17	229	±0.05	0.05	4,000
N20	0~200	50	20.5	288			5,980
N30	0~300	64	22	404	±0.08		11,920
NGS150	0~150	40	16	234	±0.05	0.05	3,250
NGS200	0~200	46	17	290			3,890
NGS300	0~300	59.5	23	415	±0.08		7,150

■材 質 ステンレス
■ジョウ部硬度 52.5HRC~

Order 注文例 **NGS300**
型番

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

● ダイヤルノギス

D□□TN (ミツヨ製)



■測定部材質 ステンレス
■ジョウ部硬度 52.5HRC~

型番	最大測定長 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	指針の回転 (mm)	器差 (mm)	最小読取値 (mm)	¥単価 1本
D15TN	0~150	40	16.5	231		±0.03	0.02	8,890
D20TN	0~200	50	20	288	2			12,040
D30TN	0~300	64	22	403		±0.04		17,200

Order 注文例 **D15TN**
型番

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

在庫品 **になりました**

校正サービス P.1040

超硬エンドミル
ハイスエンドミル
自由指定直刃
エンドミル

専用カッター

超硬ドリル
ハイスドリル

リーマ

タップ

フライス
チップ・ホルダ

旋盤
チップ・ホルダ

加工用具

ツーリング

ワイヤー

形彫放電

DIA-CBN砥石

一般砥石

仕上用工具

測定工具

化学製品

作業工具・
保全用品