

カスタムナンバー取得用紙(結線指定用)

太枠内をご記入下さい。

会社名					お客様コード (必須)					
部署名					TEL					
(フリガナ) ご担当者氏名					FAX					
					申込日	年 月 日				

◆ラベル文字指定


※英数字、記号の場合、半角14文字が指定可能です。漢字の場合、全角7文字までご指定可能です。
※バラ線、フラットケーブル、片端切り落としタイプ、在庫商品では、本サービスはご利用頂けません。

片端切り落としタイプ		両端コネクタ付タイプ		片端マークチューブ付・Y端子付		片端2分岐	
CN1	文字方向	CN1	文字方向	CN1	文字方向	CN1	文字方向
	CN1		CN1		CN1		CN1
	CN2		CN2		CN2		CN2
	CN3		CN3		CN3		CN3

CN1指定文字									
CN2指定文字									
CN3指定文字									

文字向き(ご指定の向きA・Bを上記外図右側の文字方向欄にご記入ください。ご記入がない場合は、A方向で製作致します。)

A:	B:
----	----




◆結線指定表

※()はFCN・8840シリーズコネクタ用です。


CN1側 ピン番号	CN2側 ピン番号	CN1側 ピン番号	CN2側 ピン番号	CN1側 ピン番号	CN2側 ピン番号	CN1側 ピン番号	CN2側 ピン番号
1(A1)		26(B13)		51(A26)		76	
2(B1)		27(A14)		52(B26)		77	
3(A2)		28(B14)		53(A27)		78	
4(B2)		29(A15)		54(B27)		79	
5(A3)		30(B15)		55(A28)		80	
6(B3)		31(A16)		56(B28)		81	
7(A4)		32(B16)		57(A29)		82	
8(B4)		33(A17)		58(B29)		83	
9(A5)		34(B17)		59(A30)		84	
10(B5)		35(A18)		60(B30)		85	
11(A6)		36(B18)		61(A31)		86	
12(B6)		37(A19)		62(B31)		87	
13(A7)		38(B19)		63(A32)		88	
14(B7)		39(A20)		64(B32)		89	
15(A8)		40(B20)		65(A33)		90	
16(B8)		41(A21)		66(B33)		91	
17(A9)		42(B21)		67(A34)		92	
18(B9)		43(A22)		68(B34)		93	
19(A10)		44(B22)		69		94	
20(B10)		45(A23)		70		95	
21(A11)		46(B23)		71		96	
22(B11)		47(A24)		72		97	
23(A12)		48(B24)		73		98	
24(B12)		49(A25)		74		99	
25(A13)		50(B25)		75		100	

注意！
MIL規格コネクタは使用される機器メーカーにより、コネクタピン配列が異なります。下記のいずれかにチェックを必ずお入れください

三菱電機(株)
オムロン(株)



(株)キーエンス



・接続する機器名、用途をご記入ください

機器名	用 途:
CN1側:	
CN2側:	

ラベル貼付け箇所をチェックを入れてください。ラベルの貼付け位置は、ケーブル引き出し口から100mm以内。コネクタピン番号1番側(FCNの場合A1側)から印字内容が見えるよう貼付け。上記以外の仕様は、本サービスではお受けできませんので、特注製作が可能な自由設計ハーネスにてご依頼下さい。

ご注文されるハーネスの型式(型式を左詰でご記入下さい。追加加工のご指定がある場合はオプション記号も含めた記入をお願いいたします。)

カスタムナンバーは次の通りです。上記型式に追記してご注文下さい。

—	X	—							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

お申込は、(株)ミスミ ハーネス見積センター

Mail : harness@misumi.co.jp
Fax : 03-5805-7162