

エコミータイプをよりお値打ちな価格に



DIAL GAUGES/INDICATOR

ダイヤルゲージ / インジケータ



測定工具

●ダイヤルゲージ



EGが特長!

- リミット針が標準付属。
- ステム・スピンドルはステンレス高剛性耐える高い強度。

●2046S
 在庫品 **になりました**

●DIG10
 3日発送 **カタログ記載通りです**

型番	測定範囲 (mm)	目盛 (mm)	目盛仕様	全行程精度	隣接誤差	戻り誤差	測定力 (N)	¥単価 1個
2046S	0~10	0.01	±0-100	±13	8	5	1.4以下	3,350
DIG10	0~10	0.01	±0-100	±14	8	3	1.5以下	2,910

Order 注文例 **DIG10** 型番

Delivery 出荷日 **3日発送**




Price 価格

校正サービス P.1040

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率		3%	5%	10%	10%

●インジケータ



EGが特長!

- 測定子は非磁性体のため、磁気の影響を受けず、強い力が加わった時、溝部から折れにくく、正確な測定が可能です。

●TI-133H
 在庫品 **になりました**

●DIK50
 3日発送 **カタログ記載通りです**

型番	測定範囲 (mm)	目盛 (mm)	目盛仕様	全行程精度	隣接誤差	戻り誤差	測定力 (N)	¥単価 1個
TI-133H	0~0.5						0.3以下	9,350
DIK50	0~0.8	0.01	0-40-0	±13	5	3	0.5以下	6,000

Order 注文例 **DIK50** 型番

Delivery 出荷日 **3日発送**

Price 価格

校正サービス P.1040

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率		3%	5%	10%	10%

- 超硬エンドミル
- ハイスエンドミル
- 自由指定直刃エンドミル
- 専用カッター
- 超硬ドリル
- ハイスドリル
- リーマ
- タップ
- フライスチップ・ホルダ
- 旋盤チップ・ホルダ
- 加工治具
- ツーリング
- ワイヤー
- 形彫放電
- DIA-CBN砥石
- 一般砥石
- 仕上用工具
- 測定工具
- 化学製品
- 作業工具・保用品

お見積り

