



取付穴φ30 照明



ココが特長 操作しやすい取付穴φ30の大型LED照明タイプ

- 海外規格No.は [P1151](#)ページ参照
- 製造元型式は [P1151](#)ページ参照

注意

- ・スイッチとLEDは別回路になっています。
- ・スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
- ・LED回路の定格電圧はAC/DC24Vです。詳しくは下記詳細仕様をご覧ください。
- ・LEDを点灯させるために制限抵抗は必要ありません。(NB品共通)

Delivery 納期

在庫●印のもの

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫一印のもの

出荷日	
1~10個	5日目
11個~	都度見積

Order 注文例

基本型式	-	色
PL3CPM10	-	R




型式	色	形状	操作部	動作機能	接点		保護構造	取得規格					端子	パラチャージ	標準単価	スライド単価	在庫
					構成	構造		UL	CSA	TUV	CE	CCC					
PL3CPM10	R	丸突起 丸ガード	φ24	モメンタリ	1a	分離	IP65防油	●	●	●	●	●	M3.5 ねじ 端子	+¥530/個	¥1,080	¥1,053	●
PL3CPM11	G				1a1b			●	●	●	●	●			¥1,303	¥1,269	●
PL3CPA10	W				1a			●	●	●	●	●			¥1,642	¥1,600	-
PL3CPA11	乳白				1a1b			●	●	●	●	●			¥1,864	¥1,816	-
PL3CGM10	Y				1a			●	●	●	●	●			¥1,400	¥1,364	●
PL3CGM11	黄	1a1b	●	●	●	●	●	¥1,622	¥1,581	●							
PL3PL01	-	キノコ	φ40	フッシュロック ターンリセット	1b	●	●	●	●	●	¥1,853	¥1,805	●				
PL3PL02	2b				●	●	●	●	●	¥2,075	¥2,022	●					
PL3PL11	1a1b				●	●	●	●	●	¥2,075	¥2,022	●					

部 1~2個のご注文は標準単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 PL3CPM10-R を2個ご注文の場合
 (標準単価1,080円+パラチャージ530円)×2個=3,220円
 パラチャージに関しては [P0101](#)ページ

詳細仕様


定格絶縁電圧 (Ui)	定格通電電流 (Ith)	定格使用電圧 (Ue)	定格使用電流		LED定格 AC/DC 24V	使用温度範囲 °C	絶縁抵抗 DC500V メガ	耐電圧 AC 1分間 V		耐久性(万回以上)				質量約g
			交流	直流				充電部 アース間	異極 充電部間	機械的			電氣的	
			コイル負荷 (AC-15)	コイル負荷 (DC-13)						モメンタリ	オルタネイト	フッシュロック		
AC DC 250V	10A	24V	6A	4A	12mA (AC) 11mA (DC)	-20 ~ +50	100 MΩ 以上	2000	2000	500	100	10	50	57 ~ 66
		120V	6A	-										
		125V	-	1.3A										
		240V	6A	-										
		250V	-	0.45A										

取り付け順序について




外形図

PL3C*M1*



※弊社での販売は1.2接点品のみです。


PL3PL**




※弊社での販売は1.2接点品のみです。

端子配列

ねじ端子結線の取付φ22,30
照光式押しボタン




取付穴加工図



商品の特徴


■前縮め構造

締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易となります。



■2方向配線で作業効率をアップ

端子部は2方向からの配線が可能で、渡り配線や狭いスペースでの配線に最適です。また、角ワッシャの使用により、単線での配線にも適しています。



各ユニットを配色しているため、視覚的な配線チェックが可能です。

- セレクションガイド
- 非常停止
- 押しボタン
- セレクト
- 表示灯
- トグル
- ロッカ
- スライドロータリー
- 技術資料
- プザー
- プザー外形図
- フットスイッチ
- インターロックプラグ