

配線補助器具

RoHS



ココが
特長

倍率約3倍の直径90mm2重焦点式レンズ採用

- 360度回転可能なフレキシブルアーム。安定性のよいベースで安全作業ができます。
- 寸法(mm)：横幅150×奥行245×高さ280
- 重量：1kg

EX

Example
使用方法



¥

型式	基準単価
ST-93	¥5,350



Order
注文例

型式

ST-93



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

ワンタッチクランプ

RoHS



ココが
特長

ワークの着脱が瞬時に行けるワンタッチクランプです


- 丸、四角、多角形などワンタッチでクランプできます。
- バネ圧力：クランパーAとクランパーBに100mm角の物を挟んだときに2kg/mm²の力が加わります。
- 最大開口寸法：77(W)×25(H)mm
- 外形寸法：110(W)×131(H)×130(D)mm
- 重量：410g

EX

Example
使用方法



※写真はTEDASUKE-R
のものです。



※図はTEDASUKE-Rのものです。



Order
注文例

型式

TEDASUKE-R2

¥

型式	基準単価
TEDASUKE-R2	¥5,200



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ハンダ吸収線

RoHS



ココが
特長

非塩素系の特殊フラックスをしみこませました

- 無洗浄RMAフラックス(MIL-F-14256F)を使用していますので精密機器等にも安心してご使用いただけます。

¥

型式	基準単価	線幅	長さ	重さ(g)	編組
CP-1515	¥300	約1.5mm	約1.5mm	11	袋編
CP-2515	¥300	約2.5mm	約1.5mm	16	袋編
CP-3515	¥300	約3.5mm	約1.5mm	22	袋編



Order
注文例

型式

CP-1515



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

ハンダ吸収器

RoHS



ココが
特長


スルーホール基板のハンダも一気に吸取れます

- 大容量シリンダー・強力スプリングにより、スルーホール基板のハンダも一気に吸取る強力設計です。
- セルフクリーニングシャフトにより、ノズルに残ったハンダガスをきれいに除去します。
- 静電気対策品(導電性プラスチック採用)
- 静電気防止ノズル採用

¥

型式	基準単価	長さ(mm)	重さ(g)	径(mmφ)
GS-150	¥2,350	330	89	23
GS-154	¥1,810	275	65	18.9
GS-158	¥1,730	190	25	14

外形図



GS-158N
静電対策型

GS-150N
静電対策型

交換ノズル(静電気防止ノズル)

型式	対応商品	単価
GS-150N	GS-150、GS-154用	¥610
GS-158N	GS-158用	¥610



Order
注文例

型式

GS-150

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品