

IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~774

14芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	8	8	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	9	9	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	10	10	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	11	11	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	12	12	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	13	13	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	14	14	○
シールド		ブード	アース端子処理	

20芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	11	11	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	12	12	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	13	13	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	14	14	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	15	15	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	16	16	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	17	17	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	18	18	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	19	19	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	20	20	○
シールド		ブード	アース端子処理	

26芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	14	14	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	15	15	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	16	16	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	17	17	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	18	18	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	19	19	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	20	20	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	21	21	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	22	22	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	23	23	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	24	24	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	25	25	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	26	26	○
シールド		ブード	アース端子処理	

50芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	26	26	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	27	27	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	28	28	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	29	29	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	30	30	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	31	31	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	32	32	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	33	33	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	34	34	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	35	35	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	36	36	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	37	37	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	38	38	○
黄	黒3	14	14	○
黄	赤3	39	39	○
桃	黒3	15	15	○
桃	赤3	40	40	○
橙	黒4	16	16	○
橙	赤4	41	41	○
灰	黒4	17	17	○
灰	赤4	42	42	○
白	黒4	18	18	○
白	赤4	43	43	○
黄	黒4	19	19	○
黄	赤4	44	44	○
桃	黒4	20	20	○
桃	赤4	45	45	○
橙	黒連続	21	21	○
橙	赤連続	46	46	○
灰	黒連続	22	22	○
灰	赤連続	47	47	○
白	黒連続	23	23	○
白	赤連続	48	48	○
黄	黒連続	24	24	○
黄	赤連続	49	49	○
桃	黒連続	25	25	○
桃	赤連続	50	50	○
シールド		ブード	アース端子処理	

IEEE1284オスコネクタ コンタクト配列図

