


ミスミ

MVVS 100V未満 シールド付

100V
未満 より線 1重
シールドココが
特長 弱電流回路用 汎用信号ケーブル

・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
〔式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)〕
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

1~99m(5本まで)

2 日日出荷

100m(2本まで)

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストーク T

巻末-9

当日出荷 ¥1,000/本

ストーク A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692

Order
注文例

型番 - 断面積 - 芯数 - 長さ
VAMVVS - 0.3 - 2 - 10

※「(」: 半角括弧、「1」: イチ、「11」: アイ、「0」: セロ、「0」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	芯数	全長 ^{※3} もしくは 指定長	¥スライド単価				¥通常単価		¥指定長単価				
				1000m (100m×10 ^{※5})	500m (100m×5 ^{※5})	100m(巻) ×3本〜	100m(巻) ×1〜2本	99〜50m		49〜20m		19〜10m		9〜1m
				都度見積	都度見積	都度見積	1日目	2日目		2日目		2日目		2日目
型番	断面積 (mm ²)	芯数	全長 ^{※3} もしくは 指定長	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}
				メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}
VAMVVS	0.3	2	1 〜 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	27	27	27	49	T	41	T/A	48	T/A	52	T/A
		3		40	40	40	56	T	54	T/A	63	T/A	70	T/A
		4		49	49	50	68	T	70	T/A	88	T/A	93	T/A
		5		64	64	65	68	T	85	T/A	99	T/A	108	T/A
		6		75	75	76	103	T	97	T/A	115	T/A	125	T/A
		7		80	80	81	105	T	109	T/A	127	T/A	137	T/A
		8		87	88	88	92	T	116	T/A	137	T/A	147	T/A
		10		90	91	91	144	T	100	T/A	115	T/A	120	T/A
		12		92	97	97	158	T	110	T/A	125	T/A	130	T/A
		16		155	157	159	166	T	128	T/A	144	T/A	150	T/A
	0.5	2		44	44	45	63	T	45	T/A	52	T/A	53	T/A
		3		50	50	51	71	T	57	T/A	66	T/A	67	T/A
		4		62	63	63	88	T	76	T/A	86	T/A	88	T/A
		5		83	84	84	116	T	95	T/A	110	T/A	112	T/A
		6		95	96	97	102	T	112	T/A	128	T/A	131	T/A
		7		100	102	103	108	T	127	T/A	146	T/A	149	T/A
	0.75	2		51	51	52	73	T	63	T/A	72	T/A	75	T/A
		3		61	62	62	88	T	75	T/A	88	T/A	88	T/A
		4		74	75	76	85	T	98	T/A	118	T/A	124	T/A
		6		122	124	125	175	T	150	T/A	170	T/A	176	T/A
	1.25	2		148	150	152	156	T	193	T/A	228	T/A	228	T/A
		3		65	66	66	94	T	80	T/A	96	T/A	96	T/A
	2.0	2		79	81	82	97	T	114	T/A	132	T/A	138	T/A
		3		95	98	99	120	T	138	T/A	162	T/A	174	T/A
		4		80	82	83	98	T	119	T/A	138	T/A	146	T/A
		4		103	105	107	129	T	155	T/A	184	T/A	195	T/A
		4		121	122	123	194	T	181	T/A	215	T/A	235	T/A



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社製の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要本数をご指定ください。


※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法〔式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)〕

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

特性レーダーチャート



— 一般計装用ケーブル

— MVVS

※特性の目安としてご利用ください。

P1685

商品比較

	耐油
無し×	有り○
OTSCVB (P1321)	NAKVVSB (P1253)
VAMVVS (P1245)	FKEV-SB (P1260)
MVVS (P1247)	

※比較サイズはAWG18(0.75mm²)、4芯を参考にしております。

※比較内容について保証するものではありません。

商品選定の参考としてお使い下さい。

主な仕様

シース色	グレー
取得規格	—
定格電圧	弱電流回路用 V
使用温度範囲	-10~60 ℃
難燃性	—
曲げ半径 (mm)	仕上外径× 8 (固定部) — (可動部)

※推奨値であり保証値ではありません

仕様

型番	断面積 (mm ²)	芯数	AWG サイズ 目安 ^{※1}	燃合 構造 (図参照)	線芯 本数	仕上 ^{※2} 外径 (mm)	概算 質量 kg/km	電気的特性				導体			絶縁		線芯 外径 約(mm)	シース		規格	サンプル 提供 ^{※4}
								許容電流 A(30℃) ^{※5}	導体抵抗 Ω/km(20℃)	絶縁特性 MQ/km(20℃)	耐電圧 V/分	構成 本/mm	外径 約(mm)	メッキ ^{※3}	厚さ (mm)	材質 ^{※3}		厚さ (mm)	材質 ^{※3}		
VAMVVS	0.3	2	22	芯/層燃 り	2	5.1	38	4	63.2	5	500	12/0.18	0.7	なし	0.3	PVC	1.3	0.9	PVC	—	○
		3			5.3	43	4	—												○	
		4			5.9	49	3	—												○	
		5			6.4	50	3	—												○	
		6			6.8	55	3	—												○	
		7			6.8	60	3	—												○	
		8			7.3	65	3	—												○	
		10			8.5	75	2	—												○	
	0.5	2	20		2	6.1	45	6	37.8			20/0.18	0.9	なし	0.3	PVC	1.5	0.9	PVC	—	○
		3			6.4	52	5	—												○	
		4			6.9	63	5	—												○	
		5			7.4	65	4	—												○	
		6			8.0	70	4	—												○	
		7			8.0	80	4	—												○	
		8			8.8	85	4	—												○	
		10			10.1	115	3	—												○	
	0.75	2	18		2	6.9	54	8	25.1			30/0.18	1.1	なし	0.3	PVC	1.7	0.9	PVC	—	○
		3			7.3	65	7	—												○	
		4			7.9	78	6	—												○	
		6			9.4	105	5	—												○	
	1.25	2	16		2	7.7	77	11	15.1			50/0.18	1.5	なし	0.4	PVC	2.3	0.9	PVC	—	○
		3			8.1	95	9	—												○	
		4			9.0	114	8	—												○	
		6			10.1	125	5	—												○	
	2.0	2	14		2	8.3	98	14	9.79			37/0.26	1.8	なし	0.4	PVC	2.6	0.9	PVC	—	○
		3			9.0	122	12	—												○	
		4			9.7	148	11	—												○	



ご注意

※1 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくはP1688の対比表をご参照ください。

※2 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。

※3 材質の見方

【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線

【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材

P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他

※4 サンプル提供についてはP1692をご確認ください。

※5 採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

※6 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照下さい。

※7 P1247のMVVS-Aシリーズとの主な違いは製造メーカーです。仕様については類似性が高く同等製品となります。細かい仕様差は仕様表をご確認下さい。

電流減少係数

・周囲温度の場合

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55
電流減少係数	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。

周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。

(例) MVVS 0.3mm²の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
2.0×0.82=1.64(A)

線芯識別表

線芯No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
絶縁体の色	黒	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	空	桃	若葉	紫	白	白	白
識別用ラインの色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	黒	赤	緑

① 断面積

電線に電流を流すための構成部分である導体(→⑤)の断面積のことで、大きさを表す。その値が大きいほど線は太くなる。サイズ表記はmm²、コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

② AWG(American Wire Gauge)

主にアメリカで一般に使用されている導体(→⑤)の寸法規格。断面積(→①)とは異なり、その値が大きいほど線は細くなる。コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

③ 芯数

電線の中にある線心の本数で1芯、2芯〜とカウントする。
〈線 心〉導体(→⑤)に絶縁体を施したもの。
〈絶縁体〉導体を他の回路から絶縁するもので、厚い絶縁体ほど高い電圧に耐える。使用する材質と厚さで耐電圧、絶縁抵抗(→⑭)耐熱性などの特性が決まる。

④ 対数

線心を2本捻り合わせて「対」としたものを一つの単位として数える。2対(カタログでは2Pで表記)は4芯となる。

⑤ 導体

電線に電流を流すための構成部分。一本一本の素線(→④)から構成されている。太い導体ほど電気抵抗が小さくなり、大きな電流が流せるようになる。最も一般的な材質は銅、ついでアルミニウム。

⑥ 導体構成

導体を構成する要素で本/mmで表す。7/0.18mmは0.18mmの導体素線を7本より合わせて導体を構成しているということ。導体の構成を細線化したり、編組する等の工夫により耐屈曲性等の特性に変化を持たせる。

⑦ 導体外径

素線(→④)により構成された導体部分の外径。

⑧ 絶縁厚さ

導体(→⑤)を覆う絶縁体の厚さ。

⑨ 線芯外径

導体に絶縁体が覆われた状態(=線心)での直径。同じ断面積、AWGサイズでも絶縁の厚さにより線芯外径は異なるので、コネクタ、端子類などの適用電線の選択には考慮する。

⑩ シース厚さ

絶縁線心の保護被覆(シース→⑩)の厚さ。

⑪ 仕上外径

電線を断面として見た場合の直径。コネクタフード、ケーブルクランプなど電線の引出し口径サイズの判断に利用。

⑫ 許容曲げ半径

電線の持つ特性を失わない範囲で、電線を曲げることのできる半径。電線はある程度の屈曲性を持っているが、極度に屈曲させると電気的特性を低下させるため、布設に際してこの値以下には屈曲しないように注意する。

⑬ 導体抵抗

導体(→⑤)部分の抵抗。電流の流れやすさを表す特性。その数値が小さいほうが優れている。

⑭ 絶縁特性

絶縁物の電気抵抗。その数値が大きい方が絶縁性に優れている。

⑮ 耐電圧

電線の絶縁体、シース等に規定の電圧を加え、これに耐えるかを確認する試験における一定電圧。

⑯ 許容電流

与えられた布設条件で電線に特別な支障を与えることなく流すことのできる電流値。

A 素線

導体を構成する1本1本の線。

B より線

導体が2本以上の素線の捻り合わせにより形成されているもの。単線(一本の素線で形成されている)に比べて柔軟で、折り曲げに強い。また、同じ断面積のより線でも、素線径を小さくし導体の数を増やすことにより柔軟性、折り曲げに強くなる。

C シールド(遮へい)

回路を外部の雑音から守るための層で、金属テープ、金属編組(メッシュ)などで回路(線心)を包み込むのが一般的。接地する必要あり。

D シース

保護を目的として、線心上または捻り合わせた線心の上に被覆した部分。使用する材質により耐熱性、耐油性、耐磨耗性などの特性が決まる。材質はPVC、ゴム等が多く使われている。

静電容量

2つの導体間に蓄えることができる電気エネルギーの大きさを表す係数。通信ケーブルの場合、静電容量が大きいと通話が妨げられる。

定格電圧

規格により定められた電線の最高使用電圧。配線をする場合に安全に使用するために定められた電圧。

許容最高温度

規格により定められた電線の使用時における(電流を流した場合)絶縁物の最高許容温度。

電流減少係数

電線の電流値は周囲温度により変化するので、それを算出するための周囲温度に対する係数。電流減少係数を電流値に乘じることによりその周囲温度での許容電流値を求めることができる。

ツイストペア(対撚)

対撚された2本を1組として、信号を電送する方法やケーブルをいう。他の回路との電磁結合を打ち消す。

電線断面積／AWGサイズ換算早見表について

断面積とAWGサイズの換算表を早見表として▶P1688に掲載しています。AWGサイズは、AWG4/0の直径を0.4600インチ、AWG36の直径を0.0050インチと定め、その間について等比数例に割り振ったものです。断面積とはその算出方法が異なりサイズ同士が完全一致するものではありません。

電線構造に関するガイド

線番表

ゲージ	径		断面積			重量 kg/km		
	mmG	AWG	SWG	mm	mil	mm ²	in ²	CM
—	6/0	—	—	14.73	580.1	170.5	0.2643	336.500
—	5/0	—	—	13.12	500.0	135.2	0.2096	266.900
—	—	7/0	—	12.70	516.6	126.7	0.1964	250.000
12	—	—	—	12.00	472.4	113.1	0.1753	223.200
—	—	6/0	—	11.79	464.0	109.1	0.1691	215.300
—	4/0	—	—	11.68	460.0	107.2	0.1662	211.600
—	—	5/0	—	10.97	432.0	94.59	0.1466	186.600
—	3/0	—	—	10.40	409.6	85.04	0.1318	167.800
—	—	4/0	—	10.16	400.0	81.10	0.1257	160.000
10	—	—	—	10.00	393.7	78.54	0.1217	155.000
—	—	3/0	—	9.449	372.0	70.13	0.1087	138.400
—	2/0	—	—	9.266	364.8	67.43	0.1045	133.100
9	—	—	—	9.000	354.3	63.62	0.09861	125.600
—	—	2/0	—	8.839	348.0	61.37	0.09512	121.100
—	0	—	—	8.252	324.9	53.49	0.08291	105.600
—	—	0	—	8.230	324.0	53.20	0.08245	105.000
8	—	—	—	8.000	315.0	50.27	0.07791	99.210
—	—	1	—	7.620	300.0	45.61	0.07069	90.000
—	1	—	—	7.348	289.3	42.41	0.06573	83.690
—	—	2	—	7.010	276.0	38.60	0.05983	76.180
7	—	—	—	7.000	275.6	38.48	0.05964	75.940
—	2	—	—	6.543	257.6	33.63	0.05212	66.360
6.5	—	—	—	6.500	255.9	33.18	0.05143	65.480
—	—	3	—	6.401	252.0	32.18	0.04988	63.500
6	—	—	—	6.000	236.2	28.27	0.04382	55.790
—	—	4	—	5.893	232.0	27.27	0.04227	53.820
—	3	—	—	5.827	229.4	26.67	0.04133	52.620
5.5	—	—	—	5.500	216.5	23.76	0.03683	46.890
—	—	5	—	5.385	212.0	22.78	0.03530	44.940
—	4	—	—	5.189	204.3	21.15	0.03278	41.740
5	—	—	—	5.000	196.9	19.64	0.03041	38.760
—	—	6	—	4.877	192.0	18.68	0.02895	36.860
—	5	—	—	4.620	181.9	16.77	0.02599	33.090
4.5	—	—	—	4.500	177.2	15.90	0.02464	31.380
—	—	7	—	4.470	176.0	15.70	0.02433	30.980
—	6	—	—	4.115	162.0	13.30	0.02061	26.240
—	8	—	—	4.064	160.0	12.97	0.02011	25.600
4	—	—	—	4.000	157.5	12.57	0.01948	24.810
—	7	—	—	3.665	144.3	10.55	0.01635	20.820
—	—	9	—	3.658	144.0	10.51	0.01629	20.740
3.5	—	—	—	3.500	137.8	9.621	0.01491	18.900
—	8	—	—	3.264	128.5	8.368	0.01297	16.510
—	—	10	—	3.251	128.0	8.304	0.01287	16.380
3.2	—	—	—	3.200	126.0	8.042	0.01246	15.870
—	—	11	—	2.946	116.0	6.820	0.01057	13.460
—	9	—	—	2.906	114.4	6.633	0.01028	13.090
2.9	—	—	—	2.900	114.2	6.605	0.01024	13.040
—	—	12	—	2.642	104.0	5.481	0.008495	10.820
2.6	—	—	—	2.600	102.4	5.309	0.008228	10.480
—	10	—	—	2.588	101.9	5.262	0.008155	10.380
—	—	13	—	2.337	92.0	4.289	0.006648	8.464
—	11	—	—	2.304	90.7	4.169	0.006461	8.226
2.3	—	—	—	2.300	90.6	4.155	0.006440	8.200
—	—	12	—	2.052	80.8	3.309	0.005128	6.529
—	—	14	—	2.032	80.0	3.243	0.005027	6.400
2.0	—	—	—	2.000	78.7	3.142	0.004870	6.201
—	—	13	—	1.829	72.0	2.627	0.004072	5.184
1.8	—	—	—	1.800	70.9	2.545	0.003945	5.023
—	—	14	—	1.628	64.1	2.082	0.003227	4.109
—	—	16	—	1.626	64.0	2.076	0.003217	4.096
1.6	—	—	—	1.600	63.0	2.011	0.003117	3.969
—	—	15	—	1.450	57.1	1.652	0.002561	3.260
—	—	17	—	1.422	56.0	1.589	0.002463	3.136
1.4	—	—	—	1.400	55.1	1.539	0.002385	3.037
—	—	16	—	1.290	50.8	1.308	0.002027	2.581

ゲージ	径		断面積			重量 kg/km		
	mmG	AWG	SWG	mm	mil	mm ²	in ²	CM
—	—	18	—	1.219	48.0	1.168	0.001910	2.304
1.2	—	—	—	1.200	47.2	1.131	0.001753	2.232
—	—	17	—	1.151	45.3	1.040	0.001612	2.052
—	—	18	—	1.024	40.3	0.8233	0.001276	1.624
—	—	19	—	1.016	40.0	0.8110	0.001257	1.600
1.0	—	—	—	1.000	39.4	0.7854	0.001217	1.550
—	—	20	—	0.9144	36.0	0.6568	0.001018	1.296
—	—	19	—	0.9119	35.9	0.6529	0.001012	1.289
0.9	—	—	—	0.8000	35.4	0.6362	0.0009861	1.256
—	—	20	—	0.8128	32.0	0.5189	0.0008042	1.024
0.8	—	—	—	0.8000	34.5	0.5027	0.0007791	992.1
—	—	21	—	0.7239	28.5	0.4116	0.0006379	812.3
—	—	22	—	0.7112	28.0	0.3973	0.0006158	784.0
0.7	—	—	—	0.7000	27.6	0.3848	0.0005964	759.4
0.65	—	—	—	0.6500	25.6	0.3318	0.0005143	654.8
—	—	22	—	0.6426	25.3	0.3243	0.0005027	640.1
—	—	23	—	0.6096	24.0	0.2919	0.0004524	576.0
0.60	—	—	—	0.6000	23.6	0.2827	0.0004282	557.9
—	—	23	—	0.5740	22.6	0.2589	0.0004012	510.8
—	—	24	—	0.5588	22.0	0.2452	0.0003801	484.0
0.55	—	—	—	0.5500	21.7	0.2376	0.0003683	468.9
—	—	24	—	0.5105	20.1	0.2047	0.0003173	404.0
—	—	25	—	0.5080	20.0	0.2027	0.0003142	400.0
0.50	—	—	—	0.5000	19.7	0.1964	0.0003044	387.6
—	—	26	—	0.4572	18.0	0.1642	0.0002545	324.0
—	—	25	—	0.4547	17.9	0.1624	0.0002517	320.4
0.45	—	—	—	0.4500	17.7	0.1590	0.0002464	313.8
—	—	27	—	0.4166	16.4	0.1363	0.0002112	269.0
—	—	26	—	0.4039	15.9	0.1281	0.0001986	252.8
0.40	—	—	—	0.4000	15.7	0.1257	0.0001948	248.1
—	—	28	—	0.3759	14.8	0.1110	0.0001720	219.0
—	—	27	—	0.3607	14.2	0.1022	0.0001584	201.6
0.35	—	—	—	0.3500	13.8	0.09621	0.0001491	189.9
—	—	29	—	0.3454	13.6	0.09375	0.0001453	185.0
—	—	28	—	0.3200	12.6	0.08046	0.0001247	158.8
0.32	—	—	—	0.3200	12.6	0.08042	0.0001246	158.7
—	—	30	—	0.3150	12.4	0.07794	0.0001208	153.8
—	—	31	—	0.2946	11.6	0.06620	0.0001057	134.6
0.29	—	—	—	0.2900	11.4	0.06605	0.0001024	130.4
—	—	29	—	0.2870	11.3	0.06471	0.0001003	127.7
—	—	32	—	0.2743	10.8	0.05911	0.00009161	116.6
0.26	—	—	—	0.2600	10.2	0.05309	0.00008228	104.8
—	—	30	—	0.2540	10.0	0.05067	0.00007854	100.0
—	—	34	—	0.2337	9.2	0.04289	0.00006648	84.64
0.23	—	—	—	0.2300	9.1	0.04155	0.00006440	82.00
—	—	31	—	0.2261	8.9	0.04014	0.00006221	79.21
—	—	35	—	0.2134	8.4	0.03576	0.00005542	70.56
—	—	32	—	0.2032	8.0	0.03243	0.00005027	64.00
0.20	—	—	—	0.2000	7.9	0.03142	0.00004870	62.01
—	—	36	—	0.1930	7.6	0.02927	0.00004536	57.76
—	—	33	—	0.1803	7.1	0.02554	0.00003959	50.41
0.18	—	—	—	0.1800	7.1	0.02545	0.00003915	50.23
—	—	37	—	0.1727	6.8	0.02343	0.00003632	46.24
0.16	—	—	—	0.1600	6.3	0.02011	0.00003117	39.69
—	—	38	—	0.1524	6.0	0.01824	0.00002827	36.00
—	—	35	—	0.1422	5.6	0.01589	0.00002463	31.36
0.14	—	—	—	0.1400	5.5	0.01539	0.00002385	30.37
—	—	39	—	0.1321	5.2	0.01370	0.00002124	27.04
—	—	36	—	0.1270	5.0	0.01267	0.00001964	25.00
—	—	40	—	0.1219	4.8	0.01168	0.00001810	23.04
0.12	—	—	—	0.1200	4.7	0.01131	0.00001753	22.32
—	—	37	—	0.1143	4.5	0.01026	0.00001590	20.25
—	—	41	—	0.1118	4.4	0.009813	0.00001521	19.36
—	—	38	—	0.1016	4.0	0.008110	0.00001257	16.0
0.10	—	—	—	0.1000	3.9	0.007854	0.00001217	15.50

★ミスミオリジナルケーブルを無償提供致します★

電線サンプル

ミスミでは、弊社販売のオリジナルケーブルをご活用頂く為、無償サンプルを提供致します。実際に手にとり、質感や作業性をご確認下さい。尚、サンプルについては「長さ20~30cm」となります。予めご了承下さい。

対象品目

※ ケーブルのサンプルは仕様表中のサンプル提供欄に「◎」印があるものに限りま。

型式	表示記号	材数 (1m×2m)	AWG 径 (mm)	断面積 (mm ²)	巻回 本数	仕上 寸径 (mm)	標準 重量 kg/km	性能特性			構造		寸法		寸法		試験	寸法 標準	
								許容電圧 (V)	耐圧 (V)	絶縁 抵抗 (MΩ)	構造 寸法 (mm)	寸法 (mm)	寸法 (mm)	寸法 (mm)					
NAJFVR	0.2	1P	2	2.5	17	6.0			2000									UL2103	サンプル 提供※5
		2P	4	2.7	37	5.0													
		3P	6	6.2	45	4.0													
		4P	10	7.6	60	4.0													
		5P	12	7.7	70	4.0	105(下)	1500(上)			40分/30秒 寸法寸法 寸法寸法	0.6	0.2	1.0					
		6P	14	8.8	80	3.0			1500										
	0.3	1P	20	10.5	115	3.0												UL2103	
		2P	20	11.0	125	3.0													
		3P	20	11.0	130	3.0													
		4P	2	4.1	54	6.0													
		5P	4	6.8	59	7.0													
		6P	8	7.3	60	6.0													
0.5	23	1P	10	7.7	80	5.0												UL2103	
			2P	12	9.5	100	6.0	71.5(下)	1500(上)			30分/30秒 寸法寸法 寸法寸法	0.8	0.25	1.3				
			3P	16	11.0	120	4.0			1500									
			4P	20	12.5	140	4.0												
			5P	20	12.0	230	4.0												
			6P	20	15.5	230	4.0												
	21	1P	2	4.7	30	11.0													UL2103
			3P	4	7.3	30	9.0			2000									
			4P	6	9.9	80	8.0												
			5P	12	11.5	160	7.0												
			6P	16	13.5	225	6.0												
			7P	20	15.0	230	6.0												
0.25	21	1P	20	17.0	250	6.0												UL2103	
			3P	24	19.5	400	6.0												
			4P	16	13.5	225	6.0												
			5P	20	15.0	230	6.0												
			6P	24	19.5	400	6.0												
			7P	16	13.5	225	6.0												

03

サンプルの申し込み方法

ご希望のケーブルの商品型番を「サンプル依頼シート」に記入し、下記のFAX番号へご連絡ください。

お申し込み後、1週間程度かかります。

(出荷日のご連絡はいたしませんのであらかじめご了承ください。)

※サンプルはケーブルのみです。チューブやコネクタやアクセサリなどのサンプル提供はいたしておりませんので、ご了承ください。

※必ず正確な型番をご記入の上、お申し込みください。不明確な型番にてご依頼の場合は、サンプルをお出しできない場合があります。

サンプル依頼シート

FAX.03-5805-7416

株式会社ミスミ
VONAエレクトロニクス事業部 行

※太枠内をご記入下さい。

ご依頼日： 年 月 日			
フリガナ		お客様コード	
社名			
住所	〒		
部課名		役職	
フリガナ		TEL(直通)	
お名前		FAX(直通)	
		E-mail	
《サンプル希望商品》		《ミスミ処理欄》	
※ケーブルのサンプルはカタログの仕様表中のサンプル提供欄『○』印があるものが対象となります。			
ページNo	商品型番		
記入例： 1139	記入例： NASVCTSB-0.75-2		

個人情報保護法への対応について

(株)ミスミでは、2005年4月1日より個人情報保護法への対応についてWebにて公開しております。www.misumi.co.jpをご覧ください。