



*取り付け面の開口寸法ご推奨 最小値 W294±1 x H240±1
*一般公差: ±1 mm (VESA穴深さを除く)

注記)

- ①本外観図は開発段階に付き、予告無く変更する場合があります。
変更の際は、都度のご連絡とさせていただきます。
②寸法記載はネジ等の突起部は除きます。