

# アジャスタ付キャスタ

—軽荷重・中荷重— 一体型タイプ—



CADデータフォルダ名: 48\_Casters

# アジャスタ付キャスタ

—重荷重—



CADデータフォルダ名: 48\_Casters

—軽荷重— **RoHS**

Type	本体		車輪	アジャスタ		ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理	旋回部	車輪部
<b>CMAF</b>	SPHC	黒色クロメート	フェノール	ネオプレンゴム	—	有	有

キャスタ固定方法  
 ① ナットを上側プレートに突きあたるまで引き上げます。  
 ② ①を行った後プレート上面からピンを打込むとキャスタの旋回が固定できます。

据付方法  
 ① アジャスタ調整ボルトを下げて任意の高さに調整します。  
 ② ①のナットを引き上げて固定します。  
 (ピンの推奨寸法)

D50 φ6 全長20  
 65 φ8 全長25  
 75 φ8 全長35  
 ●ピンは付属していません。

型式		車輪材質	B	H	F	A	S1	S2	d1	d2	t	E1	E2	r1	r2	許容荷重(N)	¥基準単価			
Type	D																P	M	D	
<b>CMAF</b>	50	F(フェノール)	28	68	110	90	5	5	8.5	6.2	2.3	25	35	53	61	1500	3,410			
	65		36	92	144	125	10	10	10.5	8.2	3.2	25	49	61	75	2000	4,550			
	75		36	106	—	—	—	—	—	—	—	—	28	69	—	2100	5,000			

Order注文例 型式 **CMAF65** — 車輪材質 **F**

Delivery出荷日 在庫品 翌日出荷 P89

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

—中荷重— 一体型タイプ— **RoHS**

Type	本体		車輪	アジャスタ		ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理	旋回部	車輪部
<b>CMAS</b>	SPHC	三価クロメート	強化ナイロン	SS400	三価クロメート	有	有
<b>CMASS</b>	SUS304	—	—	SUS304	—	有	有

型式		車輪材質	H	φ	d	E	r	許容荷重(N)	¥基準単価	
Type	D								CMAS	CMASS
<b>CMAS</b> <b>CMASS</b>	50	F(強化ナイロン)	74	19.6	11	46	73	2500	2,000	6,990
	65		95	18.8	51	84	—	2,390	9,200	

Order注文例 型式 **CMAS65** — 車輪材質 **F**

Price価格 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	—	5%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り

Delivery出荷日 在庫品 翌日出荷 P89

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

—重荷重— 一体型タイプ— **RoHS**

Type	本体		車輪	アジャスタ	ベアリング
	材質	表面処理	材質	材質	(キャスタ)
<b>CGAN</b>	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック	ネオプレンゴム	有
			MCナイロン		
				本体:SS400 ラバー:ネオプレンゴム	

＜アジャスタの固定順序＞

- ボルトを本体(装置)底面に接触するまで上げます。(ナット3を保持した状態で)
- ナット1にてボルトを固定します。
- ナット3にてアジャスタフットの高さを調整します。(ナット3を保持した状態で)
- ナット2にてアジャスタフットを固定します。

●アジャスタ取付部をキャスタ本体と一体成型していますので耐久性に優れています。

型式		車輪材質	H	S1	S2	r	許容荷重(N)	¥基準単価		
Type	D							P	M	D
<b>CGAN</b>	65	P(強化プラスチック) M(MCナイロン) D(導電性MCナイロン)	92	10	8	56	3000	4,440	5,360	8,320
	75		106	15	10	61	4000	4,530	6,000	8,990

Order注文例 型式 **CGAN75** — 車輪材質 **P**

Delivery出荷日 3 日目発送

\*導電性MCナイロン 体積固有抵抗値10<sup>10</sup>~10<sup>12</sup>Ω・cm以下

—重荷重— **RoHS**

Type	本体		車輪	アジャスタ	ベアリング
	材質	表面処理	材質	材質	(キャスタ)
<b>CLAN</b>	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック	ネオプレンゴム	有
<b>CLAM</b>			MCナイロン		

＜アジャスタの固定順序＞

- ボルト1: 本体(装置)底面に軽く届くまで上げます
- ナット1: ボルト1を固定させるナット
- ナット2: アジャスタフットを固定させるナット
- ナット3: レベル用ナット

型式		H	S1	S2	許容荷重(N)	¥基準単価	
Type	D					CLAN	CLAM
<b>CLAN</b> <b>CLAM</b>	65	92	10	8	2942	5,070	6,130
	75	106	15	10	3923	5,310	7,500

Order注文例 型式 **CLAN65**

Price価格 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	—	5%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り

Delivery出荷日 3 日目発送

48 キャスタ  
アジャスタハット