


STAINLESS PANELS ステンレスパネル



| Type | 材質 | 仕上げ方法 |
|-------|--------|-----------------------|
| PASUS | SUS304 | 片面#400研磨 |
| PMSUS | SUS304 | 片面鏡面仕上げ(#800研磨、磨き目なし) |
| PHSUS | SUS304 | ヘアラインタイプ |



● A ≥ B
● PHSUSはヘアライン方向とA方向が平行になっています。

● 精度基準

| T | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| ● Tの寸法公差 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.17 | ±0.20 | ±0.25 | |
| ● A・Bの寸法公差 | 1000以下 | ±0.5 | | | | | 1000を超えた寸法 ±1.0 |

● 穴加工詳細

| ボルト呼び径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|--------|-----|-----|------|-----|---|
| d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| d1 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | - | - |
| h | 2 | 2.5 | 3 | - | - |

| 標準タイプ | | | | 穴加工付タイプ | | | | 指定1mm単位 | | ボルト呼び径選択 | |
|------------------|---------|---------|-----|------------------|----|---------|---------|-------------------|------------------|----------|-------|
| Type | A | B | T | Type | 呼び | A | B | F | G | N(通し穴) | P(皿穴) |
| PASUS (#400研磨) | 50~1200 | 50~1000 | 0.8 | PASUS (#400研磨) | 2H | 50~1200 | 50~1000 | 9~1191 (2H・4Hタイプ) | 5~995 (2Hタイプ) | 3 | - |
| PHSUS (ヘアラインタイプ) | | | 1.0 | PHSUS (ヘアラインタイプ) | 4H | | | 9~991 (4H・6Hタイプ) | 9~991 (4H・6Hタイプ) | 4 | - |
| | | | 1.5 | | 6H | | | 9~595 (6H・8Hタイプ) | 9~495 (8Hタイプ) | 5 | 3 |
| | | | 2.0 | | | | | | | 6 | 4 |
| | | | 2.5 | | | | | | | 8 | 5 |
| | | | 3.0 | | | | | | | | |
| PMSUS (鏡面仕上げ) | 50~800 | 50~800 | 1.0 | PMSUS (鏡面仕上げ) | 8H | 50~800 | 50~800 | 9~791 (2H・4Hタイプ) | 5~795 (2Hタイプ) | | |
| | | | | | | | | 9~395 (6H・8Hタイプ) | 9~791 (4H・6Hタイプ) | | |
| | | | | | | | | | 9~395 (8Hタイプ) | | |

● F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合 d(d1)+5 ≤ F ≤ A-d(d1)-5、6H・8Hタイプ選択の場合 d(d1)+5 ≤ F ≤ A/2-d(d1)/2-2.5が必要で、
● G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合 d(d1)/2+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合 d(d1)+5 ≤ G ≤ B-d(d1)-5、8Hタイプ選択の場合 d(d1)+5 ≤ G ≤ B/2-d(d1)/2-2.5が必要で、
(dは通し穴、d1は皿穴選択のとき)

Order 注文例

標準タイプ 型式 - A - B - T
PASUS - 600 - 400 - 0.8

穴加工付タイプ 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径
PASUS4H - 800 - 600 - 2.0 - F700 - G500 - N6

Alteration 追加加工 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC・CN)
PASUS4H - 800 - 80 - 1.0 - F50 - G60 - N4 - XC10

Delivery 出荷日

PASUS・PHSUS 1 日目発送

PMSUS 5 日目発送

表面研磨比較写真 ● PASUS (#400研磨)

● PHSUS (ヘアラインタイプ)

*PHSUSはPASUSに比べモノの写りが薄まります。
● PMSUS (鏡面仕上げ、#800研磨、磨き目なし)

| Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | 4コーナー逃げカット |
|-------------|--|--|--|
| | | | |
| Code | XC | YC | CN |
| Spec. | XC=指定1mm単位 ● 5 ≤ XC ≤ 1186 (#400研磨・ヘアラインタイプ) S ≤ XC ≤ 786 (鏡面仕上げ) ● (2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5 ≤ XC ≤ A-F-d(d1)/2-2.5 ● (6H・8Hタイプ) d(d1)/2+2.5 ≤ XC ≤ A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定1mm単位 ● 5 ≤ YC ≤ 986 (#400研磨・ヘアラインタイプ) 5 ≤ YC ≤ 786 (鏡面仕上げ) ● (4H・6Hタイプ) d(d1)/2+2.5 ≤ YC ≤ B-G-d(d1)/2-2.5 ● (8Hタイプ) d(d1)/2+2.5 ≤ YC ≤ B-2G-d(d1)/2-2.5 ● 2Hタイプは適用不可 | CN=指定1mm単位 4コーナーを逃げカット致します。 ● 5 ≤ CN ≤ 50 指定方法 CN=25 → CN25 |
| ¥/1Code | 400 | 400 | 300 |



標準タイプ単価 ● PMSUSの単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります。
(例) 型式 - A - B - T のとき (表中価格) × (素材係数) = 標準タイプ単価
PASUS - 500 - 400 - 1.0 のとき 3,790円 × 1.7 = 6,440円 (1円単位は切り捨て)

| 型式 | T | A | B | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | 50~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 |
| 0.8 | 0.8 | 50~100 | 1,560 | 1,690 | 1,820 | 1,940 | 2,070 | 2,200 | 2,320 | 2,450 | 2,500 | 2,570 |
| | | 101~200 | 1,690 | 1,900 | 2,100 | 2,310 | 2,480 | 2,660 | 2,800 | 3,060 | 3,330 | 3,610 |
| | | 201~300 | 1,820 | 2,100 | 2,390 | 2,610 | 2,860 | 3,250 | 3,620 | 3,920 | 4,220 | 4,500 |
| | | 301~400 | 1,940 | 2,310 | 2,610 | 2,970 | 2,970 | 3,480 | 3,870 | 4,230 | 4,620 | 5,000 |
| | | 401~500 | 2,070 | 2,480 | 2,860 | 3,480 | 3,960 | 4,410 | 4,880 | 5,330 | 5,780 | 6,250 |
| | | 501~600 | 2,200 | 2,660 | 3,250 | 3,870 | 4,410 | 4,950 | 5,490 | 6,040 | 6,570 | 7,150 |
| | | 601~700 | 2,320 | 2,800 | 3,620 | 4,230 | 4,880 | 5,490 | 6,120 | 6,750 | 7,390 | 8,040 |
| | | 701~800 | 2,450 | 3,060 | 3,920 | 4,620 | 5,330 | 6,040 | 6,750 | 7,480 | 8,200 | 8,940 |
| | | 801~900 | 2,500 | 3,330 | 4,220 | 5,000 | 5,780 | 6,570 | 7,390 | 8,200 | 9,030 | 9,840 |
| | | 901~1000 | 2,570 | 3,610 | 4,500 | 5,370 | 6,250 | 7,150 | 8,040 | 8,940 | 9,840 | 10,740 |
| | | 1001~1100 | 2,660 | 3,840 | 4,790 | 5,750 | 6,710 | 7,690 | 8,690 | 9,670 | 10,650 | 11,640 |
| | | 1101~1200 | 2,740 | 4,050 | 5,090 | 6,120 | 7,190 | 8,260 | 9,320 | 10,390 | 11,460 | 12,520 |
| 1.0 | 1.0 | 50~100 | 1,580 | 1,720 | 1,860 | 2,010 | 2,150 | 2,290 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 2,750 |
| | | 101~200 | 1,720 | 1,960 | 2,180 | 2,420 | 2,620 | 2,790 | 3,110 | 3,440 | 3,690 | 3,940 |
| | | 201~300 | 1,860 | 2,180 | 2,420 | 2,740 | 3,200 | 3,600 | 3,940 | 4,270 | 4,600 | 4,940 |
| | | 301~400 | 2,010 | 2,420 | 2,740 | 3,340 | 3,790 | 4,220 | 4,650 | 5,090 | 5,500 | 5,940 |
| | | 401~500 | 2,150 | 2,620 | 3,200 | 3,790 | 4,320 | 4,840 | 5,370 | 5,890 | 6,430 | 6,970 |
| | | 501~600 | 2,290 | 2,790 | 3,600 | 4,220 | 4,840 | 5,460 | 6,080 | 6,740 | 7,380 | 8,020 |
| | | 601~700 | 2,440 | 3,110 | 3,940 | 4,650 | 5,370 | 6,080 | 6,820 | 7,570 | 8,310 | 9,060 |
| | | 701~800 | 2,550 | 3,440 | 4,270 | 5,090 | 5,890 | 6,740 | 7,570 | 8,410 | 9,260 | 10,100 |
| | | 801~900 | 2,640 | 3,690 | 4,600 | 5,500 | 6,430 | 7,380 | 8,310 | 9,260 | 10,200 | 11,130 |
| | | 901~1000 | 2,750 | 3,940 | 4,940 | 5,940 | 6,970 | 8,020 | 9,060 | 10,100 | 11,130 | 12,160 |
| | | 1001~1100 | 2,850 | 4,160 | 5,270 | 6,380 | 7,530 | 8,650 | 9,800 | 10,940 | 12,070 | 13,210 |
| | | 1101~1200 | 3,030 | 4,410 | 5,600 | 6,840 | 8,070 | 9,300 | 10,540 | 11,770 | 13,000 | 14,240 |
| 1.2 | 1.2 | 50~100 | 1,590 | 1,750 | 1,910 | 2,050 | 2,210 | 2,370 | 2,500 | 2,620 | 2,760 | 2,900 |
| | | 101~200 | 1,750 | 2,010 | 2,260 | 2,470 | 2,700 | 3,050 | 3,390 | 3,660 | 3,930 | 4,200 |
| | | 201~300 | 1,910 | 2,260 | 2,630 | 3,010 | 3,460 | 3,830 | 4,200 | 4,580 | 4,950 | 5,330 |
| | | 301~400 | 2,050 | 2,470 | 3,010 | 3,560 | 4,050 | 4,530 | 5,010 | 5,490 | 5,980 | 6,480 |
| | | 401~500 | 2,210 | 2,700 | 3,460 | 4,050 | 4,640 | 5,220 | 5,810 | 6,430 | 7,030 | 7,650 |
| | | 501~600 | 2,370 | 3,050 | 3,830 | 4,530 | 5,220 | 5,920 | 6,660 | 7,380 | 8,090 | 8,820 |
| | | 601~700 | 2,500 | 3,390 | 4,200 | 5,010 | 5,810 | 6,660 | 7,480 | 8,320 | 9,160 | 9,990 |
| | | 701~800 | 2,620 | 3,660 | 4,580 | 5,490 | 6,430 | 7,380 | 8,320 | 9,270 | 10,210 | 11,140 |
| | | 801~900 | 2,760 | 3,930 | 4,950 | 5,980 | 7,030 | 8,090 | 9,160 | 10,210 | 11,250 | 12,300 |
| | | 901~1000 | 2,900 | 4,200 | 5,330 | 6,480 | 7,650 | 8,820 | 9,990 | 11,140 | 12,300 | 13,470 |
| | | 1001~1100 | 3,100 | 4,460 | 5,710 | 6,960 | 8,250 | 9,540 | 10,800 | 12,080 | 13,370 | 14,630 |
| | | 1101~1200 | 3,310 | 4,730 | 6,080 | 7,470 | 8,880 | 10,250 | 11,640 | 13,020 | 14,410 | 15,810 |
| 1.5 | 1.5 | 50~100 | 1,630 | 1,800 | 1,980 | 2,170 | 2,340 | 2,510 | 2,660 | 2,790 | 3,030 | 3,280 |
| | | 101~200 | 1,800 | 2,100 | 2,440 | 2,770 | 3,060 | 3,430 | 3,740 | 4,050 | 4,360 | 4,660 |
| | | 201~300 | 1,980 | 2,440 | 2,810 | 3,370 | 3,800 | 4,240 | 4,690 | 5,130 | 5,580 | 6,020 |
| | | 301~400 | 2,170 | 2,770 | 3,370 | 3,950 | 4,510 | 5,070 | 5,640 | 6,230 | 6,820 | 7,410 |
| | | 401~500 | 2,340 | 3,060 | 3,800 | 4,510 | 5,200 | 5,920 | 6,640 | 7,360 | 8,090 | 8,810 |
| | | 501~600 | 2,510 | 3,430 | 4,240 | 5,070 | 5,920 | 6,760 | 7,630 | 8,490 | 9,330 | 10,180 |
| | | 601~700 | 2,660 | 3,740 | 4,690 | 5,640 | 6,640 | 7,630 | 8,610 | 9,600 | 10,590 | 11,570 |
| | | 701~800 | 2,790 | 4,050 | 5,130 | 6,230 | 7,360 | 8,490 | 9,600 | 10,710 | 11,840 | 12,960 |
| | | 801~900 | 3,030 | 4,360 | 5,580 | 6,820 | 8,090 | 9,330 | 10,590 | 11,840 | 13,080 | 14,340 |
| | | 901~1000 | 3,280 | 4,670 | 6,020 | 7,410 | 8,810 | 10,180 | 11,570 | 12,960 | 14,340 | 15,740 |
| | | 1001~1100 | 3,520 | 4,980 | 6,480 | 8,000 | 9,540 | 11,040 | 12,560 | 14,070 | 15,590 | 17,130 |
| | | 1101~1200 | 3,700 | 5,290 | 6,930 | 8,590 | 10,250 | 11,890 | 13,540 | 15,210 | 16,850 | 18,570 |
| 2.0 | 2.0 | 50~100 | 1,690 | 1,910 | 2,130 | 2,360 | 2,560 | 2,720 | 3,040 | 3,350 | 3,610 | 3,850 |
| | | 101~200 | 1,910 | 2,280 | 2,740 | 3,160 | 3,580 | 3,980 | 4,400 | 4,780 | 5,190 | 5,590 |
| | | 201~300 | 2,130 | 2,740 | 3,340 | 3,930 | 4,500 | 5,050 | 5,630 | 6,210 | 6,820 | 7,410 |
| | | 301~400 | 2,360 | 3,160 | 3,930 | 4,660 | 5,400 | 6,160 | 6,930 | 7,680 | 8,460 | 9,230 |
| | | 401~500 | 2,560 | 3,580 | 4,500 | 5,400 | 6,330 | 7,290 | 8,220 | 9,160 | 10,100 | 11,040 |
| | | 501~600 | 2,720 | 3,980 | 5,050 | 6,160 | 7,290 | 8,400 | 9,500 | 10,620 | 11,720 | 12,840 |
| | | 601~700 | 3,040 | 4,400 | 5,630 | 6,930 | 8,220 | 9,500 | 10,800 | 12,080 | 13,370 | 14,660 |
| | | 701~800 | 3,350 | 4,780 | 6,210 | 7,680 | 9,160 | 10,620 | 12,080 | 13,530 | 15,010 | 16,470 |
| | | 801~900 | 3,610 | 5,190 | 6,820 | 8,460 | 10,100 | 11,720 | 13,370 | 15,010 | 16,650 | 18,350 |
| | | 901~1000 | 3,850 | 5,590 | 7,410 | 9,230 | 11,040 | 12,840 | 14,660 | 16,470 | 18,350 | 20,270 |
| | | 1001~1100 | 4,080 | 6,000 | 8,000 | 9,990 | 11,970 | 13,950 | 15,940 | 17,980 | 20,090 | 22,180 |
| | | 1101~1200 | 4,320 | 6,420 | 8,590 | 10,740 | 12,890 | 15,080 | 17,240 | 19,530 | 21,810 | 24,100 |
| 2.5 | 2.5 | 50~100 | 1,870 | 2,110 | 2,460 | 2,880 | 3,030 | 3,420 | 3,960 | 4,410 | 5,070 | 5,590 |
| | | 101~200 | 2,110 | 2,710 | 3,180 | 3,980 | 4,840 | 6,090 | 6,660 | 7,450 | 8,460 | 8,460 |
| | | 201~300 | 2,460 | 3,180 | 4,050 | 5,510 | 6,920 | 7,740 | 9,260 | 10,440 | 11,430 | 12,230 |
| | | 301~400 | 2,880 | 3,980 | 5,510 | 7,150 | 8,730 | 9,900 | 11,760 | 13,050 | 14,040 | 15,290 |
| | | 401~500 | 3,030 | 4,840 | 6,920 | 8,730 | 10,290 | 12,520 | 13,940 | 15,360 | 16,030 | 17 |