


\*掲載内容は2014年4月時点のものです。□部は2014年4月より下地塗装が粉体塗装に変更となりました。標準タイプ単価が改定となりました。改定前同様の類似品はPAPD□です。商品に関する最新情報は当社e-Catalogをご参照ください。

# PAINTED STEEL PANELS

## 焼付塗装板金

### 一形状選定型



Type	T	材質	表面処理
PDSPH□	0.8・1.2	SPCC	メラミン焼付塗装 (下地塗装:粉体塗装)
PAAL□	1.0~3.0	A5052	白アルマイト処理

**精度基準**

●A・B寸法公差 ±0.5

●Tの寸法公差 ±0.06 ±0.09 ±0.09 ±0.10

T寸サイズ	0.8	1.2	1.6	2.3	3.2
PDSPH□	±0.2	±0.2	±0.2	±0.25	±0.3
T寸サイズ	1.0	1.5	2.0	3.0	
PAAL□	±0.06	±0.09	±0.09	±0.10	

①F-Gで指定される丸穴の位置は、各辺のセンターより振り分けとなります。


②PAAL□の切断面・穴加工部には、アルマイト処理はされていません。

**穴加工詳細**

N (丸穴)

ボルト呼び径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.2	6.8	9

③穴の加工条件は、丸穴の接線から端面迄の距離、丸穴の接線間の距離共に5mmが必要となります。



**塗装色の種類** (塗装面のツヤは、すべて半ツヤになります。): 日本塗料工業会 2007D 版 No. で指定

塗装色 (19色)	近似マンセル No.	塗装色 (19色)	近似マンセル No.	塗装色 (19色)	近似マンセル No.	塗装色 (19色)	近似マンセル No.
U2570B	No. 5Y7/1	U2280D	No. 2.5Y8/2	U2290D	No. 2.5Y9/2	U2580B	No. 5Y8/1
U2290B	No. 2.5Y9/1	U3590B	No. 5GY9/1	U3980H	No. 10GY8/4	U4270D	No. 2.5G7/2
U1770X	No. 7.5YR7/14	U5760C	No. 7.5BG6/1.5	U6570L	No. 5B7/6	U6950T	No. 10B5/10
						U7530P	No. 5PB3/8
						UN10	近似マンセル No. N1
						U0740X	近似マンセル No. 7.5R4/14
						UN95	近似マンセル No. N9.5
						UN70	近似マンセル No. N7

### 標準タイプ

型式	指定1mm単位		選択	指定1mm単位						選択
	A	B		E	S	H	J	K	L	
PDSPHE	200	400	0.8	-	-	1180	1180	980	980	19色 P873 塗装色の種類
PDSPHF	200	400	1.2	10	10	-	-	-	-	19色 P873 塗装色の種類
PDSPHG	1200	1200	1.6	10	10	-	-	-	-	19色 P873 塗装色の種類
PDSPHH	200	1000	3.2	10	10	-	-	-	-	19色 P873 塗装色の種類
PAALE	200	1000	1.0	-	-	960	960	980	980	19色 P873 塗装色の種類
PAALF	200	1000	1.5	10	10	-	-	-	-	19色 P873 塗装色の種類
PAALG	200	1000	2.0	10	10	-	-	-	-	19色 P873 塗装色の種類
PAALH	200	1000	3.0	10	10	-	-	-	-	19色 P873 塗装色の種類

④標準タイプは、塗装ハンドリング用の穴 (d) が2つあきます。

T	ds寸法
0.8・1.2・1.6・2.3	2.6
3.2	3.5

**標準タイプ**

型式 [A]-[B]-[T]-[E]-[S]-[H]-[J]-[K]-[L]-[塗装色]

PDSPHF - 600-400-0.8-E100-S100 - U2790B

PAALE - 500-500-1.0 - H550-J240-K200-L150

**穴加工付タイプ**

型式 [A]-[B]-[T]-[E]-[S]-[F]-[G]-[H]-[J]-[K]-[L]-[ボルト呼び径]-[塗装色]

PDSPHF4H - 800-600-1.2-E100-S100-F550-G550 - N5 - U2790B

PDSPHE8H - 900-500-2.3 - F440-G240-H200-J500-K200-L150 - N6 - U2290D

**Delivery 出荷日** 5 日目発送

**Price 価格**

⑤この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります。

(例) 型式 [A]-[B]-[T]-[E]-[S]-[塗装色] のとき (表中価格) × (素材数) = 標準タイプ単価

PDSPHF - 500-400-1.6-E100-S100 - U2280D のとき 1,730円 × 1.2 = 2,070円 (1円単位は切り捨て)

### 標準タイプ単価

型式	T (素材係数)	A	¥基準単価							
			200-300	301-400	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000
PDSPHE	0.8 (×0.8)	200~300	5,790	6,170	6,670	7,180	7,370	9,030	9,340	10,840
	1.2 (×1.0)	301~400	6,170	6,670	7,180	7,370	9,030	9,340	10,840	11,610
	1.6 (×1.2)	401~500	6,670	7,180	7,370	9,030	9,340	10,840	11,610	12,230
	2.3 (×1.2)	501~600	7,180	7,370	9,030	9,340	10,840	11,610	12,230	13,190
	3.2 (×1.5)	601~700	7,370	9,030	9,340	10,840	11,610	12,230	13,190	14,190
	3.2 (×1.5)	701~800	9,030	9,340	10,840	11,610	12,230	13,190	14,190	15,120
	3.2 (×1.5)	801~900	9,340	10,840	11,610	12,230	13,190	14,190	15,120	16,240
	3.2 (×1.5)	901~1000	10,840	11,610	12,230	13,190	14,190	15,120	16,240	17,010
	3.2 (×1.5)	1001~1100	11,610	12,230	13,190	14,190	15,120	16,240	17,010	18,010
	3.2 (×1.5)	1101~1200	12,230	13,190	14,190	15,120	16,240	17,010	18,010	19,440
PDSPHF	0.8 (×0.8)	200~300	5,400	5,710	6,210	6,670	6,870	8,410	8,800	10,220
	1.2 (×1.0)	301~400	5,710	6,210	6,670	6,870	8,410	8,800	10,220	10,920
	1.6 (×1.2)	401~500	6,210	6,670	6,870	8,410	8,800	10,220	10,920	11,490
	2.3 (×1.2)	501~600	6,670	6,870	8,410	8,800	10,220	10,920	11,490	12,380
	3.2 (×1.5)	601~700	6,870	8,410	8,800	10,220	10,920	11,490	12,380	13,310
	3.2 (×1.5)	701~800	8,410	8,800	10,220	10,920	11,490	12,380	13,310	14,190
	3.2 (×1.5)	801~900	8,800	10,220	10,920	11,490	12,380	13,310	14,190	15,160
	3.2 (×1.5)	901~1000	10,220	10,920	11,490	12,380	13,310	14,190	15,160	15,930
	3.2 (×1.5)	1001~1100	10,920	11,490	12,380	13,310	14,190	15,160	15,930	16,890
	3.2 (×1.5)	1101~1200	11,490	12,380	13,310	14,190	15,160	15,930	16,890	18,240
PDSPHG	0.8 (×0.8)	200~300	5,520	5,830	6,290	6,790	6,980	8,600	8,910	10,410
	1.2 (×1.0)	301~400	5,830	6,290	6,790	6,980	8,600	8,910	10,410	11,110
	1.6 (×1.2)	401~500	6,290	6,790	6,980	8,600	8,910	10,410	11,110	11,690
	2.3 (×1.2)	501~600	6,790	6,980	8,600	8,910	10,410	11,110	11,690	12,650
	3.2 (×1.5)	601~700	6,980	8,600	8,910	10,410	11,110	11,690	12,650	13,540
	3.2 (×1.5)	701~800	8,600	8,910	10,410	11,110	11,690	12,650	13,540	14,460
	3.2 (×1.5)	801~900	8,910	10,410	11,110	11,690	12,650	13,540	14,460	15,470
	3.2 (×1.5)	901~1000	10,410	11,110	11,690	12,650	13,540	14,460	15,470	16,240
	3.2 (×1.5)	1001~1100	11,110	11,690	12,650	13,540	14,460	15,470	16,240	17,200
	3.2 (×1.5)	1101~1200	11,690	12,650	13,540	14,460	15,470	16,240	17,200	18,550
PDSPHH	0.8 (×0.8)	200~300	5,630	6,020	6,480	6,980	7,180	8,870	9,180	10,650
	1.2 (×1.0)	301~400	6,020	6,480	6,980	7,180	8,870	9,180	10,650	11,420
	1.6 (×1.2)	401~500	6,480	6,980	7,180	8,870	9,180	10,650	11,420	12,000
	2.3 (×1.2)	501~600	6,980	7,180	8,870	9,180	10,650	11,420	12,000	12,960
	3.2 (×1.5)	601~700	7,180	8,870	9,180	10,650	11,420	12,000	12,960	13,920
	3.2 (×1.5)	701~800	8,870	9,180	10,650	11,420	12,000	12,960	13,920	14,850
	3.2 (×1.5)	801~900	9,180	10,650	11,420	12,000	12,960	13,920	14,850	15,930
	3.2 (×1.5)	901~1000	10,650	11,420	12,000	12,960	13,920	14,850	15,930	16,700
	3.2 (×1.5)	1001~1100	11,420	12,000	12,960	13,920	14,850	15,930	16,700	17,660
	3.2 (×1.5)	1101~1200	12,000	12,960	13,920	14,850	15,930	16,700	17,660	19,090

**穴加工料金**

⑥穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 [A]-[B]-[T]-[E]-[S]-[F]-[G]-[ボルト呼び径]-[塗装色] のとき

PDSPHF4H - 500-400-1.2-E50-S50-F400-G300 - N6 - U2280D のとき

(標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工付タイプ単価

(1,730円×1.0) + 600円 = 2,330円

穴加工付 Type	ボルト呼び径加工料金 N (丸穴)
4H	600
5H	700
6H	800
6HV	800
8H	1,200

45 カバーパネル