

PAINTED STEEL PANELS 焼付塗装板金 -換気穴付タイプ-

● CADデータフォルダ名: 45_Cover_Panels

● 改定前同等価格の類似商品はPAPDK・PAPDJです。

RoHS

Type	材質	表面処理
PDSPHK	SPHC	メラミン焼付塗装
PDSPHJ		(下地塗装: 粉体塗装)

● A・B寸法公差 ±0.5
● 板厚寸法公差 ±0.2

標準タイプ
PDSPHK (ノーマルタイプ)
PDSPHJ (大開口タイプ)

穴加工付タイプ
-4穴-4H
-6穴-6H
-6穴-6HV
-8穴-8H

換気穴加工詳細

PDSPHK (ノーマルタイプ)

開孔率: 約39%

PDSPHJ (大開口タイプ)

開孔率: 約51%

丸穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.2	6.8	9

標準タイプ					穴加工付タイプ									
型式	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	選択塗装色	Type	呼び	A	B	F	G	W	V	取付穴N(丸穴)	選択塗装色
PDSPHK (ノーマルタイプ)	200	200	100	100	PDSPHK (ノーマルタイプ)	4H			4Hの場合 9~1186	4Hの場合 9~986	100	100	3	19色 P873 塗装色の種類
PDSPHJ (大開口タイプ)	1200	1000	950	950	PDSPHJ (大開口タイプ)	6H	200	200	6Hの場合 9~593	6Hの場合 364~986	950	950	4	
						6HV	1200	1000	6HVの場合 364~1186	6HVの場合 9~493			5	
						8H			8Hの場合 182~593	8Hの場合 182~493			8	

● 標準タイプ・穴加工付タイプともに、換気穴寸法(開孔率)が固定のため、W・V寸法は実際は指定値通りとはなりません。W・V指定値に収まる範囲での穴加工となります。

標準タイプ
型式 - A - B - W - V - 塗装色
P DSPHJ - 800 - 700 - 700 - 600 - UN95

穴加工付タイプ
型式 - A - B - F - G - W - V - ボルト呼び径 - 塗装色
P DSPHK6H - 800 - 600 - F380 - G500 - W500 - V400 - N6 - U2280D

標準タイプ単価	型式	A	¥基準単価						
			B						
P DSPHK (ノーマルタイプ)	200~300	14,010	14,740	15,780	16,520	16,980	19,800	22,580	
	301~400	14,740	15,780	16,520	16,980	19,800	20,530	24,240	
	401~500	15,780	16,520	16,980	19,800	20,530	22,580	25,510	
	501~600	16,520	16,980	19,800	20,530	22,580	24,240	27,590	
	601~700	16,980	19,800	20,530	22,580	24,240	25,510	29,520	
	701~800	19,800	20,530	22,580	24,240	25,510	27,590	31,450	
	801~900	20,530	22,580	24,240	25,510	27,590	29,520	33,690	
	901~1000	22,580	24,240	25,510	27,590	29,520	31,450	35,010	
	1001~1100	24,240	25,510	27,590	29,520	31,450	33,690	36,670	
	1101~1200	25,510	27,590	29,520	31,450	33,690	35,010	39,140	

● 穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - F - G - W - V - ボルト呼び径 - 塗装色 (標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ単価
P DSPHK4H - 600 - 400 - F580 - G380 - W500 - V350 - N6 - U2280D のとき 4,400円 + 600円 = 5,000円

PAINTED STEEL PANELS 焼付塗装板金 -左右扉・両扉タイプ-

● 改定前同等価格の類似商品はありません。

RoHS

Type	材質	表面処理
PDSPHR	SPHC	メラミン焼付塗装
PDSPHL		(下地塗装: 粉体塗装)
PDSPHA		

P DSPHR (右扉)
標準タイプ

P DSPHL (左扉)

P DSPHA (両扉)

穴加工付タイプ

-4穴-4H

-6穴-6H

-6穴-6HV

-8穴-8H

丸穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.2	6.8	9

標準タイプ					穴加工付タイプ									
型式	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	選択塗装色	Type	呼び	A	B	F	G	W	V	取付穴N(丸穴)	選択塗装色
P DSPHR	500~800			19色 P873 塗装色の種類	P DSPHR	4H	500~800		4Hの場合 9~1186	4Hの場合 9~1486			3	19色 P873 塗装色の種類
P DSPHL		500~1500	400~700		P DSPHL	6H			6Hの場合 9~593	6Hの場合 466~1486	400~700	400~1200	4	
					P DSPHL	6HV			6HVの場合 466~1186	6HVの場合 9~743			5	
P DSPHA	800~1200				P DSPHA	8H	800~1200		8Hの場合 233~593	8Hの場合 233~743			6	

● A-W≧100、B-V≧100が必要となります。

標準タイプ
型式 - A - B - W - V - 塗装色
P DSPHR - 620 - 520 - 460 - 420 - U2280D

穴加工付タイプ
型式 - A - B - F - G - W - V - ボルト呼び径 - 塗装色
P DSPHR4H - 600 - 500 - F550 - G470 - W450 - V400 - N6 - U2280D

標準タイプ単価	型式	A	¥基準単価									
			B									
P DSPHR	500~600	12,710	14,720	15,810	16,580	17,980	19,220	20,550	21,790	23,090	24,980	
	601~700	14,720	15,810	16,580	17,980	19,220	20,550	21,790	23,090	24,980	26,500	
	701~800	15,810	16,580	17,980	19,220	20,550	21,790	23,090	24,980	26,500	28,080	
	800~900	22,100	23,960	25,600	27,370	29,290	31,620	34,130	36,890	38,750	41,850	
	901~1000	23,960	25,600	27,370	29,290	31,620	34,130	36,890	38,750	41,850	45,190	
	1001~1100	25,600	27,370	29,290	31,620	34,130	36,890	38,750	41,850	45,190	48,820	
	1101~1200	27,370	29,290	31,620	34,130	36,890	38,750	41,850	45,190	48,820	52,730	

● 穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - F - G - W - V - ボルト呼び径 - 塗装色 (標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ単価
P DSPHR4H - 800 - 600 - F780 - G570 - W800 - V500 - N6 - U2280D のとき 5,100円 + 400円 = 5,500円

45
天
板
一
パ
ネ
ル