




JAW COUPLINGS -CLAMPING TYPE-  
ジョー形カップリング  
-クランピングタイプ-

価格改訂

新価格

■特長：スペーサの種類を変えることにより、用途に応じた許容トルク、ミスマライメント許容値を選べます。



(D=14・20・30・40)

選択	色	硬度
BL	青	ショアA 80
WH	白	ショアA 92
RD	赤	ショアA 98

(D=48・55・65・80・104)

選択	色	硬度
GR	緑	55D (98A)
RD	赤	64D

CPJC (標準穴)

(D=14・20・30・40)

(D=40~104)

CPJC (標準穴)

(D=40~104)

(D=40~104)

CPJCK (キー溝付穴 d1・d2)

(D=30)

CPJCK (キー溝付穴 d1・d2)

(D=40~104)

●使用温度：-20°C~60°C

●偏心・偏角・エンドブレインは単独の許容値ですので複数のミスマライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。

●選定基準についてはP.1093をご確認ください。

M 材質		S 表面処理	
ハブ	スペーサ	六角穴付ボルト	ハブ
アルミ合金	ポリウレタン	SCM435	黒色酸化皮膜/四重化鉄皮膜

型式

スペーサ  
(色選択)

d1,d2選択 (ただし d1≤d2)

L l B C F クランプボルト

¥基準単価

Type

D

14

BL(青)

20

WH(白)

30

RD(赤)

40

48

55

65

80

104

3 4 5

5 6 6.35 7 8

7 8 9.525 10 11 12

10 11 12 14 15 16

10 12 14 15 16 18 19 20 22 24

12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28

15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35

15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45

20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50 60

22

7

6

1

3.5

M2

0.5

2,200

30

10

8

5

M2.5

1

2,500

35

11

10

1.5

5.5

M4

2.5

2,970

66

25

12

2

8.5

M5

4

4,600

66.8

25.3

13

1.6

9

M6

13

4,730

78.3

30.3

14

1.9

10.5

M6

13

5,740

90.3

35.3

15

2.4

12.45

M8

30

8,100

114.2

45.2

18

2.9

14.7

M10

50

12,830

140.2

56.2

21

3.4

19.9

M12

90

19,190

型式

スペーサ  
(色選択)

d1,d2選択 (ただし d1≤d2)

L l B C F クランプボルト

¥基準単価

Type

D

30

BL(青)

40

WH(白)

48

55

65

80

104

10 11 12

10 11 12 14 15 16

18 19 20 22 24

18 19 20 22 24 25 26 28

18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35

18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45

20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50 60

35

11

10

1.5

5.5

M4

2.5

3,500

66

25

12

2

8.5

M5

4

5,240

66.8

25.3

13

1.6

9

M6

13

5,350

78.3

30.3

14

1.9

10.5

M6

13

6,360

90.3

35.3

15

2.4

12.45

M8

30

8,730

114.2

45.2

18

2.9

14.7

M10

50

13,450

140.2

56.2

21

3.4

19.9

M12

90

19,190

CPJCK (キー溝付穴 d1・d2)

(D=30)