



PIPE ROLLERS -STRAIGHT TYPE-

パイローラ

-ストレートタイプ(L=100~500)-




■特長：圧入ブッシュを組込んだパイローラです。全長1mm単位での指定が追加工(LC)にて可能となりました。
軽量かつお求めやすい価格となっております。

■ストレートタイプ



Type	M材質 芯材	S表面処理 (ライニング)	H硬度
ROLLA	アルミ合金	白アルマイト	—
ROLAU		ウレタン (自然色)	ショアA90 ショアA70
ROLAG	スチール	無電解ニッケルメッキ	—
ROLLM	スチール	—	—
ROLLS	ステンレス(SUS304)	—	—



※この商品の外径はD+2Tです。(芯材タイプとは異なります。)

Type	D	ウレタン厚 T選択	dH9 選択	L 選択	d1	D1	B
芯材のみ ROLLA ROLLM ROLLS	20	3	6	100 150 200	11	12	13
	30		8		15		
	40		8	100	15.8	18	22
	50	5	10	150			
	60		12	200			
	80		15	250			
			20	300			
			25	350			
			30	400			
			35	450			
ウレタン焼付品 ROLAU ROLAG	20	10	20	500	22	28	40
	25		25				
	30		30				
	35		35				
	40		40				
	45		45				
	50		50				
	60		60				
	80		80				

Order
注文例
ROLLA50
ROLLAU60 - T10 - 20 - L300Delivery
出荷日
5 日目出荷Price
価格

●ROLLA・ROLLM・ROLLS ●ROLAU・ROLAG

●ROLLA・ROLLM・ROLLS ●ROLAU・ROLAG