

エンブレール

-形状付タイプ

2日目納短縮

● CADデータフォルダ名: 16_Rollers














ノーマルタイプ
NLA
NLAA
NLK
NLR8-10-12
NLL3-5
NLV3-5-6-10


(詳細寸法は下記)
L⁺²⁰₀ (L⁺⁵₀)^{*}

* NLA・NLAA・NLK・NLR8-12
はL⁺⁵₀になります。

■材質 超高分子量ポリエチレン



①熱膨張係数: 1.7×10⁻⁴/℃
②NLL□・NLE□・NL□は巻かれた状態で納品されますので、
使用時は伸ばしてお使いください。
③エンブレールの取り付けはそのままはめ込むか、ねじ止めをします。
ねじ止めの場合は、熱膨張係数が大きいので余裕をみて取り付けてください。
芯金は全体に入れてください。



Type	L 指定1mm単位	¥基準単価/m 1~20コ
NLA	50~1800	3,450
NLAA		3,660
NLK		4,150
NLR8		1,690
NLR10		1,690
NLR12	50~9900	2,030
NLL3		1,890
NLL5		2,030
NLV3		1,210
NLV5		2,550
NLV6	50~9900	2,550
NLV10		4,230

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 - L

NLA - 800



基準単価/m×指定全長=製品単価

価格計算例: NLA-800

3,450×0.8m=2,760円

(1円単位は切り捨て)

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



2 日目出荷

④ストークA早割翌日出荷 200円/1明細行

ストークA翌日出荷 100円/1本


④ストークA早割は1明細行当たり一律200円

④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律270円

スライドテープ/強力両面テープ/ガイドレール


2日目納短縮

● CADデータフォルダ名: 16_Rollers



NLTP

剥離紙
粘着剤
基材 (超高分子量ポリエチレン)
耐熱温度-30~80°C
色: 乳白色



RMT

剥離紙
粘着剤
基材 (ポリエステル)
耐熱温度-40~70°C

型式	基材厚	テープ幅	テープ長	¥基準単価 1~4コ 5~20コ
NLTP 1320	0.13	20	40m	7,030 10,420 14,690 16,900
NLTP 1330		30	40m	9,910
NLTP 1340		40	40m	13,950
NLTP 1350		50	40m	16,050
NLTP 5020	0.5	20	20m	6,160 9,120 12,850 14,780
NLTP 5030		30	20m	8,660
NLTP 5040		40	20m	12,200
NLTP 5050		50	20m	14,050

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	テープ厚	テープ幅	テープ長	¥基準単価 1~4コ 5~20コ
RMT3310	0.33	10	20m	4,680 6,380 8,070 9,720
RMT3315		15	20m	6,060
RMT3320		20	20m	7,660
RMT3325		25	20m	9,240
RMT3330	0.35	30	20m	11,230
RMT3335		35	20m	13,190
RMT3340		40	20m	15,140

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■動摩擦係数	乾式	水潤滑
超高分子量ポリエチレン	0.07~0.22	0.05~0.10
ナイロン6	0.15~0.40	0.14~0.19
ナイロン66	0.15~0.40	0.14~0.19
ふっ素樹脂	0.04~0.25	0.04~0.08
ポリアセタール	0.15~0.35	0.10~0.20

■参考接着強度 (NLTP)	被着体	基材厚0.13	基材厚0.5	■参考接着強度 (RMT)	被着体
SUS304	9.8	8.8	21.6N	SUS304	21.6N

(試験法)180°ピーリングテスト 温度23°C 剥離速度300mm/min



Type
SGL
SGLM

■表面処理
SS400D (黒皮)
無電解ニッケルメッキ

型式	B 選択	T 選択	L 指定1mm単位	G·V·W·X·Y·Z 指定0.5mm単位
SGL	2H 3H 4H 5H	22 25 32 38	3 5 6 10	50~1000 5~995

④N選択の場合は、穴加工無タイプになります。

Order
注文例
Type
H
選択
SGL N - 22 - 3 - 300
SGLM 5H - 25 - 5 - 800 G14 - V15 - W265 - X480 - Y600 - Z785

Delivery
出荷日
5 日目出荷

Price
価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127
標準対応 小口
数量区分 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
基準単価 5% 10% 18% WOS見積り
値引率 5% 10% 18% WOS見積り

穴加工費
穴加工付
Type
2H
3H
4H
5H
¥穴加工価格
300円
400円
600円
700円
穴加工タイプは本体基準単価に穴加工価格を加えた金額になります。
(例) 型式 - B - T - L - G - V - W
SGL2H - 25 - 5 - 50 - G13 - V15 - W35
(本体基準単価) + (穴加工価格) = 穴加工タイプ単価
700円 + 300円 = 1,000円
穴加工価格には数量スライドは、適用されません。

Type	B 指定1mm単位	L 指定1mm単位	¥本体基準単価			
			T 3	T 5	T 6	T 10
SGL	22	50~200	700	700	750	800
	25	201~400	940	940	990	1,000
	32	401~600	1,400	1,400	1,490	1,500
	38	601~800	1,870	1,870	1,990	2,000
	50~200	2,340	2,340	2,540	2,670	1,850
	201~400	1,000	1,000	1,120	1,170	620
	401~600	1,500	1,500	1,590	1,670	1,080
	601~800	2,170	2,170	2,340	2,470	1,080
	801~1000	2,500	2,500	2,670	2,770	1,850

