

ハイトルクタイミングベルト (S2M・S3M・S5M・S8M・S14M)




新価格

ハイトルクタイミングベルトはハイトルクタイミングプーリー P1431~P1442と適合します。

カタログ規格外品はこちら P.131 CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys



HTBN(ゴム) HTUN(ポリウレタン)



- 使用温度 ゴム:-30~90°C ポリウレタン:0~80°C(参考値)
S2M, S3M, S5Mのゴムベルト(HTBN)はゴム粉飛散を抑えるため一部歯面色が黒色
茶色に切り替わっていますが、性能に問題はありません。
HTUNは歯谷に溝が付きません。(*部分)
ベルト周長は心線の長さです。
ポリウレタンタイプは背面からテンションをかけて使用できません。
特長・注意事項 P.1411 選択方法 P.2321

Table with columns: Type, 材質, 種類, Pitch, Ra, Lr, H, h, i, PLD, 単位質量 g/m(幅:10mm)

種類 S2M (Pitch: 2mm)

Table for S2M belts with columns: Type, 型式, ベルト No., ベルト 呼び幅, 歯数, ベルト 周長 (mm), Y基準値 (HTBN, HTUN)

種類 S3M (Pitch: 3mm)

Table for S3M belts with columns: Type, 型式, ベルト No., ベルト 呼び幅, 歯数, ベルト 周長 (mm), Y基準値 (HTBN, HTUN)

種類 S5M (Pitch: 5mm) ※: 業界非標準タイプ

Table for S5M belts with columns: Type, 型式, ベルト No., ベルト 呼び幅, 歯数, ベルト 周長 (mm), Y基準値 (HTBN)

種類 S8M (Pitch: 8mm)

Table for S8M belts with columns: Type, 型式, ベルト No., ベルト 呼び幅, 歯数, ベルト 周長 (mm), Y基準値 (HTBN)

種類 S14M (Pitch: 14mm)

Table for S14M belts with columns: Type, 型式, ベルト No., ベルト 呼び幅, 歯数, ベルト 周長 (mm), Y基準値 (HTBN)

Table for S2M belts (continued)

Table for S3M belts (continued)

Order, Delivery, Price information for S2M, S3M, S5M, S8M, S14M

Price information for S2M, S3M, S5M, S8M, S14M