


ステンレス製すべり板/製品シュート薄板

■ステンレス製すべり板




RoHS

(表面形状)




FENB 標準タイプ




穴加工付タイプ 4穴 (4H)

すべり方向



6穴 (6H)



- ④4穴の場合：A-(F+N)≥10, B-(G+N)≥10
④6穴の場合：A-(2F+N)≥10, B-(G+N)≥10

■特長

- シュート角度がとれない場合でも製品が流れます。
- 油による吸着を防ぎます。
- ④すべり面は凸部です。

穴加工詳細										
N (通し穴)										
ボルト 呼び	3	4	5	6	8	10				
d	4	5	6	7	9	11				

M材質 SUS304

■製品シュート薄板

ーフラット形ー



ー曲げ加工付ー




ーすべり板溶接・曲げ加工付ー




RoHS

フラット形



FSRP


曲げ加工付



FSRPA

FSRPB


すべり板溶接・曲げ加工付



FSRPAW

FSRPBW


すべり板溶接・曲げ加工付 (すぼみ形)



FSRPAW

FSRPBW

*すぼみ形展開図



M材質 SUS304 (片面磨き材)

- ④磨き面には、保護シールを貼って出荷します。
④すべり板溶接タイプは、底面の上側に、ステンレス製すべり板 (FENB) をスポット溶接しています。スポット溶接の位置と数は、サイズによって変わります。

■ステンレス製すべり板

■標準タイプ

型式		指定1mm単位		¥基準単価	
Type	T	A	B	T0.5	T1.5
FENB	0.5	50~100	50~249	1,970	3,130
			250~399	2,920	4,770
			400~599	3,860	12,080
			600~800	5,260	14,670
		101~200	50~249	1,970	5,600
			250~399	2,920	8,450
			400~599	3,860	12,080
			600~800	5,260	14,670
		201~300	50~249	3,240	7,930
			250~399	4,800	11,940
			400~599	6,200	17,370
			600~800	8,540	22,000
	1.5	301~400	50~249	3,240	11,510
			250~399	4,800	17,290
			400~599	6,200	24,360
			600~800	8,540	29,870
		401~600	50~249	5,320	16,930
			250~399	8,080	25,940
			400~599	10,420	36,540
			600~800	14,630	44,800
		601~800	50~249	5,780	22,580
			250~399	8,540	34,580
			400~599	10,880	48,720
			600~800	15,100	59,730

■製品シュート薄板

型式		指定1mm単位				θ°選択
Type	T	A	B	E	H	
フラット形 FSRP	0.8 1.0 1.5	50~100	50~500	E<B	10~80 Ⓜ H≤B/2 Ⓜ H≤E/2	30 45 60
		101~200				
曲げ加工付 FSRPA FSRPB		201~300				
		301~400				
すべり板溶接 曲げ加工付 FSRPAW FSRPBW FSRPVW		401~500				
		501~600				
		601~700				
		701~800				

- ④Eは、FSRPVWのみ指定。④θ°は、FSRPB・FSRPBWのみ指定。
④FSRPはT・A・B寸法のみ指定可。

フラット形/曲げ加工付

A	B	¥基準単価							
		FSRP		FSRPA		FSRPB			
		T0.8	T1.0	T1.5	T0.8	T1.0	T1.5	T0.8	T1.0
50~100	50~299	910	950	1,130	1,660	1,720	1,950	2,000	2,340
	300~500	1,450	1,520	1,840	2,310	2,420	2,820	2,840	3,200
101~200	50~299	1,280	1,350	1,650	2,140	2,250	2,630	2,470	2,580
	300~500	2,060	2,200	2,720	3,140	3,350	4,040	3,470	3,690
201~300	50~299	1,710	1,830	2,250	2,700	2,880	3,440	3,040	3,210
	300~599	2,520	2,710	3,370	4,100	4,450	5,470	4,440	4,780
	600~800	3,610	3,910	4,860	4,600	4,950	6,040	4,940	5,290
301~400	50~299	2,060	2,200	2,720	3,590	3,810	4,490	3,930	4,150
	300~599	3,800	4,150	5,220	5,420	5,860	7,130	5,760	6,190
	600~800	4,670	5,100	6,420	5,760	6,190	7,510	6,090	6,530
401~500	50~299	3,110	3,400	4,280	4,200	4,490	5,370	4,540	4,830
	300~599	5,380	5,960	7,610	6,470	7,050	8,700	6,810	7,390
	600~800	5,720	6,300	7,990	6,810	7,360	9,080	7,140	7,720
501~600	50~299	2,690	2,880	3,560	4,730	5,020	5,930	5,070	5,360
	300~599	5,550	6,130	7,800	7,000	7,580	9,250	7,360	7,920
	600~800	5,890	6,470	8,180	7,340	7,920	9,640	7,860	8,260
601~700	50~299	3,450	3,740	4,670	5,790	6,220	7,490	6,120	6,560
	300~599	5,720	6,300	7,990	8,940	9,810	12,190	9,270	10,150
	600~800	7,820	8,690	11,120	9,270	10,150	12,570	9,610	10,480
701~800	50~299	3,610	3,910	4,860	5,950	6,390	7,690	6,290	6,720
	300~599	5,890	6,470	8,180	9,110	9,980	12,380	9,440	10,310
	600~800	7,990	8,860	11,310	9,440	10,310	12,770	9,780	10,680

すべり板溶接・曲げ加工付

A	B	¥基準単価							
		FSRPAW		FSRPBW		FSRPVW			
		T0.8	T1.0	T1.5	T0.8	T1.0	T1.5	T0.8	T1.0
50~100	50~299	3,350	3,410	3,620	3,660	3,710	3,970	4,110	4,190
	300~500	5,200	5,300	5,670	5,510	5,610	6,020	6,260	6,410
	50~299	4,460	4,560	4,870	4,770	4,870	5,260	5,440	5,590
101~200	300~500	7,510	7,710	8,340	7,820	8,020	8,690	8,950	9,250
	50~299	5,800	5,960	6,470	6,100	6,260	6,820	7,040	7,280
	300~599	10,280	10,600	11,530	10,580	10,900	11,880	12,160	12,630
	600~800	11,200	11,520	12,520	11,510	11,830	12,880	13,320	13,790
201~300	50~299	7,470	7,670	8,300	7,780	7,980	8,650	9,110	9,410
	300~599	13,600	13,990	15,160	13,900	14,300	15,510	16,080	16,680
	600~800	14,370	14,770	15,980	14,680	15,080	16,330	17,010	17,610
301~400	50~299	9,140	9,400	10,210	9,440	9,710	10,560	11,060	11,460
	300~599	16,920	17,450	18,960	17,230	17,760	19,310	19,880	20,680
	600~800	17,690	18,220	19,770	18,000	18,530	20,130	20,810	21,610
401~500	50~299	9,860	10,120	10,950	10,160	10,430	11,300	12,030	12,420
	300~599	17,640	18,170	19,700	17,950	18,480	20,050	20,850	21,650
	600~800	18,410	18,940	20,520	18,720	19,250	20,870	21,780	22,570
501~600	50~299	12,470	12,870	14,040	12,780	13,180	14,390	15,120	15,720
	300~599	23,560	24,360	26,540	23,670	24,470	26,890	27,660	28,550
	600~800	24,340	25,130	27,360	24,640	25,440	27,710	28,590	29,780
601~700	50~299	12,860	13,260	14,450	13,170	13,560	14,800	15,590	16,180
	300~599	23,950	24,750	26,950	24,260	25,050	27,300	28,120	29,320
	600~800	24,720	25,520	27,770	25,030	25,830	28,120	29,050	30,250

- ④カタログ規格外品はこちら P.131
④CADデータフォルダ名：16_Rollers

■穴加工付タイプ

型式			指定1mm単位		指定1mm単位		ボルト呼び径選択
Type	呼び	T	A	B	F	G	N (通し穴)
FENB	4H	0.5	50～800	50～800	40～790	40～790	3
							4
	6H	1.5					5
							6
						8	
							10

- ④穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - F - G - N (標準タイプ基準単価) + (穴加工費) = 穴加工タイプ
FENB4H0.5 - 600 - 400 - F580 - G380 - N8 のとき 10,420 + 600 = 11,020円



注文例

型式 - A - B - F - G - N
FENB0.5 - 100 - 300
FENB4H0.5 - 600 - 400 - F580 - G380 - N8



出荷日

3 日日出荷



価格

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~30 31~