

クランプ用先端金具

◎ CADデータフォルダ名: 25_Clamps


■特長:トグルクランプ用のボルトです。通常のボルトの他にも、耐摩耗性に優れたタイプ、ワークとの当たりを柔らかくするタイプ等各種ご用意しています。

■先端金具(ノーマル)



(NBR)

Type	先端部 M材質 H硬度	ボルト部 M材質 S表面処理
MC□-□□	NBR	ショアA70 スチール 三重クローム
MCS□-□□		ステンレス —



型式 M-l (ねじ有効部) L (全長) t1 t2 d d1 ¥基準単価

MC4-15	4-15	25	2	8	8	12	170
MC4-32	4-32	42	2	8	8	12	200
MC5-27	5-27	38	4	7	11.3	13.5	250
MC5-69	5-69	80					300
MC6-37	6-37	51					270
MC6-62	6-62	76	2	12	10	16	400
MC6-87	6-87	101					530
MC8-45	8-44.5	63	3.5	15	12.5	19	320
MC8-75	8-74.5	93	3.5	15	12.5	19	500
MC8-105	8-104.5	123					600
MC10-59	10-59	85	6	20	16	24	580
MC12-66	12-66	100	9	25	22	32	660

Type	M-l (ねじ有効部)	L (全長)	t1	t2	d	d1	¥基準単価
MCS4-15	4-15	25	2	8	8	12	360
MCS4-32	4-32	42	2	8	8	12	400
MCS6-37	6-37	51		12	10	16	470
MCS8-45	8-44.5	63	3.5	15	12.5	19	560

Type	M-l	L	t1	t2	d	d1	¥基準単価
TGUB							TGUB
4-13	23			8	8	12	380
4-32	42	2					400
6-37	51			12	10	16	510
6-87	101						740
8-49	67	5	13	12	19		620
8-105	123						910

Type	M-l	L	D	D1	d	¥基準単価
TGAR	SUM24	四三酸化鉄皮膜	SUM24	四三酸化鉄皮膜		
STGAR	SUS304	—	SUS304	—		

TGAR	4-13	23	7	2.2	530	770
STGAR	4-32	42	13		540	840
6-37	51		9	3.2	630	1,050
8-49	67	16	11	5.2	710	1,200

Type	最大ストローク	荷重 N(kgf)	¥基準単価
TGSP	4	30(3)	1,370
STGSP			2,170

Type	先端部 M材質 H硬度	ボルト部 M材質 S表面処理	バネ M材質
TGSP	NBR(ニトリルゴム) ショアA70	SS400	四三酸化鉄皮膜
STGSP	NBR(ニトリルゴム) ショアA70	SUSM-7	—

Type	M	(ストローク)	min.荷重 (N)	max.荷重 (N)	¥基準単価
TGSP	4	3	19.4	29.1	1,250
TGSPM	6	4	21.8	30.5	1,330
	8	8	18.8	32.4	1,390

M	L	L1	T	D	d
4	34.5	20	2	12	5.6
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8

Price 価格	Quantity	Standard Small Order Delivery	Individual Large Order Delivery	¥/1Code ¥/1Code
	数量区分 Quantity 区 分	標準対応 Standard 小口 Large	個別対応 Individual 大口 Large	
	数量 Quantity	1~9 1~9	10~14 10~14	15~20 15~20
	値引率 Discount Rate	5% 5%	10% 10%	10% 15%
	基準単価 Standard Price	お見積り Estimated Price	お見積り Estimated Price	お見積り Estimated Price

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■先端金具(スプリング付ゴムボルト)



RoHS

Type	先端部 M材質 H硬度	ボルト部 M材質 S表面処理	バネ M材質
TGSP	NBR(ニトリルゴム) ショアA70	SS400	四三酸化鉄皮膜
STGSP	NBR(ニトリルゴム) ショアA70	SUSM-7	—

止め輪	M8×P1.25	4.5	33	2	13	72
-----	----------	-----	----	---	----	----

Type	M	(ストローク)	min.荷重 (N)	max.荷重 (N)	¥基準単価
TGSP	4	3	19.4	29.1	1,250
TGSPM	6	4	21.8	30.5	1,330

M	L	L1	T	D	d
4	34.5	20	2	12	5.6
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8

Price 価格	Quantity	Standard Small Order Delivery	Individual Large Order Delivery	¥/1Code ¥/1Code
	数量区分 Quantity 区 分	標準対応 Standard 小口 Large	個別対応 Individual 大口 Large	
	数量 Quantity	1~9 1~9	10~14 10~14	15~20 15~20

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

お見積り
Estimated
Price

Order
注文例
MC4-32
MCS6-37

Delivery
出荷日
MC4-32
MCS6-37

在庫品
翌日出荷
P127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

クランプ用小物部品

-クランプ2股パーツ・クランプアーム延長キット・クランプブラケット-

◎ CADデータフォルダ名: 25_Clamps

■クランプ2股パーツ	KJWCL (スタンダード)	KJWCLC (コンパクト)	トグルクランプ
		<img alt="Diagram of KJWCLC compact clamp part with dimensions: A=20, B=60, L=12, K=15, T=12, d=12, D=10, H=8, h=6, h1=10, h2=8, h3=12, h4=10, h5=12, h6=10, h7=12, h8=10, h	