


検査治具用ブロック

-樹脂パネル用クリップ脱着ブロッパー

◎ CADデータフォルダ名: 26_Inspections

■特長: 樹脂パネル用クリップの脱着を容易にできるブロックです。



| 型式 Type | 丸・四角共通 | | 四角のみ | | S 指定0.05mm単位 | H 指定0.05mm単位 | ¥基準単価 | |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| | 穴形状 P 指定0.05mm単位 | W 指定0.05mm単位 | R 指定0.05mm単位 | KJRSB | KJRSBR | | | |
| KJRS | (丸) B (四角) BR | 3.00~22.00 | P≥W (W≥3.00) | 0.2≤R≤W/2 | 0.5~5.00 | S+37.5 | 5,100 | 5,800 |

Order
注文例 型式 - P - W - R - S
KJRSB - P10.0 - S2.00
KJRSBR - P10.0 - W6.00 - R2.0 - S1.65


Example
使用例

Delivery
出荷日 5 日目出荷
ご注文締切
ストーク B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P128

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price
価格 ■数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~20 21~
値引率 5% お見積り
出荷日 通常

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。




ローレットピンをまわすと、ブロックが開閉します。

高さ調整シムプレート/高さ調整ピン

-角型・丸型-


2日目納短縮
2出荷期

◎ CADデータフォルダ名: 26_Inspections



| 型式 Type | 皿穴 No. | T 選択 | A B | ¥基準単価 | | 型式 Type | A | T 選択 | V 選択 | ¥基準単価 |
|------------|-----------|---------|--------|-------|-------|------------|----|---------|----------|-------|
| | | | | KJTC | KJTCY | | | | | |
| KJTC | 10 | 1 | 10 | 380 | — | KJTCY | 25 | T=2・3・5 | 6 8 10 | 640 |
| | 10-15 | | 10 | 400 | — | | | | 3 | 590 |
| | 10-20 | | 10 | 350 | 480 | | | | 13 | — |
| | 15 | | 15 | 360 | 490 | | | | 30 | 690 |
| | 15-20 | | 15 | 370 | 500 | | | | 35 | 740 |
| | 18 | | 18 | 380 | 510 | | | | 12 14 16 | — |
| | 20 | | 20 | 400 | 530 | | | | 18 20 22 | — |
| | 20S | | 20 | 390 | — | | | | — | — |
| | 20-25 | | 25 | 410 | 540 | | | | — | — |
| | 20-30 | | 30 | 420 | 550 | | | | — | — |
| | 20-40 | | 40 | 430 | 560 | | | | — | — |
| KJTCY | 25 | | 25 | 460 | 550 | | | | — | — |
| | 30 | | 30 | 480 | 570 | | | | — | — |

③価格の記載がないサイズは、取り扱いをしておりません。




| 型式 Type | D | T 選択 | ¥基準単価 | | 型式 Type | D | T 選択 | V 選択 | ¥基準単価 |
|------------|----|---------|-------|-------|------------|------------|---------|---------|-------|
| | | | KJTC | KJTCY | | | | | |
| KJTC | 10 | 2 3 5 | 320 | 400 | KJTCY | D=10・15 | T=2・3・5 | 6 8 10 | 640 |
| | 15 | | 330 | 410 | | D=20・25・30 | | 3 | 590 |
| | 20 | | 360 | 440 | | | | 13 | — |
| | 25 | | 380 | 460 | | | | 30 | 690 |
| | 30 | | 400 | 480 | | | | 35 | 740 |

③()内の材質に随時変更となります。



| 型式 Type | D | T 選択 | d L | ¥基準単価 | | 型式 Type | D | T 選択 | W | ¥基準単価 |
|------------|----|---------|--------|-------|-------|------------|---|---------|---|-------------|
| | | | | KJTP | KJTPM | | | | | |
| KJTP | 10 | 2 3 5 | 4 5 | 210 | 400 | KJTPM | M | T=0.02 | L | M 4 5 6 8 6 |
| | 12 | | 5 8 | 240 | 430 | | | | | |
| | 16 | | 10 12 | 270 | 460 | | | | | |
| | 18 | | 10 12 | 300 | 470 | | | | | |
| | 20 | | 10 12 | 330 | — | | | | | |



③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

本ページの商品は高さ調整のために使用します。