



ROUND STOPPERS

丸ストッパ/丸ストッパ標準タイプ用シム
ザグリ穴タイプ・タップ穴タイプ

価格改訂

□:新価格



■特長:設備・ワークの停止箇所にお使い下さい。用途に合わせて標準とフリータイプの使い分けができます。

■丸ストッパ
ザグリ穴タイプ
標準タイプ
フリータイプ AST ASTNF

■標準タイプ

Type	No.	D	H	d	D1	E	適用ボルト	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~99コ
AST	3	12	8	3.4	6.5	3.5	M3	230	210
	4	16	8	4.4	8	4.5	M4	240	230
	5	19	10	5.4	9.5	5.5	M5	260	250
	6	20	10	6.6	11	6.5	M6	280	270
	8	25	15	9	14	8.6	M8	320	310
	10	28	16	11	17.5	11	M10	390	370
	12	30	18	14	20	13.5	M12	460	440
	14	32	20	16	22	16	M14	530	510
	16	34	22	18	24	18	M16	600	580
	18	36	24	20	26	20	M18	670	650

※100コ以上はお見積りとなります。

■丸ストッパ
タップ穴タイプ
標準タイプ
フリータイプ ASTM ASTMF

■標準タイプ

Type	No.	D	H	M (並目)	B	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~99コ
ASTM	3	12	8	M3	10	230	210
	4	16	8	M4	14	240	230
	5	19	10	M5	17	260	250
	6	20	10	M6	17	280	270
	8	25	15	M8	22	320	310
	10	28	16	M10	24	390	370
	12	30	18	M12	27	460	440
	14	32	20	M14	29	530	510
	16	34	22	M16	32	600	580
	18	36	24	M18	35	670	650

※100コ以上はお見積りとなります。


Order
注文例 型式 - D - HASTB - 12 - 10
(ザグリ穴・標準タイプ)
ASTNF3 - 12 - 10
(ザグリ穴・フリータイプ)
ASTM6 - 12 - 15
(タップ穴・標準タイプ)
ASTMF5 - 12 - 15
(タップ穴・フリータイプ)Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●標準タイプ
3 日目出荷ストーカーA早割 翌日出荷 300円/1明細行
PM 3:00迄
ストーカーA 翌日出荷 300円/1本
PM 6:00迄

ストーカーA早割は1明細行当たり一律300円

ストーカーAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●フリータイプ
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127数量 1~19 20~34 35~49 50~100
基準単価 5% 10% 18%
値引率 通常
出荷日 101~お見積り■丸ストッパ
標準タイプ用シム

※フリータイプ用のシムはP.2-183を参照ください。

Order
注文例 型式 - T
ASTC3 - 0.1Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ROUND STOPPERS

平ストッパ/平ストッパ標準タイプ用シム

2日目納短縮
2出荷期


□:新価格

● CADデータフォルダ名: 23_Locating_&_Guide_Components

■平ストッパ-T・L寸選択/T・L寸指定-



Type	T・L寸選択	T・L寸指定	材質	硬度
FSWN		FSWNF	S45C相当	40~45HRC
FSWF		FSWJF	ポリアセタール	-

FSWN・FSWF・FSWNFは $\frac{1}{16}$ 部 $\frac{1}{16}$ となります。

■T・L寸選択タイプ

Type	A	T選択	L選択	d	d1	h	¥基準単価
FSWN	12			4.5	8	5	730 880
	15			5.5	9.5	6	850 980
	16		50 75 100	6	11	7	1,230 1,280
	19			6.6	11	7	1,450 1,480
	25						1,680 1,710





■T・L寸指定タイプ

Type	A	指定1mm単位	指定5mm単位	d	d1	h	¥基準単価
FSWNF	12			4.5	8	5	1,020 1,070
	15			5.5	9.5	6	1,430 1,480
	16		10~20	6	11	7	1,720 1,770
	19			6.6	11	7	2,180 2,230
	25						2,500 2,550



■平ストッパ-穴種選択タイプ-



M材質 S45C相当 H硬度 40~45HRC

■穴種選択1穴タイプ

Type	A	T選択	L選択	穴種選択	¥基準単価
FSWNF	12			M4・M5・M6 Z4・Z5	890
	15			M4・M5・M6 Z4・Z5・Z6	1,250
	16		A≤L≤60	M6 Z6	1,510



■穴種選択2穴タイプ

Type	A	指定1mm単位	指定1mm単位	穴種選択	¥基準単価
FSWNWF	12			M4・M5・M6 Z4・Z5	1,220
	15	10~15		M4・M5・M6 Z4・Z5・Z6	1,720
	16	35~100	10~30	M6 Z6	2,060




■Alterations

Code	ZG
Spec.	ZG4 5.6
	ZG5 6.7
	ZG6 8.0
¥/1Code	無料

■Price
価格

●FSWN	■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量区分	標準対応 個別対応 小口 大口



■FSWNJ以外

●FSWNJ以外	■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127