

【簡易調整】XY軸 押しねじ式

価格改訂

新価格

CADデータフォルダ名: 28_Stages

●特長: あまり精度を必要としない位置合わせに適した安価な商品です。ばねを利用し、バックラッシュを抑えています。

XY軸

CL追加加工利用時

RoHS

■取付方法

①押しねじを外す
②A側をボルトで固定
③テーブルを手でA側に移動

■精度基準

●右図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。数値は単軸のものとなります。


④B側のボルトを固定
⑤押しねじを戻す

押しねじ


●ハンドル1回転移動量0.5mm

Type	本体		シャフト	バネ	押しねじ		△付属品
	材質	表面処理	材質	材質	材質	表面処理	
XYKNG	アルミ合金	黒アルマイト	SUS303	SUS304	S45C	無電解ニッケルメッキ	No.20・25 CBS4-6 2本 No.40・60 CBS5-8 4本


XYKNG20




XYKNG25



XYKNG40



XYKNG60



型式	ステージ面	移動量	耐荷重	自重	¥基準単価
Type	No.	(mm)	(N)	(kg)	
XYKNG	20	20×20	±5	0.04	7,710
	25	25×25	±5	0.06	9,410
	40	40×40	±7.5	0.20	11,340
	60	60×60	±7.5	0.36	13,280

●ハンドル1回転移動量 0.5mm ●最小読取0.5mm

Alteration 追加加工

型式 (CL)

XYKNG20 - CL

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

型式

XYKNG20

在庫品 翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~2	3~5	6~9	10~20	21~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	テーブル固定用対向クランプボルト付属
Spec.	テーブル固定用の対向クランプボルト (No.20・25: M4ピッチ0.7、全長30mm No.40・60: M5ピッチ0.8、全長44mm) を付属させます。写真の通り、X軸・Y軸2ヶ所に付属させます。
Code	CL
¥/1Code	300

【簡易調整】XY軸 送りねじ式

価格改訂

新価格

CADデータフォルダ名: 28_Stages

●特長: 送りねじ式のユニットをXY軸に組み付けています。大ハンドルもラインナップし、操作性が向上します。

XY軸

RoHS

■精度基準

●左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。数値は単軸のものとなります。

●One Point

ボールポイント付の六角レンチをご利用頂くと、長ストロークの移動も楽に行えます。


●ハンドル1回転移動量0.7mm

Type		本体		シャフト	ノブ	送りねじ	A付属品
通常ハンドル	大ハンドル	M材質	S表面処理	M材質	M材質	M材質	
XYKNEJ	XYKJL	アルミ合金	黒アルマイト	SUS304	SUS303	SUS304	No.20: CBSST3-12 4本 No.25: SCB3-10 4本 No.40, 60: SCB4-10 4本


■ハンドル形状比較

通常ハンドル


大ハンドル




No.20




No.25



No.40



No.60



●ハンドル緩みの原因となるのでステージ面のストローク終端で無理にハンドルを回さないでください。

Type	型式	No.	大ハンドル選択時	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価		
								XYKNEJ	XYKJL	XYKJL
(通常ハンドル) XYKNEJ (大ハンドル選択) XYKJL	20	20	(上下大ハンドル)	20×20	±7	18.6	0.10	9,180	10,830	10,500
	25		(上軸のみ大ハンドル)	25×25				10,800	12,730	12,400
	40		(下軸のみ大ハンドル)	40×40				12,520	14,320	13,990
	60		(下軸のみ大ハンドル)	60×60				14,470	16,480	16,150

●ハンドル1回転移動量 0.7mm

Order 注文例

型式

XYKNEJ40
XYKJL60L

Delivery 出荷日

●XYKNEJ

在庫品 翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●XYKJL

2 日目出荷

●XYKJL

在庫品 翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
1~2	3~5	6~10	11~20	21~	お見積り
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	目盛シール付プレート取付け	クランプ変更 (ローレット付ノブ)
Spec.	目盛付のプレートを取付けます。 ●最小読取: 0.5mm 付属ボルトは右記の通り変更となります。	クランプ用ねじをローレット付ノブに変更します。 X軸・Y軸の2ヶ所の変更となります。
Code	MMR	CLC
¥/1Code	(No.20・25) 1,200 (No.40・60) 1,400	300