

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50〜60μm


類似部品ページ P2020
CADデータフォルダ名：28_Stages

CADデータフォルダ名：28_Stages


■特長：ストロークの長いラック&ピニオン式の低価格ステージです。

■Z軸 ロング


ZDTLS80




A矢視図



ZDTLS100



ZDTLS150



材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

X軸 P.1971

RoHS

■Z軸ステージ

高精度ステージ既存品：ZLWG(P.2020)

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	耐荷重(N)	移動精度	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.					真直度		
ZDTLS	80	30×50	±30	16.7	14.7	50 μm	0.16	13,860
	100		±35			0.19	15,180	
	150		±65			60 μm	0.24	19,470

①最小読取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛

②ハンドルカバーHDCVR15(別売)：φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 P.2068



Order
注文例

型式

ZDTLS100




Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

③ご希望によりPM6.00迄、
当日出荷受付致します。

昇降シリンダ



XDTS90(P.1967)

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数 量	小口	大口
1~2	3~4	5~10
値引率	基準単価 5%	10%
出荷日	通常	お見積り

■Z軸 ロング

ZLWG


(L=50, 70, 100, 150, 150-2)



X軸 P.1972

RoHS

標準ステージ類似品：ZDTLS(P.2019)、一部サイズのみ。



①図の目盛はL100のもので、L50・L70・L150・L150-2の場合と異なります。
②マイナストライバーで、(A)(予圧調整ねじ)を右方向に締めつければしっとりとした動きが得られ、左
方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。
③詳細寸法はCADデータをご覧ください。

材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
A付 属 品 CBST4-12(2本)

型式		L	ブロック数	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.						真直度		
ZLWG	50	50	1	±15	18	14.7	30μm	0.12	18,260
	70	70	1	±25				0.14	19,360
	100	100	1	±40				0.16	19,430
	150	150	1	±65			40μm	0.22	26,400
	150—2		2	±44			0.29	31,900	

①最小読取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛

②ハンドルカバーHDCVR15(別売)：アリ溝式のφ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。 P.2068

③ZLWG150-2はブロックが2つきます。ブロック1つに比べて、移動量が短くなるのでご注意ください。



Order
注文例

型式

ZLWG100



Delivery
出荷日

●No.150-2

5 日日出荷

●左記以外

在庫品

翌日出荷 P.127

④ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数 量	小口	大口
1~2	3~4	5~10
値引率	基準単価 5%	10%
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

再現性の確保-クランプホルダー部による調整に代えてステージを利用すると、トーチがずれることなく再現性を確保できます。