


## 類似品比較ポイント | 平行度 100μm

■特長: 送りねじ式の水平面Z軸です。ラック&amp;ピニオン式と比較して高耐荷重です。クランプと目盛りを右側に集約することで省スペース化を実現しました。

## ■水平面Z軸 送りねじ式





ZLFD60



RoHS

ZLFD40



正面右側にクランプおよび目盛りが付いています。  
下面フレームは3点で固定します。  
ハンドルを右に回転させるとステージ面が上昇します。

■材質 アルミ合金  
■表面処理 黒アルマイト

## ■Z軸ステージ (高精度ステージ既存品: ZLFG (P2036)、ZLPG (P2037))

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	平行度 (μm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
ZLFD	40	40×40	+5	0.5	100	29.4	0.15	15,620
	60	60×60	+7	0.5	100	98.1	0.37	16,720

Order  
注文例  
型式  
ZLFD40  
Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷  
P127

Delivery  
出荷日  
3  
日目出荷


Price  
価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分  
標準対応 小口  
個別対応 大口  
数量  
1~2 3~4 5~10 11~  
値引率  
基準単価 5% 10% お見積り  
出荷日  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長: テーブル面が水平に上下するZ軸ステージで段取り替えや簡易フォーカス調整に最適です。

## ■水平面Z軸 リニアボール





ZLLB60



■付属品 SUS六角穴付ボルト ZLLB40(M3-10 4本) ZLLB60(M4-12 4本)

ZLLB40



■材質 スチール  
■表面処理 無電解ニッケルメッキ

## ■Z軸ステージ (高精度ステージ既存品: ZLPGS (P2036)、ZLPG (P2037))

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	最小読み取り (μm/目盛)	平行度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価
ZLLB	40	40×40	±3.0	29.4	±5	0.3	28,930	
	60	60×60	±5.0	49.0	±10	0.7	30,690	

■位置再現性はありますが、テコの原理による構造のため、ストロークの位置により目盛に対する昇降量に微かなずれが生じます。マイクロメータヘッドの目盛は目安としてください。

Order  
注文例  
型式  
ZLLB40  
Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷  
P127

Delivery  
出荷日  
3  
日目出荷


Price  
価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分  
標準対応 小口  
個別対応 大口  
数量  
1~2 3~4 5~10 11~  
値引率  
基準単価 5% 10% お見積り  
出荷日  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長: 高さ方向に水平面が昇降するラック&amp;ピニオン式ステージです。


## ■水平面Z軸 ラック&amp;ピニオン式



ZLFG25



ZLFG40



ZLFG60



■材質  
■表面処理  
ZLFG25  
低カドミ真鍮  
黒ふつ素樹脂処理  
ZLFG40  
アルミ合金  
黒アルマイト

■バーニア目盛はクランプ取付面の反対側となります。

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	許容モーメント荷重 (N・m)	自重 (kg)	付属品 (4本)	¥基準単価
ZLFG	25	25×25	±2.5	±8	6.9	0.6	1.0	1.5	0.08 SCB2-8 14,400
	40	40×40	±5	±13	9.8	30μm	0.6	1.0	1.5 0.12 SCB3-6 16,150
	60	60×60	±10	±17	14.7		4.0	4.0	2.5 0.47 SCB4-6 16,600

■最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

Order  
注文例  
型式  
ZLFG60  
Delivery  
出荷日  
3  
日目出荷


Price  
価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分  
標準対応 小口  
個別対応 大口  
数量  
1~2 3~4 5~6 7~10 11~  
値引率  
基準単価 10% 15% 20% お見積り  
出荷日  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長: 高精度な水平面Z軸の微調整に最適なステージです。ZLPGSは同サイズのZLPG (P2036) よりも耐荷重に優れています。

## ■水平面Z軸 クロスローラ (ステンレス)



ZLPGS40 (マイクロメータヘッド リード0.5)



■材質  
ZLPGS60 (マイクロメータヘッド リード0.5)  
ZLPGS60 (送りねじ リード0.5)  
ZLPGS60 (送りねじ リード0.5)  
ZLPGS60 (送りねじ リード0.5)

■詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■材質  
ステンレス

■標準ステージ類似品: ZLLB (P2035)、一部サイズのみ。

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)*	移動精度 真直度	許容モーメント荷重 (N・m)	モーメント剛性 (/N・cm)	平行度 (μm)	自重 (kg)	付属品 (4本)	¥基準単価
ZLPGS	40	40×40	±3	29.4(88.3)	3μm	1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30	100	0.49	SCB3-6 50,160	
	60	60×60	±3	58.8(147)		3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12	100	0.99	SCB4-6 54,560	
ZLPGCS	40	40×40	±3	29.4(88.3)	3μm	1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30	100	0.47	SCB3-6 55,380	
	60	60×60	±3	58.8(147)		3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12	100	0.97	SCB4-6 60,580	

\* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP1953をご参照ください。

■マイクロメータヘッド最小読み取り 10μm/目盛  
■ハンドルカバー-HDCVR15(別売): φ15のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。図P2068

■位置再現性はありますが、テコの原理による構造のため、ストロークの位置により目盛に対する昇降量に微かなずれが生じます。マイクロメータヘッドの目盛は目安としてください。

Order  
注文例  
型式  
ZLPGS40  
Delivery  
出荷日  
3  
日目出荷

●ZLPGS  
●ZLPGCS  
Price  
価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分  
標準対応 小口  
個別対応 大口  
数量  
1~2 3~4 5~10 11~  
値引率  
基準単価 5% 10% 15% 20% お見積り  
出荷日  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。