

HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -KNOB EXTENSION-
【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式
 -正方形/ハンドル延長(リード4.2mm)-


価格改訂

□: 新価格

● CADデータフォルダ名: 28_Stages

■特長: リード4.2mmでスムーズに送れる薄型タイプ(厚み36mm)のXY軸アリ溝送りねじ式ステージです。

■XY軸 正方形
(ノック穴付・リード4.2mm)



■X軸 P.1963
■Z軸 P.2023
RoHS

●標準ステージ類似仕様: XHT(P.1966)の組み合わせ

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度 運動の平行度	自重 (kg)	付属品(4本)	¥基準単価	
XYSC 40	40×40	±11	4.2	14.7	20	30	0.20	SCB4-5	30,780
XYSC 60	60×60	±21	4.2	24.5	30	30	0.38	SCB4-6	32,860

●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛


●延長カバーHDEXT12(別売): φ12の送りねじハンドルを延長することができます。 ■P.2068

Order
注文例
型式 XYSC60
Delivery
出荷日 5 日目出荷
Price
価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量
数量区分 1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常

Delivery
追加工
形式 (R)
XYSC40 - R
Code
¥/1 Code 無料
●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■特長: 調整するワークがステージ面からはみ出でハンドルを回しづらい場合や、装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。

■XY軸 ハンドル延長
(ノック穴付・リード4.2mm)



■X軸 P.1963
RoHS

●ハンドル延長方法はP.1969をご覧ください。

●標準ステージ類似仕様: XHT(P.1966)の組み合わせ

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	耐荷重 (N)	移動精度 (μm) 真直度 運動の平行度	自重 (kg)	付属品(4本)	¥基準単価	
XYSC 40	40×40	±11	4.2	18.6	30	30	0.21	SCB4-6	35,600
XYSC 60	60×60	±21	4.2	17.7	30	30	0.39	SCB4-6	39,600

●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

Order
注文例
型式 XYSC40
Delivery
出荷日 5 日目出荷
Price
価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量
数量区分 1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常

Delivery
追加工
形式 (R)
XYSC60 - R
Code
¥/1 Code 無料
●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

HIGH PRECISION XY-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -HEXAGON KEY ADJUSTMENT-
【高精度】XY軸アリ溝 送りねじ式
 -六角レンチ式-

価格改訂

□: 新価格


■特長: 安価で厚み30mm～と薄型のアリ溝送りねじXY軸ステージです。アジャストボルト等での微調整機構の代替に適しています。

■XY軸
(リード 0.5mm)



■X軸 P.1961
■Z軸 P.2026
RoHS

XYEG40



●標準ステージ類似品: XYFES(P.1995)

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	許容モーメント荷重(N・m)	XY直交度	自重 (kg)	付属品	¥基準単価
XYEG 25	25×25	±5		28.4	30μm	1.3 ピッキング ヨイキング ローリング	1.3 70μm	0.12 SCB2-8	20,820	
XYEG 40	40×40	±7	0.5	27.4		3.0 4.0	3.0 4.0	0.44 SCB3-6	21,280	
XYEG 60	60×60	±9		33.3		4.0 4.0	4.0	1.04 SCB4-6	25,520	

■M材 質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
■S表面処理 黒ふっ素樹脂処理

●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●延長カバーHDEXT12(別売): φ12の送りねじハンドルを延長することができます。 ■P.2068

●XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order
注文例
型式 XYEG25
Delivery
出荷日 在庫 P.127
Price
価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量
数量区分 小口 1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量
数量区分 小口 1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量
数量区分 小口 1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■XY軸 六角レンチ式
(リード 0.5mm)



■X軸 P.1961
■Z軸 P.2026
RoHS


XYEEG40



●中央のタップ穴は、六角レンチにて備付の止めねじを締め、クランプとしてご使用頂けます。

それ以外のタップ穴は、検査時の予圧調整後に接着固定しておりますので、ご使用頂くことはできません。

六角レンチ穴部詳細
(a視)



六角レンチ穴部詳細
(a視)

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	許容モーメント荷重(N・m)	XY直交度	自重 (kg)	付属品	¥基準単価
XYEEG 25	25×25	±5		28.4	30μm	1.3 ピッキング ヨイキング ローリング	1.3 70μm	0.12 SCB2-8	3	15,400
XYEEG 40	40×40	±5	0.5	27.4		3.0 4.0	3.0 4.0	0.44 SCB3-6	4	17,120
XYEEG 60	60×60	±7		33.3		4.0 4.0	4.0	1.04 SCB4-6	4	22,240

●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛 (XYEEGは目盛なし)

●XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

Order
注文例
型式 XYEEG25
Delivery
出荷日 在庫 P.127
Price
価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127
数量
数量区分 小口 1~2 3~4 5~6 7~10 11~
値引率
基準単価 10% 15% 20% 通常
お見積り
出荷日
通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。