

## 【高精度】ラボジャッキ 水平面Z軸

-高耐荷重-

価格改訂

新価格

## ROTATIONAL ADJUSTMENT UNIT

## 【簡易調整】角度調整ユニット

● CADデータフォルダ名: 28\_Stages

● CADデータフォルダ名: 28\_Stages




■特長: 長ストロークが必要なZ軸の調整に適したステージです。

## ■水平面Z軸 ラボジャッキ

● 型番 ■はRoHS非対応

RoHS

ZLJG80



●ハンドル式昇降テーブルです。比較的耐荷重も大きく割り込み方式のクランプで確実な固定が可能です。

●ハンドルを右に回すとステージ面が上に上がります。

M 材質 アルミ合金




S 表面処理 黒アルマイト

A 付属品 六角穴付ボルト(ステンレス)

ZLJG80 : SCB4-10(6本)

ZLJG120 : SCB4-12, SCB6-12(各4本)

ZLJG120



型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	1回転の 移動量(mm)	耐荷重(N)	平行度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.						
ZLJG	80	80×120	40	(2)*	68.6	200μm	1.25 57,200
	120	120×180	70	(3)*	98.0	3.50	62,400

\*テーブル位置により、ハンドル1回転の移動量は多少変化します。

Order  
注文例

■

ZLJG80

Delivery  
出荷日

5

日出荷

ストック B  
3日目出荷  
1,000円/1本  
PM 8:00迄  
P128Price  
価格■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分  
標準対応 小口 大口  
数量 1~2 3~4 5~  
値引率 基準単価 10% お見積り  
出荷日 通常 お見積り

\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。


●特長: ハンドルを持って回転方向を調整した後、上面をがっちりとボルトで締結し、強固なクランプが可能。フリクションの効果によりクランプ時に角度ズレが生じにくくなっています。

## ■回転 簡易角度調整ユニット




RoHS

XKRC40



XKRC60

●上下面2枚のプレートはすり合わせ式のため、取付相手側の平面精度により摺動重さが変わることがあります。  
●調整用ハンドルは取り外し可能で、ハンドルの取付け穴は2箇所加工しております。  
●クランプボルトとして別途六角ボルト(M4)を同梱しておりますので、スパナでクランプが可能です。M 材質 アルミ合金  
S 表面処理 黒アルマイト  
A 付属品 六角ボルトRSCB4-10 1本

型式	ステージ面 (mm)	移動量	耐荷重 (N) 水平	自重 (kg)	¥基準単価
XKRC	40	φ35	±22.5°	9.8	0.07 4,500
	60	φ55		14.7	0.15 5,500

Order  
注文例型式  
XKRC60Delivery  
出荷日在庫品  
翌日出荷 P127Price  
価格数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127  
数量区分  
標準対応 小口 大口  
数量 1~2 3~5 6~10 11~20 21~  
値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り  
出荷日 通常 お見積り お見積り

\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 【組み合わせ可能な調整ユニット例】

	XKRC40	掲載ページ	XKRC60	掲載ページ
簡易調整ユニット	XKCS30 1959	XKCS30	1959	
	XKDSP40 2028	XKDSP60	2028	
	XKEMA40 2028	XKEMA60	2028	
高精度ステージ 標準ステージ	XFES40 1966	XFES60	1966	
	XCRS40 1981	XCRS60	1981	
	XZLNG40 2056	XZLNG60	2056	
	ZFES40 2024	ZFES60	2024	
	ZCRS40 2031	ZCRS60	2031	
	ZLFG40 2049	ZLFG60	2049	
	ZLPG40 2032	ZLPG60	2032	
	ZLTG40 2038	ZLTG60	2038	

Example  
使用例

■塗装工程での検査カメラの位置調整

XKCS30

XKRC40



XKRC60

XZLNG60

XFES60

ZLPG60

ZLTG60

28  
手動ステージ

1-2042