

HIGH PRECISION XY-AXIS STAGES -SYMMETRICAL USE- ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS RACK AND PINION
[高精度]XY軸アリ溝 送りねじ式/[簡易調整]XY軸 ラック&ピニオン式
 -左右対称使用/省スペース用-

価格改訂

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 28_Stages


■特長: 2つの側面がフリーなため、ステージを2つ組み合わせ左右対称に使用したり、省スペース用に使用したりするのに適しています。

■XY軸 左右対称使用/省スペース用



アリ溝
DSXYEG

- ・送り用ハンドル、クランプ操作に必要な面を2面に集約
- ・調整に必要なスペースを省略
- ・2台のステージを近接させることも可能




図の通り左右対称に使用する場合は、□□と□□-Rを各1台選択してください。(2台セット販売ではありません。)

(?)注意) 詳細寸法はX軸ステージのカタログ詳細寸法(P1998)もしくは、CADデータでご確認ください。


型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	構成ステージ(XEG:P1961)		参考型式(ページ) XYEG(非対称品) (P1998)	¥基準単価
					上段	下段		
DSXYEG	25	25×25	±5	28.4	XEG25-R	XEG25	XYEG(非対称品) (P1998)	20,820
	25-R				XEG25	XEG25-R		20,820
	40	40×40	±7	27.4	XEG40-R	XEG40	XYEG(非対称品) (P1998)	21,280
	40-R				XEG40	XEG40-R		21,280
	60	60×60	±9	33.3	XEG60-R	XEG60	XYEG(非対称品) (P1998)	25,520
	60-R				XEG60	XEG60-R		25,520

■XYEGの場合



- ・送り用ハンドル、クランプ操作の為に手を入れるスペースが3面必要
- ・調整用に確保するスペースが大きく必要

■DSXYEGの場合



*省スペース化の実現

Order
注文例
型式
DSXYEG60
DSXYEG60-R
Delivery
出荷日
3 日目出荷
Price
価格

(?) 左右対称使用する場合は、上記の
「正勝手と勝手違い(-R)」を
各1台選択してください。

■数量スライド価格 (?) 円未満切り捨て P127
数量区分
標準対応 小口 大口
数量 1~2 3~4 5~10 11~
値引率 基準単価 5% 10% お見積り
出荷日 通常

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長: ラック&ピニオンでの送りにより、早く大きな移動調整が可能です。

■XY軸




□: X軸 P1972
手元ハンドル1回転移動量約19mm

XYKRG



■精度基準



(?) 上図基準でガタがありますので、
精密な位置決めにはあまり適しません。
数値は単軸のものとなります。

(?) 最小許容(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

(?) ハンドルバー(HDVR15別売)、φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。 □ P2068

(?) XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

(?) 手元ハンドル1回転あたり移動量約19mm

(?) ハンドル1回転あたり移動量約19mm

(?) 精密な位置決めには適しません
(精度基準参照)

(?) 最小許容0.5mm

(?) (自盛り)をに合わせた時の寸法

(?) このザグリ穴は、常時上面プレートに
隠れたままなので、使用出来ません。
(X1組付け用)

(?) ハンドル1回転あたり移動量約19mm

(?) ハンドル1回転あたり移動量約19mm

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
XYKRG	60	40×60	±14	34.3	0.42	12,110

Order
注文例
型式
XYKRG60
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P127
ご希望によりJP6.00円迄、
当日出荷受付致します。

C-MISUMI VALUE

STANDARD PRECISION XY-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【標準】XY軸アリ溝 ラック&ピニオン式

-長方形/薄型-

価格改訂

□: 新価格

最大類似品比
14部%OFF

類似部品ページ □ P.2003-P.2004

○ CADデータフォルダ名: 28_Stages

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

■特長: 送りの早いラック&ピニオン式ステージで、既存品よりも低精度で低価格なステージです。


■XY軸

XYDTS50


□: X軸 P1967
□: Z軸 P2017

RoHS

XYDTS60



XYDTS90



M材質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

■XY軸ステージ ■高精度ステージ既存品: XYWG(P.2003)

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
XYDTS	50	30×50	±16	16.7	24.5	50μm	0.39	19,030
	60	40×60	±21		34.3		0.52	21,010
	90	40×90	±35				0.72	24,420

(?) 表示数量超えはお見積り

Order
注文例
型式
XYDTS60
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P127
ご希望によりJP6.00円迄、
当日出荷受付致します。

Price
価格


□: X軸 P1967
□: Z軸 P2017

RoHS

XYDTSC50



XYDTSC90



M材質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

■XY軸ステージ ■標準タイプ: XYDTS(P.2002)

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
XYDTSC	50	50×30	±15	16.7	14.7	50μm	0.33	24,310
	60	60×40	±20		24.5		0.42	28,490
	90	90×40	±35				0.57	32,120

(?) 表示数量超えはお見積り

Order
注文例
型式
XYDTSC90
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P127
ご希望によりJP6.00円迄、
当日出荷受付致します。

Price
価格

□: X軸 P1967
□: Z軸 P2017

RoHS

XYDTSC90

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。