



①軸端加工部にも表面処理が施されているシャフトです。




RoHS

①L寸公差・真円度・直角度・同軸度・硬度変化 P141

②軸端加工部(ネジ有効長さ約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。

③形状により軸端面にセンター穴が付く場合があります。



■ストレートタイプ 片端ねじタイプ 両端ねじタイプ

型式		指定1mm単位		選択						C			
Type	D	L	M	N(両端ねじのみ)									
ストレートタイプ PSFCJ	8	20~800	3 4 5	3 4 5				0.5 以下	1.0 以下				
	10	20~800	3 4 5 6	3 4 5 6									
	12	20~1000	4 5 6 8	4 5 6 8									
	15	25~1000	4 5 6 8 10	4 5 6 8 10									
	20	30~1000	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12									
片端ねじタイプ PSFCT	25	35~1000	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16									
	30	35~1000	6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20									
両端ねじタイプ PSFCW	35	35~1000	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24									
	40	50~1000	10 12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30									
	50	65~1000	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30									

①片端ねじタイプM×2.5+4≥Lの場合、タップ下穴が貫通することがあります。

②両端ねじタイプM×2.5+4×2≥Lの場合、タップ下穴が貫通及び小さいタップの有効長さが短くなります。

■片端段付ねじ 片端段付両端ねじ

型式		指定1mm単位				選択				(Y) Max.	R	C
Type	D	L	F	P	M	N(片端段付両端ねじのみ)						
片端段付ねじ PSFCG	8	25~798	2≤F≤P×4	6	3	3 4 5				800	0.5 以下	0.4 以下
	10	25~798		6~8	3 4 5	3 4 5 6				800		
	12	25~998		6~10	3 4 5 6	4 5 6 8				1000		
	15	25~998		6~13	3 4 5 6 8 10	4 5 6 8 10				1000		
	20	25~998		8~17	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12				1000		
片端段付両端ねじ PSFCA	25	25~998		8~22	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16				1000	0.5 以下	1.0 以下
	30	25~998		9~27	5 6 8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20				1000		
	35	25~998		9~32	5 6 8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24				1000		
	40	25~998		11~37	6 8 10 12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30				1000		
	50	25~998		11~47	6 8 10 12 16 20 24 30	12 16 20 24 30				1000		

①片端段付ねじタイプ P≥M+3 M×2.5+4≥Yの場合、タップ下穴が貫通することがあります。

②片端段付両端ねじタイプ P≥M+3 M×2.5+4×2≥Yの場合、タップ下穴が貫通及び小さいタップの有効長さが短くなります。



Order 注文例	型式	- L -	- F -	- P -	- M -	- N -
	PSFCJ20	- 75				
	PSFCT20	- 525			- M8	
	PSFCW20	- 525			- M8	- N8
	PSFCG20	- 400	- F25	- P16	- M10	
	PSFCA20	- 400	- F25	- P16	- M10	- N10



Delivery 出荷日	5	日目出荷

◎ CADデータフォルダ名 : 01_Shfts

Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127					
数量区分	標準対応		個別対応			
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~	お見積り
基準単価	5%	10%	15%	15%	お見積り	表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレートタイプ

型式	D	最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000
PSFCJ	8	340	490	640	790	1,000	1,210	1,430	1,670	1,990	—
	10	400	560	710	860	1,090	1,300	1,530	1,740	2,100	—
	12	470	630	800	960	1,200	1,460	1,670	1,900	2,290	2,640
	15	560	710	890	1,060	1,300	1,540	1,800	2,060	2,430	2,930
	20	660	910	1,130	1,330	1,670	2,030	2,340	2,710	3,540	4,430
	25	830	1,090	1,340	1,600	2,030	2,460	2,990	3,810	4,630	5,710
	30	1,000	1,290	1,570	1,840	2,370	2,890	3,510	4,170	5,430	6,790
	35	1,170	1,510	1,870	2,170	2,830	3,100	3,990	4,640	6,400	8,040
	40	1,330	1,740	2,160	2,530	3,360	4,280	5,400	6,110	7,800	9,730
	50	—	2,210	2,790	3,260	4,470	5,410	7,150	8,490	11,010	14,000

■片端ねじタイプ

型式	D	最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200</
----	---	-----------	------------	-------------	---------------