

小型位置決めスイッチ

ー小型タイプ/NO(常時開)タイプー

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2159

■特長：外径がM5またはφ5、全長が17mm（一般型）の小型位置決めスイッチです。

■小型タイプ




RoHS

■ボルトタイプ

一般型 (IP40)

CMST


N-CMST (LED付)



防水型 (IP67)

CMSTW

N-CMSTW (LED付)



DC24V/10mA以下で
お使いください。

コンタクト部		本体	コード	付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45HRC	SUS303	φ3耐油性コード 2m最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚2.4 対辺7)

型式 Type	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価 1~10コ	
					CMST・CMSTW	N-CMST・N-CMSTW
一般型 (IP40) CMST N-CMST	1.5	プリトラベルなし (繰返精度 0.003)	0.5N	NC (常時閉)	5,280	5,580
防水型 (IP67) CMSTW N-CMSTW			0.8N		5,780	6,080

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価 1~10コ	
					CMSC・CMSCW	N-CMSC・N-CMSCW
一般型 (IP40) CMSC N-CMSC	1.5	プリトラベルなし (繰返精度 0.003)	0.5N	NC (常時閉)	4,970	5,270
防水型 (IP67) CMSCW N-CMSCW			0.8N		5,470	5,770

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式 **CMST**

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。 機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2159

■NO(常時開)タイプ




RoHS

一般型 (IP65)

CMSMA


N-CMSMA (LED付)



防水型 (IP67)

CMSMWA

N-CMSMWA (LED付)



DC24V/10mA以下で
お使いください。

コンタクト部		本体	コード	付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS	50HRC	SUS303	φ3耐油性コード 2m最小曲げ半径R7	スパナ 六角ナット(厚3 対辺13)

型式 Type	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価 1~10コ	
					CMSMA・CMSMWA	N-CMSMA・N-CMSMWA
一般型 (IP65) CMSMA N-CMSMA	1.5	先端から0.3 (繰返精度 0.003)	1N	NO (常時開)	3,380	3,680
防水型 (IP67) CMSMWA N-CMSMWA					3,680	3,980

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式 **CMSMA**

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

高精度位置決めスイッチ

ーボルトタイプ/先端形状選択タイプ/フラットタイプー

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2159

シリコン(ゴム)ブーツが破れる恐れがあるので、金属の切削屑や切削屑を含んだクーラントが直接スイッチにかかる環境では使用しないでください。

■ボルトタイプ
(保護構造IP67)



RoHS

3mmストローク


MSTK

MSTKL

10mmストローク

N-MSTK-D (LED付)

N-MSTKL-D (LED付)



DC24V/10mA以下で
お使いください。

- 配線時の注意は P2160
- 接点定格の範囲でご使用ください。
- コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	付属品
M材質	H硬度	M材質		
超硬	1300~1600HV	SUS303	φ5耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3 対辺13)

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■先端形状選択タイプ
(保護構造IP67)



RoHS

3mmストローク


MSTA

MSTAL

10mmストローク

N-MSTA-D (LED付)

N-MSTAL-D (LED付)



DC24V/10mA以下で
お使いください。

- 配線時の注意は P2160
- 接点定格の範囲でご使用ください。
- コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	付属品
M材質	H硬度	M材質		
超硬	1300~1600HV	SUS303	φ5耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3 対辺13)

型式 Type	先端形状	接点構造	ストローク S	作動点	作動点 繰返精度	接触力 N	L1	L2	ℓ	MSTA(L)		N-MSTA(L)-D	
										¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
MSTA	F N	NC	3	プリトラベルなし 0.2	0.0005	1	20.5	23.2 31	18.2 26	9,510	9,030	10,090	9,580
N-MSTA-D		NO											
MSTAL		NC								10,870	10,320	11,540	10,960

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2159


■フラットタイプ
(保護構造IP67)



RoHS

MSTTNA-A

MSTTNA-B



DC24V/10mA以下で
お使いください。

- 配線時の注意は P2160
- 接点定格の範囲でご使用ください。
- コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード
M材質	H硬度	M材質	S表面処理
超硬	1300~1600HV	アルミニウム	白アルマイト

Order 注文例

型式 **MSTK**


Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±3°以内)



30
セン
サ
関
連