

シャフト

一片端段付・片端めねじパイプタイプ




RoHS

Type	M材質	H硬度	S表面処理
SPJA	SUJ2	高周波焼入 有効硬化層深さ P142 58HRC~	一 硬質クロムメッキ メッキ膜厚H750~ メッキ厚5μ以上
PSPJA			低温黒色クロムメッキ
RSPJA			

① D部面粗度はメッキ品は $\frac{1}{4}$ 、メッキ無し品は $\frac{1}{4}$ です。
② 低温黒色クロムメッキの特長 P156
③ L寸公差・真円度・直角度・同軸度・硬度変化 P141
④ パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴等には
低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。
⑤ 軸端加工部(ねじ有効長 \approx 10mm)
加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。⑥ 加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

カタログ規格外品はこちら P131
CADデータフォルダ名: 01_Shfts



Type	Dg6	指定1mm単位			M(並目)選択	(Y)Max.	d	R	C
		L	F	P					
SPJA	6	25~598	2≤F≤P×3	5≤P<D	3	600	2	0.3以下	1.0以下
	8	25~798		6≤P<D	4 5	800	3		
	10	25~798		7≤P<D	5 6	800	4		
	12	25~998		10≤P<D	8 T1 (RC1/8)	1000	6		
PSPJA	13	25~998		10≤P<D	10 T1 (RC1/8)	1000	7		
	16	25~1198		13≤P<D	12 T2 (RC1/4)	1200	10		
	20	25~1198		16≤P<D	16 T3 (RC3/8)	1200	14		
	25	25~1198		20≤P<D	20	1200	16		
RSPJA (D≤30、L≤500)	30	25~1498		22≤P<D	20	1500	17		
	35	25~1498		24≤P<D	24	1500	19		
	40	25~1498		25≤P<D	24 30	1500	20		
	50	25~1498		32≤P<D	30	1500	26		

① M選択でT1・T2・T3を選択の場合、テーパねじ加工を行います。(指定方法: MT1)

② 全長Lには、M×3≤Lが必要です。



型式 - L - F - P - M
SPJA20 - 277 - F25 - P16 - M16

●RSPJA



3 日目出荷
C:注文締切

ストーケ A早割 翌日出荷 300円/1明締切 PM 3:00迄
ストーケ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

①ストーケA早割は1明細行当たり一律300円
②ストーケAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円



型式 - L - F - P - M - (DKC・LKC・SC)
SPJA20 - 277 - F25 - P16 - M16 - LKC



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 小口 大口
数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基準単価
1~4 5~12 13~19 20~50 51~
5% 10% 15% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式
SPJA
RSPJA
右記価格+下表価格

D 最短L~50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~300 L301~400 L401~500 L501~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200 L1201~1498

6 650 770 880 1,010 1,310 1,600 1,910 2,200 一 一 一
8 670 790 930 1,050 1,380 1,700 2,030 2,350 3,130 一 一 一
10 610 730 840 940 1,220 1,490 1,750 2,020 2,560 一 一 一
12 710 860 1,020 1,180 1,560 1,940 2,310 2,690 3,420 4,220 一 一 一
13 660 780 910 1,040 1,360 1,670 1,990 2,310 3,510 4,150 一 一 一
16 680 810 940 1,080 1,410 1,740 2,070 2,390 3,620 4,290 5,030 一 一 一
20 680 820 950 1,100 1,430 1,760 2,120 2,460 3,690 4,370 5,050 一 一 一
25 750 910 1,080 1,250 1,670 2,100 2,520 2,940 4,360 5,200 6,050 一 一 一
30 850 1,050 1,270 1,490 2,040 2,580 3,120 3,670 5,320 6,420 7,520 9,310 一 一 一
35 950 1,220 1,490 1,760 2,450 3,120 3,810 4,490 6,420 7,790 9,160 11,350 一 一 一
40 1,100 1,460 1,810 2,150 3,040 3,920 4,780 5,640 7,980 9,770 11,500 14,270 一 一 一
50 1,350 1,830 2,300 2,770 3,940 5,120 6,590 8,050 10,430 12,770 15,110 18,790 一 一 一

6 720 870 1,040 1,190 1,580 1,960 2,350 2,740 一 一 一
8 750 910 1,080 1,250 1,670 2,090 2,510 2,930 3,920 一 一 一
10 680 830 960 1,100 1,460 1,810 2,150 2,500 3,200 一 一 一
12 800 1,010 1,200 1,400 1,900 2,390 2,880 3,380 4,370 5,360 一 一 一
13 710 860 1,020 1,180 1,570 1,940 2,330 2,720 4,160 4,920 一 一 一
16 730 880 1,040 1,210 1,620 2,030 2,420 2,820 4,310 5,100 6,000 一 一 一
20 740 900 1,070 1,230 1,640 2,040 2,470 2,880 4,380 5,200 6,030 一 一 一
25 810 1,020 1,220 1,420 1,940 2,460 2,970 3,490 5,190 6,200 7,250 一 一 一
30 940 1,190 1,460 1,720 2,390 3,040 3,700 4,360 6,360 7,680 9,040 11,190 一 一 一
35 1,080 1,390 1,720 2,040 2,680 3,700 4,530 5,350 7,680 9,340 10,690 13,650 一 一 一
40 1,260 1,670 2,110 2,530 3,510 4,650 5,710 6,760 9,590 11,740 13,830 17,200 一 一 一
50 1,550 2,120 2,690 3,260 4,690 6,120 7,880 9,650 12,550 15,370 18,210 22,650 一 一 一

Y追加価格
6 980 980 990 990 1,060 1,140 1,190
8 980 990 1,050 1,130 1,190 1,340 1,480
10 990 1,060 1,120 1,260 1,470 1,610 1,760
12 1,060 1,190 1,330 1,470 1,680 1,970 2,250
13 1,060 1,190 1,330 1,540 1,830 2,120 2,390
16 1,190 1,400 1,610 1,960 2,450 2,870 3,300
20 1,330 1,750 2,110 2,590 3,300 3,680 4,050
25 1,680 2,240 2,790 3,320 4,060 4,940 5,520
30 2,020 2,800 3,340 4,110 5,120 6,040 7,200

低温黒色
クロムメッキ
追加価格

6 25~598
8 25~798
10 25~798
12 25~998
13 25~998
16 25~1198
20 25~1198
25 25~1498
30 25~1498
35 25~1498
40 25~1498
50 25~1498

Y追加価格
6 25~598
8 25~798
10 25~798
12 25~998
13 25~998
16 25~1198
20 25~1198
25 25~1498
30 25~1498
35 25~1498
40 25~1498
50 25~1498

EX.) RSPJA20-277-F25~ 1,430+3,300=¥4,730

② 低温黒色クロムメッキの特長 P156

シャフト

一母線上タップタイプ

ステンレス・めっき品

脱脂洗浄サービス

対応商品詳細は下記URLへ


http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P131
CADデータフォルダ名: 01_Shfts



Type	M材質	H硬度	S表面処理
SFAE	SUJ2	高周波焼入 有効硬化層深さ P142 58HRC~	一 硬質クロムメッキ メッキ膜厚H750~ メッキ厚5μ以上
SSFAE	SUS400C相当	58HRC~ SUS400C相当36HRC~	硬質クロムメッキ メッキ膜厚H750~ メッキ厚5μ以上
PSFAE	SUJ2	58HRC~	一

① D部面粗度はメッキ品は $\frac{1}{4}$ 、メッキ無し品は $\frac{1}{4}$ です。
② 低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。



Type	Dg6	L指定1mm単位	M(並目)	P	h	C	A	F
SFAE PSFAE	10	200~800	M4	100	4.5	4.3	2.0	2.0
	12	200~1000		150	5			
	13	200~1000		150	5.5			
	16	200~1200		200	6.8			
SFAE SSFAE PSFAE PSSFAE	20	200~1200	M6	200	300	6.8	2.5	3.0
	25	300~1200		200	300			
	30	300~1500		200	300			
	35	300~1500		200	300			
SFAE SSFAE PSFAE PSSFAE	40	400~1500	M8	300	300			
	50	400~1500		300	300			
	50	400~1500		400	400			
	50</td							