




回転軸

-両端2段付タイプ-



Type	材質	表面処理
NSFRJ	S45C相当	-
SFRJ	四三酸化鉄皮膜	
SSFRJ	SUS304	

① 真円度・直角度・直角度・同軸度 P844



Type	Dg6	指定0.1mm単位			指定1mm単位			(Y) max.
		L	F・T	H・Z	G・V	P・Q		
NSFRJ	6	-0.004	20.0~296.0	4<F≤P×5 4<T≤Q×5	4~5	3~4	300	
	8	-0.005	20.0~396.0		4~7	3~6	400	
	10	-0.014	20.0~496.0		4~9	3~8	500	
	12		25.0~596.0		6~11	5~10	600	
	13		25.0~596.0		6~12	5~11		
	15	-0.006	25.0~696.0		6~14	5~13	700	
	16	-0.017	25.0~796.0		6~15	5~14	800	
	17		25.0~796.0		6~15	5~14	800	
	18		25.0~796.0		6~17	5~16	800	
	20		30.0~796.0		6~19	5~18	800	
SFRJ	22	-0.007	30.0~796.0		6~21	5~20	800	
	25	-0.020	30.0~796.0		11~24	10~23	800	
	30		30.0~796.0		11~29	10~28	800	

① D-G(V)≤2, G(V)-P(Q)≤2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。 ② P<G<D, Q<V<D

Order
注文例
SFRJ10 - 400 - F25 - H20 - G8 - P6 - T20 - Z10 - V8 - Q6

Price
価格
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127
数量区分
標準対応
小口
大口
数量
1~9 10~14 15~20 21~
割引率
基準単価 5% 10% お見積り

③ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	¥ NSFRJ (S45C相当・表面処理なし)										¥ SFRJ (S45C相当・四三酸化鉄皮膜)												
	D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 796.0	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 796.0						
6	520	590	690	760	1,120	-	-	-	540	610	710	780	1,150	-	-	-	-	-	-	-			
8	520	590	690	760	1,120	1,290	-	-	540	610	710	780	1,150	1,320	-	-	-	-	-	-	-		
10	520	590	690	760	1,120	1,350	1,550	-	540	610	710	780	1,150	1,380	1,590	-	-	-	-	-	-		
12	600	700	770	810	1,180	1,410	1,930	-	630	730	810	850	1,230	1,470	2,020	-	-	-	-	-	-		
13	660	710	790	850	1,190	1,420	1,950	-	690	740	830	890	1,240	1,480	2,040	-	-	-	-	-	-		
15	660	710	790	850	1,190	1,420	1,950	2,280	690	740	830	890	1,240	1,480	2,040	2,380	-	-	-	-	-		
16	960	1,090	1,180	1,250	1,600	1,810	2,230	2,670	1,030	1,170	1,260	1,340	1,710	1,930	2,380	2,850	-	-	-	-	-	-	
17	970	1,090	1,190	1,340	1,620	1,830	2,260	2,700	1,040	1,170	1,270	1,430	1,730	1,950	2,410	2,880	-	-	-	-	-	-	
18	980	1,100	1,200	1,360	1,640	1,850	2,290	2,730	1,050	1,180	1,280	1,450	1,750	1,970	2,440	2,910	-	-	-	-	-	-	
20	1,030	1,220	1,320	2,180	2,500	3,490	4,140	1,100	1,300	1,410	2,320	2,670	3,000	3,720	4,410	-	-	-	-	-	-	-	
22	1,570	1,730	1,880	3,110	3,590	4,070	4,850	5,390	1,680	1,850	2,000	3,310	3,820	4,330	5,170	5,740	-	-	-	-	-	-	-
25	2,100	2,220	2,410	3,310	3,760	4,300	5,010	5,680	2,240	2,370	2,570	3,530	4,010	4,580	5,340	6,050	-	-	-	-	-	-	-
30	3,600	3,800	3,860	4,190	4,110	4,690	5,870	6,940	3,840	4,050	4,110	4,460	4,380	4,990	6,250	7,390	-	-	-	-	-	-	-

Type	¥ SSFRJ (SUS304)									
	D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 796.0	
6	660	740	870	980	1,520	-	-	-	-	-
8	660	720	870	980	1,520	1,700	-	-	-	-
10	660	720	870	980	1,520	1,700	1,880	-	-	-
12	770	930	1,000	1,130	1,610	1,850	2,340	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,200	1,350	1,510	1,670	1,980	2,290	2,820	3,130	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3,500	3,410	3,920	4,880	4,880	6,400	8,770	10,980	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5,920	6,370	6,690	7,210	7,890	9,820	11,620	14,580	-	-
30	9,180	9,090	9,210	10,280	10,310	12,260	12,700	17,680	-	-

Alteration 型式 -L--H--G--P--T--Z--V--Q- (KC・WKC・FC等)

SFRJ20 - 300 - F30 - H20 - G15 - P12 - T25 - Z15 - V15 - Q12 - SC10

プライダウ
最大50%
値下げ価格

カタログ規格外品はこちら P131

Alterations		code	指定単位	指定方法例	Spec.	¥/1Code
1ヶ所		KC	KC・A=0.1mm 単位	KC50-A10		200
2ヶ所		WKC	WKC・C・K・E=0.1mm 単位	WKC50-C8-K40-E10		400
段部P キー溝 (端面0地点)		PKC	PKC・QKC=0.1mm 単位	PKC10・QKC15		300
1ヶ所		FC	FC・G=1mm 単位	FC10-G3	平面取り追加工	200
2ヶ所		WFC	WFC・J・W・V=1mm 単位	WFC10-J3-W10-V3	平面取り追加工	300
3ヶ所		FCとWFC併用		FC10-G3-WFC20-J5 -W10-V3	平面取り追加工	500
角度指定 2面取り		SFC	SFC・SG=1mm 単位 AG=15度 単位	SFC10-SG3-AG90	基面(0°)の他に任意の角度位置へ平面取りを追加工します。 G550 D2・D	




ROTARY PIPE SHAFTS -LIGHTWEIGHT STRAIGHT TYPE-

パイプ回転軸

-軽量・ストレートタイプ-

①カタログ規格外品はこちら P131



型式		L	(d)	Order 注文例	型式	-	L
Type	Dg6	指定0.1mm単位			PFR20	-	300
PFR PPFR SPFR	10	20.0~500.0	6				
	12	30.0~600.0	6				
	15	30.0~600.0	10				
	20	40.0~600.0	11.7				
	25	50.0~600.0	15.2				
	30	60.0~600.0	16				
	35	70.0~600.0	20.1				
	40	80.0~600.0	22.7				
	50	100.0~600.0	24				

③本以上で1明細行当たり一律2,160円

Order
注文例

Delivery
出荷日

5 日目出荷

ご注文締切
ストーク B 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P128

Alteration
追加工

型式 - L - (KC・WKC・FC...etc.)
SPFR30 - 150 - SC10

Alterations	キー溝追加工		平面取り追加工		スパナ溝追加工		L寸法公差変更	
	●キー溝1ヶ所: KC	●キー溝2ヶ所: WKC	●平面取り1ヶ所: FC	●平面取り2ヶ所: WFC	●スパナ溝1ヶ所: SC	●スパナ溝2ヶ所: LKC		
Code	KC・WKC		FC・WFC		SC			
Spec.	KC: キー溝を1ヶ所追加工します。 指定方法: KC50~A10 WKC: キー溝を2ヶ所追加工します。 指定方法: WKC50~C8~K40~E10 ①D=30C適用 ②KC・A・WKC・C・K・E=指定1mm単位 ③KC・WKC・K≥2 ④KC+A+4≤L ⑤WKC+C+K+E+6≤L ⑥b≤A・E・C≤100 ⑦キー溝詳細はP844 ⑧キー溝が3ヶ所必要の場合、KCとWKCを併用して下さい。		FC: 平面取りを1ヶ所追加工します。 指定方法: FC10~G3 WFC: 平面取りを2ヶ所追加工します。 指定方法: WFC10~J~W10~V3 ⑦FC・G・WFC・J・W・V=指定1mm単位 ⑧FC・WFC・W≥2 ⑨FC+G+4≤L ⑩WFC+J+V+W+6≤L ⑪G・J・V≤50 ⑫10~15 1 ⑬20~40 2 ⑭50 3		スパナ溝を追加工します。 SC=指定1mm単位 ⑫SC≥2 ⑬SC+L+4≤L ⑭SC≥(M+N)×3の場合、W-M(N)≥2 D W L 10 8 8 12 10 10 15 13 13 20 17 17 25 22 22		L寸法を公差変更します。 LKC=指定寸法 LKC ①L<500 → L±0.05 L≥500 → L±0.1	
¥/1Code	KC: 400 WKC: 800		FC: 200 WFC: 400		400		400	

Price 価格	■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127		
	標準対応		個別対応
	数量区分	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~20
値引率	5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	¥ PFR								¥ PPFR								¥ SPFR							
	最短L 50.0 50.0 50.0	L50.1 100.0 100.0	L100.1 150.0 150.0	L150.1 200.0 200.0	L200.1 300.0 300.0	L300.1 400.0 400.0	L400.1 600.0 600.0	最短L 50.0 50.0 50.0	L50.1 100.0 100.0	L100.1 150.0 150.0	L150.1 200.0 200.0	L200.1 300.0 300.0	L300.1 400.0 400.0	L400.1 600.0 600.0	最短L 50.0 50.0 50.0	L50.1 100.0 100.0	L100.1 150.0 150.0	L150.1 200.0 200.0	L200.1 300.0 300.0	L300.1 400.0 400.0	L400.1 600.0 600.0			
10	420	550	680	810	1,070	1,340	1,770	470	600	750	900	1,170	1,430	1,890	570	740	920	1,110	1,440	1,780	2,330			
12	500	640	800	970	1,270	1,590	2,120	550	710	880	1,070	1,400	1,700	2,260	690	910	1,100	1,390	1,830	2,240	3,020			
15	570	730	910	1,100	1,430	1,800	2,380	620	810	1,000	1,210	1,580	1,920	2,550	910	1,280	1,660	2,060	2,810	3,490	4,840			
20	680	900	1,130	1,380	1,770	2,300	3,090	750	990	1,250	1,520	1,940	2,460	3,310	1,030	1,440	1,870	2,310	3,140	3,900	5,380			
25	800	1,070	1,350	1,660	2,350	2,590	3,720	880	1,170	1,480	1,820	2,590	2,770	3,980	1,200	1,690	2,200	2,720	3,700	4,600	6,370			
30	—	1,290	1,660	2,040	2,750	3,500	4,800	—	1,420	1,820	2,250	3,030	3,850	5,280	—	1,810	2,320	2,890	3,920	5,000	6,900			
35	—	1,530	1,970	2,430	3,290	4,190	5,770	—	1,680	2,170	2,680	3,620	4,610	6,340	—	2,410	3,190	4,000	5,510	7,090	9,940			
40	—	1,760	2,290	2,840	3,850	4,920	6,790	—	1,940	2,520	3,120	4,240	5,410	7,470	—	2,870	3,820	4,800	6,660	8,600	12,120			
50	—	2,290	3,020	3,780	5,210	6,690	9,360	—	2,520	3,320	4,160	5,730	6,960	10,300	—	3,700	5,050	6,440	9,180	11,840	16,950			