

HINGE PINS -SPLIT PIN TYPE-

ヒンジピン

-ストレート割りピン止めタイプ-

価格改訂

2日目納短縮

□:新価格
□:スライド倉庫大幅アップ

HINGE PINS -RETAINING RING TYPE-

ヒンジピン

-ストレート止め輪タイプ-


価格改訂

2日目納短縮

□:新価格
□:スライド倉庫大幅アップ□:カタログ規格外品はこちら □:P131
□:CADデータフォルダ名:13_Hinge_Pins

Type	M 材質	H 硬度	S 表面処理	A 付属品
CMG	CLGN	—	四三酸化鉄皮膜	
CMGH	CLGHN	S45C相当	40~45HRC	割りピン2コ
—	PCLGN	—	無電解ニッケルメッキ	
—	PCLGNH	—	40~45HRC	
—	GCLGN	S45C相当	メッキ硬度750HV~ メッキ厚3μm以上	
SCMG	SCLGN	SUS304相当	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	SWRM
—	SCLGNH	SUS440C相当	45~50HRC	SUS304

D公差(g6)	
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020



*Dg6公差はL寸部分のみです。
それ以外は一般公差となります。
CMG・CLGN・PCLGNの側面には、
焼入タイプと区別をするため
の識別用溝があります。
寸法によりセンター穴が付く場合がござ
います。
L寸は削り加工寸法の普通許容差(中
級)となります。

■L寸固定タイプ

Type	D	L 選択	L1	N	d	付属割りピン	¥基準単価			
CMG	3	10 12 14 15*16 18 20	L+4.8	2	0.8	NPN0.8~8	NPN0.8~8	140	150	150
(*付しは 選択不可)	4	10 12 14 15 16*18 20	L+6	2.5	1	NPN1~10	NPN1~10	150	160	160
CMGH	5	10 12 14 15 16 18 20	L+7.2	3	1.2	NPN1.2~10	NPN1.2~10	160	170	170
(焼入タイプ)	6	15 16 18 20 22 24 25 30	L+8.6	3.5	1.6	NPN1.6~10	NPN1.6~10	170	180	180
SCMG	8	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+10	4	2	NPN2~12	NPN2~12	240	260	260
(ステンレス)	10	22 24 25 30 35 40 45 50	L+12.5	5	2.5	NPN2.5~15	NPN2.5~15	280	300	310
	12	22 24 25 30 35 40 45 50	L+15.2	6	3.2	NPN3.2~20	NPN3.2~20	310	360	410

■L寸指定タイプ(0.1mm単位)

Type	D	L 指定0.1mm単位	L1	N	d	付属割りピン	¥基準単価							
CLGN	3	5.0~ 50.0	L+4.8	2	0.8	NPN0.8~8	NPN0.8~8	310	330	380	490	760	430	630
CLGHN	4	5.0~ 50.0	L+6	2.5	1	NPN1~10	NPN1~10	350	400	450	580	900	520	750
PCLGN	5	10.0~ 70.0	L+7.2	3	1.2	NPN1.2~10	NPN1.2~10	400	430	500	630	1,000	570	810
PCLGNH	6	10.0~100.0	L+8.6	3.5	1.6	NPN1.6~10	NPN1.6~10	420	470	530	670	1,060	610	860
PCLGNH	8	10.0~100.0	L+10	4	2	NPN2~12	NPN2~12	470	500	580	730	1,160	660	940
PCLGNH	10	15.0~110.0	L+12.5	5	2.5	NPN2.5~15	NPN2.5~15	500	530	620	770	1,240	690	980
PCLGNH	12	15.0~200.0	L+15.2	6	3.2	NPN3.2~20	NPN3.2~20	550	600	740	870	1,480	800	1,120
PCLGNH	13	25.0~200.0				NPN4~20	NPN4~20	590	640	800	910	1,600	830	1,160
PCLGNH	14	25.0~200.0				NPN4~20	NPN4~20	600	650	810	940	1,620	860	1,210
PCLGNH	15	25.0~200.0				NPN4~20	NPN4~20	610	660	820	970	1,640	890	1,250
PCLGNH	16	25.0~200.0				NPN4~20	NPN4~20	640	680	910	1,000	1,820	920	1,290
PCLGNH	17	30.0~200.0				NPN4~25	NPN4~25	670	720	940	1,050	1,880	960	1,350
PCLGNH	18	30.0~200.0				NPN4~25	NPN4~25	710	760	980	1,110	1,960	1,000	1,420
PCLGNH	20	30.0~200.0				NPN5~35	NPN5~35	730	790	1,000	1,150	2,000	1,030	1,470
PCLGNH	22	30.0~200.0				NPN5~35	NPN5~35	800	860	1,110	1,240	2,220	1,260	1,570
PCLGNH	25	30.0~200.0				NPN5~35	NPN5~35	870	930	1,210	1,320	2,420	1,480	1,670

SCLGNHは焼入により変色する場合があります。

Order
注文例
型式 - L
CMG8 - 30
CLGN15 - 120.3
SF - SCLGN8 - 30
脱脂洗浄サービス P124



Alteration
追加工
型式 - L - (NC)
CLGN15 - 120.3 - NC3
① L寸指定タイプに適用

Alteration	割りピン穴位置変更
	NC
Spec.	指定方法 NC3 D NC(選択範囲) 3 1.5 4 1.5~2 5 1.5~2.5 6~8 2~2.5~3 10 2.5~3~4 12 3~4~5 13~18 3~4~5~6 20~25 4~5~6~7 ② L=L+NC×2+dとなります。
Code	NC
¥/1Code	200

Delivery
出荷日
L寸固定タイプ
② 日目出荷
翌日出荷 P127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

L寸指定タイプ・下記以外
② 日目出荷
ストックA早割り翌日出荷 200円/1個単位 PM 3:00迄 P128
ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄
③ストックA早割りは明細行当たり一律200円
③ストックAは3本以上で明細行当たり一律540円

L寸指定タイプ・S45C相当硬質
③ 日目出荷

Price
価格
数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127
数量区分 小口 大口
数量 1~19 20~49 50~99 100~200 201~
基準単価 20% 45% 60% お見積り
④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L寸指定タイプ・右記以外
数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127
標準対応 小口 大口
数量 1~4 5~12 13~19 20~49 50~200 201~300 301以上
基準単価 5% 10% 18% 18% 18% 30% お見積り
出荷日 通常 +6日 +13日
④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
⑤ 標準対応大口以上はストック対応なし

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑤ 標準対応大口以上はストック対応なし

HINGE PINS -RETAINING RING TYPE-

ヒンジピン

-ストレート止め輪タイプ-

価格改訂

2日目納短縮

□:新価格
□:スライド倉庫大幅アップ□:カタログ規格外品はこちら □:P131
□:CADデータフォルダ名:13_Hinge_Pins

Type	M 材質	H 硬度	S 表面処理	A 付属品
CDG	CCG	—	四三酸化鉄皮膜	
CDGH	CCGH	S45C相当	40~45HRC	止め輪2コ
—	PCCG	—	無電解ニッケルメッキ	
—	PCCGH	—	40~45HRC	
—	GCCG	S45C相当	メッキ硬度750HV~ メッキ厚3μm以上	止め輪2コ
SCDG	SCCG	SUS304相当	—	
—	SCCGH	SUS440C相当	45~50HRC	止め輪2コ
—	GSCCGH	SUS440C相当	45~50HRC メッキ硬度750HV~ メッキ厚3μm以上	止め輪2コ

D公差(g6)	
2~3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020



*Dg6公差はL寸部分のみです。
それ以外は一般公差となります。
CDG・CCG・PCCGの側面には、
焼入タイプと区別をするため
の識別用溝があります。
寸法によりセンター穴が付く場合がござ
います。
L寸は削り加工寸法の普通許容差(中
級)となります。

■L寸固定タイプ

Type	D	L 選択	m 許容差	N	d 許容差	付属止め輪	¥基準単価		

<tbl_r cells="1