

ベアリングホルダセット

ー止め輪なしタイプー

2日目納短縮
出荷期



●カタログ規格外品はこちら P.131

●CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

●ホルダ材質 S45C相当・2000系アルミ合金 d寸20以下

2 日目出荷

●SBGRN●SBGSN●SBGCN (ホルダ材質 SUS304)

3 日目出荷 6207 6208 6010 6210番ストーク適用不可

	ストーク T	当日出荷	400円/本	正午迄
	ストーク A早割	翌日出荷	200円/1明細行	PM 3:00迄
	ストーク A	翌日出荷	200円/1本	PM 6:00迄

- ストークA早割は1明細行当たり一律200円
- ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
- 2日目出荷商品の10個以上はストーク適用不可

長納期大口割
(ストークL)

●ストークについては、P.129をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。



型式

Type	ベアリング	シール
BGCN	6000	ZZ
BGSN	6203	DD

●ホルダ材質 S45C相当・2000系アルミ合金
●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				個別対応
	数量	値引率	出荷日	標準単価	
小口	1~9	5%	通常	1~1日	大口
	10~19	10%	通常	1~1日	
大口	20~34	20%	通常	+5日	大口
	35~50	25%	通常	+8日	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SBGRN・SBGSN・SBGCN (ホルダ材質 SUS304)

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				個別対応
	数量	値引率	出荷日	標準単価	
小口	1~19	5%	通常	1~1日	大口
	20~34	10%	通常	+6日	
大口	35~50	20%	通常	+9日	大口
	51~99	25%	通常	+9日	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	スクエアタイプ	コンパクトタイプ	ベアリング	ホルダ	材質	表面処理
BGRNB	BGSNB	BGCNB	スチール	S45C相当	2000系アルミ合金	四三酸化鉄皮膜
BGRN	BGSN	BGCN				無電解ニッケルメッキ
BARN	BASN	BACN	*ステンレス	SUS304	2000系アルミ合金	白アルマイト処理
SBARN	SBASN	SBACN				—
SBGRN	SBGSN	SBGCN	*ゴムシールベアリング (VV・DD) は全てスチールです。	—	—	—

軸受け精度 JIS B 1514 0級

ラウンドタイプ スクエアタイプ コンパクトタイプ

取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

型式	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dh	P.C.D.	K	A	F	M (並目) (d2)	d1	H1
Type	ベアリング品番	シール															
(ラウンドタイプ)	623	ZZ 両シールド	3	10	+0.015	4	33	16	6	7	24	27	24	—	M4 (3.3)	6.5	3.4
	624		4	13	0	5	35	18	7	9	26	28	26		M5 (4.3)	8	4.4
	605		5	14	+0.018	5	36	20	7	10	26	30	26				
	625			16	0	5	38	22	7	12	28	31	28				
	606		6	17	+0.021	6	39	23	8	13	29	32	29		M4 (3.3)	6.5	3.4
	626			19	+0.018	6	41	25	8	15	31	34	31				
	678			12	0	3.5	34	18	6	10	25	27	25				
	698		8	19	+0.021	6	41	25	8	15	31	34	31		M5 (4.3)	8	4.4
	608			22	0	7	45	29	9	18	35	36	35				
	628			24	+0.018	8	47	32	10	20	37	37	37				
	6700		10	15	+0.021	4	37	22	7.5	12	27	30	27		M5 (4.3)	8	4.4
	6800			19	0	5	41	25	7.5	15	31	34	31				
	6900			22	0	6	45	29	8	19	35	36	35				
	6000		12	26	+0.025	8	50	34	10	22	40	39	40		M6 (5.2)	9.5	5.4
	6200			30	0	9	54	38	11	24	44	42	44				
	6701			18	+0.018	4	40	25	7.5	15	30	31	30				
(スクエアタイプ)	6801	ZZ 両シールド	15	21	+0.021	5	44	29	7.5	17	34	35	34	—	M6 (5.2)	9.5	5.4
	6901			24	0	6	48	31	8	21	38	38	38				
	6001			28	+0.025	8	52	36	10	24	42	40	42				
	6201			32	0	10	56	40	12	26	46	43	46		M5 (4.3)	8	4.4
	6702			21	+0.021	4	44	29	7.5	18	34	35	34				
	6802			24	0	5	47	32	7.5	20	37	37	37				
	6902			28	+0.025	7	57	37	9	25	45	45	45		M6 (5.2)	9.5	5.4
	6002			32	0	9	60	40	11	28	48	46	48				
	6202			35	+0.021	11	64	44	13	29	52	49	52				
	6803			26	0	5	50	34	7.5	22	40	39	40		M5 (4.3)	8	4.4
(コンパクトタイプ)	6903	ZZ 両シールド	17	30	+0.025	7	60	38	9	27	48	46	48		M6 (5.2)	9.5	5.4
	6003			35	0	10	66	44	12	31	54	50	54				
	6203			40	+0.021	12	72	50	14	34	60	54	60		M5 (4.3)	8	4.4
	6704			27	+0.025	4	51	35	7.5	23	41	39	32		M6 (5.2)	9.5	5.4
	6804			32	0	7	60	40	9	28	48	46	38				
	6904			37	+0.025	9	69	47	11	34	56	54	51		M8 (6.8)	11	6.5
	6004			42	0	12	77	54	14	36	64	59	56				
	6204			47	+0.030	14	81	58	16	40	68	62	59		M10 (8.5)	14	8.6
	6805			37	0	7	69	47	11	34	56	54	51				
	6905			42	+0.025	9	77	54	11	36	64	59	56		M8 (6.8)	11	6.5
	6005			47	0	12	88	58	14	41	72	67	63		M10 (8.5)	14	8.6
	6205			52	+0.030	15	94	64	17	45	78	72	68				
	6806			42	0	7	77	54	11	36	64	59	56		M10 (8.5)	14	8.6
	6906			47	+0.025	9	88	58	13	41	72	67	63				
	6006			55	0	13	96	66	15	48	80	73	70		M12 (10.5)	17.5	11
	6206			62	+0.030	16	104	74	18	55	88	79	75				
	6007			72	0	17	126	88	21	64	105	95	92		M10 (8.5)	14	8.6
	6207		ZZ 両シールド	68	+0.035	15	114	82	17	60	96	86	80				
	6008			80	0	18	134	96	22	74	113	102	98				
	6208			80	0	16	134	96	20	74	113	102	98				
	6010			90	0	20	147	110	24	83	126	113	104				

●適用サイズは価格表で確認ください。

●*1 VV (非接触ゴムシール) は67番台・623番・624番・605番・606番は選択できません。

●*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

ベアリング 品番	シール	¥標準単価													
		ラウンドタイプ					スクエアタイプ				コンパクトタイプ				
		BGRNB	BGRN	BARN	SBARN	SBGRN	BGSNB	BGSN	BASN	SBGSN	BGCNB	BGCN	BACN	SBACN	SBGCN
623	ZZ (×1.0)	1,020	1,130	1,240	—	—	1,150	1,270	1,410	—	1,090	1,220	1,360	—	—
624		1,020	1,130	1,260	—	—	1,150	1,270	1,430	—	1,090	1,220	1,360	—	—
605		1,050	1,160	1,280	—	—	1,180	1,310	1,440	—	1,140	1,260	1,390	—	—
625		1,060	1,180	1,340	—	—	1,220	1,350	1,510	—	1,160	1,280	1,440	—	—
606		1,110	1,240	1,350	1,650	2,080	1,250	1,400	1,520	2,670	1,220	1,350	1,460	1,480	2,490
626		1,150	1,270	1,390	1,740	2,130	1,290	1,430	1,580	2,760	1,240	1,380	1,510	1,540	2,550
678		1,390	1,540	1,760	2,350	2,630	1,560	1,740	1,980	3,310	1,500	1,660	1,910	2,020	3,170
698		1,330	1,470	1,680	2,240	2,520	1,500	1,660	1,890	3,170	1,430	1,580	1,830	1,940	3,040
608		1,190	1,320	1,410	1,850	2,190	1,350	1,500	1,590	2,820	1,280	1,430	1,530	1,620	2,620
628		1,210	1,340	1,530	2,040	2,290	1,360	1,510	1,720	2,880	1,300	1,440	1,660	1,760	2,760
6700		1,700	1,890	2,080	2,520	2,850	1,920	2,130	2,310	3,210	1,820	2,010	2,240	2,270	3,070
6800		1,630	1,800	1,990	2,410	2,730	1,840	2,040	2,210	3,070	1,740	1,930	2,150	2,170	2,940
6900		1,320	1,460	1,810	2,190	2,480	1,670	1,850	2,010	2,790	1,580	1,750	1,950	1,970	2,670
6000		1,240	1,380	1,540	2,040	2,230	1,410	1,560	1,740	2,510	1,360	1,510	1,670	1,730	2,410
6200		1,260	1,410	1,650	2,190	2,270	1,430	1,590	1,870	2,570	1,380	1,530	1,800	1,850	2,470
6701		1,730	1,910	2,200	2,590	2,960	1,930	2,150	2,430	3,370	1,840	2,050	2,240	2,280	3,080
6801		1,650	1,830	2,100	2,480	2,830	1,850	2,060	2,320	3,220	1,760	1,960	2,150	2,180	2,950
6901		1,500	1,660	1,910	2,250	2,570	1,680	1,870	2,110	2,930	1,600	1,780	1,950	1,980	2,680
6001		1,280	1,430	1,640	2,180	2,320	1,440	1,610	1,850	2,610	1,400	1,550	1,790	1,830	2,520
6201		1,310	1,450	1,680	2,250	2,440	1,480	1,640	1,910	2,760	1,430	1,590	1,830	1,880	2,660
6702		1,840	2,050	2,400	2,860	3,270	2,070	2,300	2,580	3,670	1,980	2,200	2,540	2,580	3,590
6802		1,760	1,960	2,300	2,740	3,120	1,980	2,200	2,460	3,510	1,890	2,100	2,430	2,460	3,430
6902		1,600	1,780	2,090	2,490	2,840	1,800	2,000	2,240	3,190	1,720	1,910	2,210	2,240	3,120
6002		1,390	1,540	1,730	2,360	2,600	1,570	1,740	1,960	2,950	1,500	1,670	1,880	1,980	2,830
6202		1,420	1,570	1,810	2,450	2,680	1,590	1,770	2,040	3,040	1,530	1,700	1,970	2,220	2,920
6803		1,930	2,020	2,350	2,950	3,510	2,200	2,310	2,650	4,500	2,090	2,200	2,550	3,180	4,430
6903		1,750	1,840	2,140	2,680	3,190	2,000	2,100	2,410	4,090	1,900	2,000	2,320	2,890	4,030
6003		1,610	1,690	1,940	2,930	3,260	1,810	1,910	2,190	3,840	1,730	1,820	2,110	3,130	3,620
6203		1,670	1,760	2,010	3,040	3,330	1,870	1,970	2,250	3,900	1,790	1,880	2,180	3,260	3,850
6704		2,190	2,300	2,610	3,300	3,780	2,440	2,560	2,910	4,770	2,310	2,440	2,810	3,100	4,720
6804		2,090	2,200	2,500	3,160	3,620	2,330	2,450	2,780	4,570	2,210	2,330	2,680	2,950	4,510
6904		1,900	2,000	2,270	2,870	3,290	2,120	2,230	2,530	4,150	2,010	2,120	2,440	2,390	4,100
6004	1,670	1,760	2,020	2,770	3,430	1,880	1,980	2,280	3,890	1,810	1,910	2,190	2,380	3,720	
6204	1,690	1,780	2,100	2,950	3,640	1,910	2,010	2,360	4,120	1,830	1,930	2,270	2,550	3,960	
6805	1,900	2,000	—	—	—	2,170	2,280	—	—	2,080	2,190	—	—	—	
6905	1,820	1,910	—	—	—	2,070	2,170	—	—	1,980	2,090	—	—	—	
6005	1,710	1,800	—	—	—	1,920	2,020	—	—	1,850	1,950	—	—	—	
6205	1,730	1,820	—	—	—	1,970	2,070	—	—	1,890	1,990	—	—	—	
6806	2,290	2,410	—	—	—	2,560	2,700	—	—	2,480	2,610	—	—	—	
6906	2,180	2,300	—	—	—	2,450	2,570	—	—	2,360	2,490	—	—	—	
6006	2,040	2,150	—	—	—	2,300	2,420	—	—	2,210	2,330	—	—	—	
6206	2,080	2,190	—	—	—	2,330	2,450	—	—	2,250	2,370	—	—	—	
6007	2,370	2,490	—	—	—	2,670	2,810	—	—	2,570	2,710	—	—	—	
6207	5,110	5,390	—	—	—	5,770	6,080	—	—	5,550	5,850	—	—	—	
6008	2,790	2,940	—	—	—	3,150	3,320	—	—	3,030	3,190	—	—	—	
6208	5,700	6,000	—	—	—	6,430	6,780	—	—	6,190	6,510	—	—	—	
6010	5,860	6,170	—	—	—	—	—	—	—	6,360	6,700	—	—	—	
6210	6,960	7,330	—	—	—	—	—	—	—	7,560	7,960	—	—	—	