


シャフト

-両端おねじパイプタイプ-



カタログ規格外品はこちら [P131](#)
 CADデータフォルダ名: 01_Shafts

Type	材質	H硬度	表面処理
SPJM	SUJ2	高周波焼入 有効硬化層深さ P142 58HRC~	一 硬質クロムメッキ メキシ硬度HV750~ メキシ厚5μ以上
PSPJM	SUJ2	低温黒色クロムメッキ	
RSPJM	SUJ2		



RoHS

①D部面粗度はメキキ品は $\text{M}(\text{目})=\text{P}$ です。
 ②低温黒色クロムメッキの特長 [P156](#)
 ③L寸公差・真円度・真直度・直角度・硬度変化 [P141](#)
 ④パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴等には低温黒色クロムメッキは処理されません。
 よって請の発生があります。
 ⑤軸加工部(ねじ有效長さ+10mm)
 加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。 ⑥加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

⑦パイプシャフトの偏肉について [P141](#) 参照
 加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。 ⑧加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

型式	Dg6	指定1mm単位			P・Q選択	d	(Y)Max.	R	C
		L	F・T	B・S					
SPJM	6	25~596	2≤F≤P×5	B≤F≤2 (P=6のとき) B≤F≤3 (P=8~10のとき) B≤F≤5 (P=12のとき) B=0 (ねじなしのとき) S≤T≤2 (O=6のとき) S≤T≤3 (O=8~10のとき) S=0 (ねじなしのとき)	6	2	600	0.3 以下	1.0 以下
	8	25~796			8	3	800		
	10	25~796			10	4	1000		
	12	25~996			12	7	1200		
PSPJM	13	25~996			16	10	1500		
	16	25~1196			20	14	20		
	20	25~1196			24	16	30		
	25	25~1196			30	19	30		
RSPJM (D≤30、L≤500)	30	25~1496			30	20	20		
	35	25~1496			30	19	15		
	40	25~1496			30	20	15		

⑨D=P・D=Qの場合、B(S)寸法はF=B(T=S)でご指定ください。但し寸法・F寸法・T寸法を優先して製作しますので製品のB(S)寸法はF(T)-(Pitch×2)となります。

⑩B=0・S=0の場合、ねじ加工を行いません。 ⑪B・S=Pitch×3が必要です。

型式 - L - F - B - P - T - S - Q - (DKC・LKC等)
 SPJM20 - 400 - F20 - B20 - P20 - T20 - S20 - Q20 - DKC

型式 - L - F - B - P - T - S - Q - (DKC・LKC等)
 SPJM30 - 300 - F40 - B30 - P24 - T50 - S40 - Q24 - DKC

3 日目出荷
 8 日目出荷
 メモ
 ②ストーカA早割は1明細行当たり一律300円
 ③ストーカA3本以上で1明細行当たり一律2,160円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) [P127](#)
 数量区分
 標準対応 専別対応
 小口 大口
 数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~
 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	追加価格										
	最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
6	860	870	890	900	1,050	1,080	1,240				
8	860	880	1,040	1,040	1,210	1,360	1,530				
10	870	1,010	1,040	1,310	1,460	1,620	1,780				
12	1,000	1,160	1,320	1,460	1,770	2,080	2,390				
13	1,010	1,160	1,320	1,590	1,890	2,200	2,510				
16	1,140	1,440	1,590	2,150	2,590	3,050	3,480				
20	1,420	1,850	2,140	2,850	3,570	3,660	4,390				
25	1,690	2,410	2,990	3,500	4,480	5,350	5,680				
30	2,120	3,130	3,380	4,700	5,440	6,630	7,830				

⑤追加工による硬度低下の可能性があります。 [P142](#) 参照

⑥低温黒色クロムメッキ品は、下記表面処理無し基準単価に上記

低温黒色クロムメッキ追加価格を加算してください。

EX.) RSPJM20-400-F20~ ... 2,360+3,660=¥6,020

⑦低温黒色クロムメッキの特長 [P156](#)

型式	D	¥基準単価											
		最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L1201~1496
SPJM	6	790	950	1,130	1,300	1,710	2,130	2,560	2,960	—	—	—	—
SPJM	8	820	1,000	1,190	1,360	1,820	2,270	2,720	3,180	4,230	—	—	—
SPJM	10	750	910	1,060	1,200	1,580	1,960	2,330	2,710	3,470	—	—	—
SPJM	12	880	1,100	1,310	1,540	2,070	2,590	3,120	3,650	4,670	5,800	—	—
SPJM	13	810	980	1,160	1,330	1,790	2,230	2,670	3,120	4,800	5,700	—	—
SPJM	16	830	1,020	1,200	1,400	1,860	2,320	2,780	3,240	4,950	5,900	6,930	—
SPJM	20	850	1,040	1,220	1,420	1,890	2,360	2,840	3,330	5,050	5,990	6,960	—
SPJM	25	640	1,160	1,400	1,640	2,230	2,830	3,410	4,010	5,990	7,170	8,350	—
SPJM	30	770	1,360	1,670	1,980	2,750	3,500	4,260	5,030	7,340	8,870	10,420	12,920
SPJM	35	920	1,600	1,980	2,360	3,310	4,260	5,220	6,170	8,870	10,780	12,720	15,780
SPJM	40	1,130	1,930	2,420	2,900	4,150	5,360	6,580	7,790	11,060	13,550	15,990	19,870
PSPJM	6	890	1,110	1,330	1,550	2,110	2,640	3,180	3,720	—	—	—	—
PSPJM	8	940	1,160	1,400	1,640	2,210	2,810	3,400	4,000	5,350	—	—	—
PSPJM	10	850	1,040	1,230	1,420	2,420	2,900	3,390	4,370	—	—	—	—
PSPJM	12	1,010	1,300	1,570	1,850	2,550	3,220	3,920	4,610	5,990	7,400	—	—
PSPJM	13	880	1,100	1,310	1,540	2,080	2,610	3,150	3,690	5,710	6,780	—	—
PSPJM	16	910	1,130	1,350	1,580	2,150	2,720	3,280	3,830	5,920	7,030	8,290	—
PSPJM	20	920	1,140	1,390	1,610	2,180	2,750	3,340	3,920	6,020	7,170	8,330	—
PSPJM	25	730	1,310	1,600	1,880	2,610	3,330	4,040	4,760	7,160	8,570	10,030	—
PSPJM	30	890	1,550	1,930	2,300	3,220	4,150	5,070	5,990	8,790	10,640	12,540	15,550
PSPJM	35	1,070	1,830	2,300	2,750	3,920	4,640	7,880	9,350	13,300	16,320	19,250	23,970

シャフト

一片端おねじ片端めねじパイプタイプ-

カタログ規格外品はこちら [P131](#)
 CADデータフォルダ名: 01_Shafts

