

ミニチュアボールガイドセット/ミニチュアボールガイド用シャフト -止め輪付-

2日目納短縮
出荷期

-ストレート-

◎ CADデータフォルダ名: 05_Ball_Splines



■特長: ブッシュ内部に止め輪が付いている為、ボールスライダが脱落しない規格です。

■ミニチュアボールガイドセット -止め輪付-



部品	M 材質	H 硬度	部品	M 材質	H 硬度
シャフト	SUJ2	58HRC~	ボーリング	C3604	—
ブッシュ	—	—	ホール	SUJ2	58HRC~
止め輪	ばね用鋼	44HRC~	—	—	—

—精度基準—
D部真円度 0.004以下(焼きなまし範囲を除く)

シャフト: ストレートタイプ
BGSTZシャフト: 片端めねじパイプタイプ
BGSTA

Type	D	軸径公差	L 指定1mm単位	Y	F	D1	M (並目)	d	最大ストローク mm	¥基準単価						
										BGSTZ	BGSTA					
BGSTZ	5	0 -0.005	40~90	17	6	10	0 -0.006	M3	7	13	1,720	1,850	—	2,100	2,430	—
	6			19	7	11	—	M3	8	15	2,350	2,530	—	2,640	3,200	—
	8		40~150	25	8	13	0	M4	10	24	2,390	2,560	2,610	2,680	3,300	3,340
	10			30	10	16	-0.011	M5	12	30	2,940	3,050	3,090	3,240	3,470	3,520
	12			32	11	18	—	M6	14	32	3,440	3,490	3,560	3,690	3,950	3,970

■特長: シャフトホルダを用いた固定やプレート組込に適した最も安価な規格です。

■ミニチュアボールガイド用シャフト -ストレート-



Type	M 材質	H 硬度
ストレートタイプ BGZP	SUJ2	58HRC~

—精度基準—
D部真円度 0.004以下(焼きなまし範囲を除く)

Type	D	軸径公差	L 指定1mm単位	¥基準単価		
				L30~50	L51~100	L101~150
BGZP	2	0 -0.005	30~50	670	—	—
	3			400	550	—
	4			400	500	—
	5		40~90	400	650	—
	6			470	720	—
	8		40~150	560	750	820
	10			570	770	870
	12			600	800	900

Order
注文例
BGZP5 — 72Delivery
出荷日
2 日目出荷
ストーク A 早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P128

●注文締切
●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price
価格
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

●BGZP

●その他

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
基準単価	5%	10%	18%	—	お見積り
値引率	—	—	—	—	—
出荷日	通常	—	—	—	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	小口	大口	小口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	—
基準単価	5%	10%	18%	—	—	—
値引率	—	—	—	—	—	—
出荷日	通常	—	—	—	お見積り	—

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ミニチュアボールガイド用シャフト

一片軸端加工・両軸端加工

2日目納短縮
出荷期

◎ CADデータフォルダ名: 05_Ball_Splines



■特長: 用途に応じた取付方法に対応可能な片軸端を加工した規格です。

■片軸端加工



Type	M 材質	H 硬度
片端めねじタイプ BGDP	SUJ2	58HRC~
片端めねじパイプタイプ BGAP	SUJ2	58HRC~
片端ねじタイプ BGEP	SUJ2	58HRC~

●DとPの同軸度 φ0.1以下



Type	D	軸径公差	L 指定1mm単位	F	B	M (並目)	d	¥基準単価								
								BGDP	BGEP	BGAP	L40~50	L51~100	L101~150			
BGDP	5	0 -0.005	40~90	4	6	M3	2.5	520	760	—	550	800	—	800	1,250	—
	6			5	8	M4	3.3	550	780	—	620	870	—	810	1,370	—
	8		40~150	5	10	M5	4.2	640	820	910	720	920	1,020	820	1,440	1,520
	10			12	12	M6	5	670	850	940	750	950	1,050	860	1,520	1,600



■特長: 用途に応じた取付方法に対応可能な両軸端を加工した規格です。

■両軸端加工



Type	M 材質	H 硬度
両端めねじタイプ BGFP	SUJ2	58HRC~
両端めねじパイプタイプ BGCP	SUJ2	58HRC~
片端ねじ・片端めねじタイプ BGHP	SUJ2	58HRC~

●DとPの同軸度 φ0.1以下



Type	D	軸径公差	L 選択	F	B	M (並目)	d	¥基準単価	
BGFP・BGHP	BGCP								

<tbl_r cells="9" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols