



油圧配管用鋼管/油圧配管用くい込み継手



| Type | D | 指定1mm単位 | t | L20~250 | L251~500 | L501~750 | L751~1000 | L1001~1500 |
|------|----|---------|-----|---------|----------|----------|-----------|------------|
| OST | 6 | 20~1500 | 1.0 | 650 | 760 | 910 | 1,020 | 1,410 |
| | 8 | | 1.0 | 680 | 850 | 960 | 1,110 | 1,650 |
| | 10 | | 1.2 | 760 | 950 | 1,060 | 1,230 | 1,820 |
| | 12 | | 1.5 | 840 | 1,060 | 1,200 | 1,390 | 2,090 |

Order
注文例
OST8 - 250
Delivery
出荷日
3 日目出荷
ストック A 空引出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P128
⑨3本以上で1明細行当たり一律540円

型式
- L
Price
価格
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数 量
1~4
5~9
10~19
20~50
51~
価格表
5%
10%
15%
お見積り
⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。



| Type | 外径D | T | E | 基準位置G | 手締め時約 | 六角対辺 | F | l | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|------|------|-----|----|-------|-------|------|----|-----|----------------------|
| KTGS | 6 | 1/8 | 4 | 3.97 | 34.5 | 14 | 14 | 7 | 28 310 280 |
| | 6 | 1/4 | 4 | 6.01 | 37.5 | 17 | 14 | 7 | 33 320 290 |
| | 8 | 1/8 | 4 | 3.97 | 35.5 | 17 | 17 | 7 | 29 320 290 |
| | 8 | 1/4 | 6 | 6.01 | 37.5 | 17 | 17 | 7 | 33 310 280 |
| | 10 | 1/4 | 7 | 6.01 | 38.5 | 17 | 19 | 7 | 33 350 320 |
| | 10 | 3/8 | 8 | 6.35 | 39.0 | 19 | 19 | 7 | 34 430 390 |
| | 12 | 1/4 | 10 | 6.01 | 38.5 | 19 | 22 | 7 | 33 430 390 |
| | 10.5 | 1/4 | 8 | 6.01 | 38.5 | 17 | 19 | 7 | 33 440 390 |
| | 13.8 | 3/8 | 11 | 6.35 | 42.5 | 22 | 24 | 7.5 | 37 550 470 |
| | 17.3 | 1/2 | 14 | 8.16 | 46 | 27 | 32 | 8 | 41 670 580 |
| | 21.7 | 3/4 | 18 | 9.53 | 48.5 | 32 | 36 | 9 | 45 850 700 |

⑨No.6A・8A・10A・15Aは、銅管SUT (P1293) の同じNo.と合わせてお使いください。
No.6A・8A・10A・15Aのスリーブは、KTGSL (P1330) とは異なります。
No.8・10・12は耐圧性向上的ため、ナット先端からスリーブが約1.4mm出ています。


| Type | 外径D | R(Pt) | E | 基準位置G | 手締め時約 | L1 | 二面幅h | 六角対辺F | l | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|------|------|-------|----|-------|-------|------|------|-------|----|----------------------|
| KTGE | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 3.97 | 30.5 | 14 | 14 | 7 | 20 560 480 |
| | 6 | 1/4 | 4 | 4.5 | 6.01 | 33.5 | 17 | 17 | 7 | 23 610 520 |
| | 8 | 1/8 | 4 | 4 | 3.97 | 33.5 | 16 | 17 | 7 | 23 610 520 |
| | 8 | 1/4 | 6 | 6.5 | 6.01 | 33.5 | 18 | 17 | 7 | 23 610 520 |
| | 10 | 1/4 | 8 | 7.5 | 6.01 | 34.5 | 19 | 17 | 7 | 23 660 560 |
| | 10 | 3/8 | 8 | 8.5 | 6.35 | 35.5 | 19 | 19 | 7 | 24 710 600 |
| | 12 | 1/4 | 10 | 7.5 | 6.01 | 35.5 | 20 | 19 | 22 | 7 710 570 |
| | 13.8 | 3/8 | 11 | 9 | 6.35 | 40 | 22.5 | 22 | 24 | 7.5 890 720 |
| | 17.3 | 1/2 | 14 | 12 | 8.16 | 45 | 30 | 27 | 32 | 8 32 1,080 880 |
| | 21.7 | 3/4 | 18 | 16 | 9.53 | 47 | 32.5 | 32 | 36 | 9 34 1,350 950 |

⑨No.8A・10A・15Aは、銅管SUT (P1293) の同じNo.と合わせてお使いください。
No.8A・10A・15Aのスリーブは、KTGSL (P1330) とは異なります。
No.8は耐圧性向上的ため、ナット先端からスリーブが約1.4mm出ています。

| Type | 外径D | E | 六角対辺 | F | l | 手締め時約 | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|------|-----|----|------|----|---|-------|----------------------|
| KTGR | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 30 | 51 500 480 |
| | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 31 | 52 520 500 |
| | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 31 | 54 580 530 |
| | 12 | 10 | 19 | 22 | 7 | 31 | 54 650 600 |

| Type | 外径D | E | 二面幅h | 六角対辺H | F | l | 手締め時約 | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|-------|-----|---|------|-------|---|----|--------------|----------------------|
| KTGLB | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 20 | 30.5 750 630 | |
| | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 23 | 33.5 790 650 | |
| | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 23 | 34.5 890 750 | |

| Type | 外径D | E | 二面幅h | 六角対辺 | F | l | 手締め時約 | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|-------|-----|----|------|------|---|----|------------------|----------------------|
| KTGTE | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 20 | 30.5 890 750 | |
| | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 23 | 33.5 1,130 950 | |
| | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 23 | 34.5 1,270 1,100 | |
| | 12 | 10 | 19 | 22 | 7 | 24 | 35.5 1,400 1,200 | |



Type No. KTGRE

■油圧配管用くい込み継手
-レデューサー

Type No. KTGRE

■油圧配管用くい込み継手
-逆流防止ユニオン

Type No. KTGZR

■油圧配管用くい込み継手
-逆流防止コネクター

Type No. KTGZC

■油圧配管用くい込み継手
-逆流防止スリーブ

Type No. KTGSL

■油圧配管用くい込み継手
-ナット

Type No. KTGN

| Type | No. | 対応端呼び外径D | E | 六角対辺 | | F | l | 手締め時約 | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|-------|-----|----------|---|------|----|---|----|-------|----------------------|
| | | | | H1 | H | | | | |
| 8-6 | 8 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 39 | 49.5 | 780 550 |
| 10-6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 40 | 50.5 | 870 610 |
| 10-8 | 10 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 40 | 50.5 | 1,340 1,080 |
| 12-6 | 12 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 41 | 51.5 | 1,340 1,080 |
| 12-8 | 12 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 41 | 51.5 | 1,390 1,110 |
| 12-10 | 12 | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 41 | 52.5 | 1,390 1,110 |

| Type | No. | 適用管外径D | 定格流量 l/min | ケイビング 圧MPa | 六角対辺 | | F | l | 手締め時約 | ¥基準単価 1~9コ 10~30コ |
|-------|-----|--------|---------------|---------------|------|----|----|---|-------|----------------------|
| | | | | | H1 | H | | | | |
| 10-05 | 10 | 18 | 0.05 | 1/4 | 6.01 | 24 | 19 | 7 | 49 | 72 4,250 3,400 |
| 10-45 | 10 | 45 | 0.45 | 1/4 | 6.01 | 24 | 22 | 7 | 51 | 74 4,250 3,400 |
| 12-05 | 12 | 18 | 0.05 | 3/8 | 6.35 | 24 | 22 | 7 | 55 | |