

# グローブバルブ/チャッキバルブ/ストレーナ/油圧バルブ



□: 新価格

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

# 小型ボールバルブ

—ストレートタイプ—

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

納期短縮

51 管・継手  
ボールバルブ

**■グローブバルブ**

Type	材質	最高使用圧力
<b>GBUCL</b>	本体: SCS13A パッキン: 8A~15APTFE 20A~25A膨張黒鉛+PTFE編組	水・油・空気: 1.0MPa

RoHS

型式	No.	Rc (PT)	S	L (H)	W	GBUCL		
						¥基準単価	¥スライド単価	
GBUCL	8A	1/4	18	44	68	55	5,280	4,760
	10A	3/8	22	48	68	55	5,430	4,890
	15A	1/2	26	52	68	55	5,500	4,950
	20A	3/4	34	60	93	60	6,910	6,220
	25A	1	41	72	100	70	9,510	8,560

**■特長**

- ボデー内部に隔壁が付き、入口と出口の中心は直線上にあり、流体の流れがS字となるバルブです。

**■ストレーナ**

Type	材質	最高使用圧力
<b>STRY</b>	本体: SCS13A ガスケット: 充填材入りPTFE	水・油・空気: 0.6MPa

RoHS

**■チャッキバルブ**

Type	材質	最高使用圧力
<b>THKB</b>	本体: SCS13A ガスケット: 非石綿シート	水・油・空気: 0.6MPa

RoHS

型式	No.	Rc (PT)	S	L	H	THKB	
						¥基準単価	¥スライド単価
THKB	15A	1/2	29	65	45	9,310	8,380
	20A	3/4	35	80	55	10,480	9,430
	25A	1	44	90	61	13,400	12,060

**■特長**

- 円盤状のジスクの一端を「蝶つがい形式」にして、ボデーなどに吊るし自由に動く構造です。水平配管はもちろんのこと、縦配管にも使用できます。
- 圧力損失が小さく、流体が流れやすい構造です。

型式	No.	Rc (PT)	S	L	H	H1	d1	STRY	
								¥基準単価	¥スライド単価
STRY	8A	1/4	21	65	50	67	15	8,950	8,060
	10A	3/8	23	70	50	68	15	9,200	8,280
	15A	1/2	29	85	60	80	18	10,090	9,080
	20A	3/4	35	100	65	90	23	12,470	11,230
25A	1	43	115	77	107	30	16,770	15,100	

**■特長**

- 流体中の異物やゴミを分離・排除します。
- メッシュサイズは40です。

**■油圧バルブ**

**■インラインフローコントロールバルブ**

Type	材質	使用流体	使用温度	最高使用圧力
<b>BKFS</b>	本体: 鋼鉄	一般鉱物性作動油	-10~60℃	34.5MPa

RoHS

型式	No.	Rc (PT)	最大流量	B	C	D	E	F	G	H	質量 (g)	BKFS	
												¥基準単価	¥スライド単価
BKFS	8A	1/4	19ℓ/min	45.5	41	67	42	21	10.5	21	220	5,810	5,230
	10A	3/8	30ℓ/min	56.5	49.5	70	44.5	25	12.5	25	365	6,390	5,760
	15A	1/2	57ℓ/min	70	61	87.5	57	32	16	30	690	10,760	9,690

**■特長**

- ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能です。
- カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能です。

Order 注文例 **型式** **GBUCL10A** Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.127**

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応	BCKB	
			¥基準単価	¥スライド単価
数量	1~10	11~	6,540	5,890
出荷日	通常	お見積り		

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

☑写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

**■PTオス・PFオス**

RoHS

**BBPF**

型式	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	780	740
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	23F	Y (黄)	3/8	1/4	55	1,000	950
	32F	B (黒)	3/8	1/4			
	33F	W (白)	3/8	1/4			
	34F	Y (黄)	3/8	3/8			
	43F	BL (白)	3/8	1/2			
	44F	BL (青)	3/8	1/2			

**■PTオス・PFメス**

RoHS

**BBPT**

型式	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPT	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	780	740
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	32F	B (黒)	3/8	1/4	53	1,000	950
	33F	W (白)	3/8	1/4			
	34F	Y (黄)	3/8	3/8			
	43F	BL (白)	3/8	1/2			
	44F	BL (青)	3/8	1/2			

**■ストレートタイプ-PTメス・PFオス**

RoHS

**BBPW**

型式	No.	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPW	11F	1/8	1/8	43	850	770
	22F	1/4	1/4			
	33F	3/8	3/8			

**■PTメス・PFメス**

RoHS

**BBFF**

型式	No.	取手部色選択	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBFF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	780	740
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	33F	Y (黄)	3/8	3/8			

**■PTオス・ホース接続**

RoHS

**BBPH**

型式	No.	取手部色選択	適応ホース内径 (mm)	T R (PT)	D	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPH	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	7	56	840	790
	93	W (白)	9	3/8	10.5	60		
	124	BL (白)	12	1/2	14	69.5		

**■PTオス・チューブ接続**

RoHS

**BBPC**

型式	No.	取手部色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPC	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	49	1,520	1,440
	62			1/4			
	81	B (黒)		1/8			
	82	W (白)	1/4	53		1,570	1,490
	83	Y (黄)	3/8				
	102	BL (白)	1/4				
	103	BL (青)	3/8				

☑空気以外使用不可

Order 注文例 **型式** **BBPC62** **BBPF11F** **色** **B**

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.127**

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

☑必ず全開及び全閉状態でご使用ください。

**BBPF**

型式	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	780	740
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	23F	Y (黄)	3/8	1/4	55	1,000	950
	32F	B (黒)	3/8	1/4			
	33F	W (白)	3/8	1/4			
	34F	Y (黄)	3/8	3/8			
	43F	BL (白)	3/8	1/2			
	44F	BL (青)	3/8	1/2			

**BBPT**

型式	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPT	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	780	740
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	32F	B (黒)	3/8	1/4	53	1,000	950
	33F	W (白)	3/8	1/4			
	34F	Y (黄)	3/8	3/8			
	43F	BL (白)	3/8	1/2			
	44F	BL (青)	3/8	1/2			

**BBPW**

型式	No.	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPW	11F	1/8	1/8	43	850	770
	22F	1/4	1/4			
	33F	3/8	3/8			

**BBFF**

型式	No.	取手部色選択	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBFF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	780	740
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	33F	Y (黄)	3/8	3/8			

**BBPH**

型式	No.	取手部色選択	適応ホース内径 (mm)	T R (PT)	D	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPH	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	7	56	840	790
	93	W (白)	9	3/8	10.5	60		
	124	BL (白)	12	1/2	14	69.5		

**BBPC**

型式	No.	取手部色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPC	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	49	1,520	1,440
	62			1/4			
	81	B (黒)		1/8			
	82	W (白)	1/4	53		1,570	1,490
	83	Y (黄)	3/8				
	102	BL (白)	1/4				
	103	BL (青)	3/8				

**部品名・材質表**

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	黄銅(クロムメッキ)	1
②	ソケット	黄銅(クロムメッキ)	1
③	ボール	黄銅(クロムメッキ)	1
④	ステム	黄銅	1
⑤	シート	ふっ素樹脂	2
⑥	リング	黄銅	1
⑦	Oリング	合成ゴム	2
⑧	ハンドル	プラスチック	1
⑨	ビス	鉄	1
⑩	キャップ	プラスチック	1
⑪	スプリングワッシャー	鉄	1

**■特長**

- 開閉がスムーズで確実です。
- トルクが軽く、ハンドルを90°回すだけで確実に開閉できます。(図面の状態が開です。)

**仕様**

使用流体	油・空気・水
使用温度範囲	-10~80℃ (凍結なきこと)
常用使用圧力	0.98MPa