



WASHERS -STANDARD / PRECISION TYPE-

金属ワッシャ

-並級/精密級 寸法フリー指定タイプ

規格追加
赤文字表示WASHERS -STANDARD / PRECISION TYPE-
金属ワッシャ
-並級/精密級 寸法フリー指定タイプ

価格改訂

2日納短縮

大口
対応
BIG ORDERステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
<http://fa.misumi.jp>

□: 新価格

◎ CADデータフォルダ名: 33_Washers

型式		M材質	S表面処理		
並級	精密級				
FWS FWAS	FWASC	一般構造用鋼	—		
FWSSC FWASC	FWASB	S45C相当	—		
FWSSB FWASB	FWASM	四三酸化鉄皮膜	—		
FWSSM FWASM	FWASR	無電解ニッケルメッキ	—		
FWSSR FWASR	FWASU	低温黒色クロムメッキ	—		
FWSSA FWASA	—	2000系アルミ合金	アルマイト(白色)		
FWSSAB —	—	アルマイト(黒色)	—		
FWSSB —	黄銅(C3604)	—	—		
FWSS FWASS	SUS304	—	—		
FWSSR FWASSR	FWASU	低温黒色クロムメッキ	—		
FWSSU FWASU	SUS316	—	—		

①焼入品は図P146

RoHS

型式	D	V 指定 0.5mm単位 (V寸3以上)	T 指定 0.1mm 単位	¥基準単価										
				FWS	FWSSC	FWSSB	FWSSM	FWSSR	FWSSA	FWSSAB	FWSSB	FWSS	FWSSR	FWSSU
FWS FWSSC FWSSB FWSSM FWSSR FWSSA FWSSAB FWSSB FWSS FWSSS FWSSR FWSSSR FWSUS	4.0~10.0 0.5mm単位	0 (穴加工) 無し	1.0~ 2.0	175	195	220	220	280	240	320	280	320	390	390
			2.1~ 5.0	220	230	280	280	320	290	380	320	380	430	460
			5.1~10.0	280	310	360	360	410	370	520	500	520	580	640
			1.0~ 2.0	290	310	380	390	380	410	500	450	500	570	590
			2.1~ 5.0	300	320	390	420	390	440	540	490	540	610	620
	10.5~20.0 0.5mm単位	2.0 (選択) 1mm単位	1.0~ 2.0	370	410	490	520	460	530	680	620	680	750	790
			2.1~ 5.0	370	410	470	490	460	500	640	570	640	690	810
			5.1~10.0	460	485	570	585	550	590	800	700	800	870	1,000
			1.0~ 2.0	420	430	530	570	570	580	720	650	720	850	—
			2.1~ 5.0	495	520	620	670	645	690	850	750	850	980	—
	21~30 1mm単位	2.6 (0.5mm) 単位	5.1~10.0	590	620	730	770	730	810	1,000	890	1,000	1,120	—
			1.0~ 2.0	560	590	710	770	810	790	970	880	970	1,150	—
			2.1~ 5.0	630	660	790	840	880	880	1,080	980	1,080	1,270	—
			5.1~10.0	700	740	880	940	960	980	1,200	1,080	1,200	1,390	—
			1.0~ 2.0	680	710	840	890	980	960	1,090	990	1,090	1,330	—
	31~40 1mm卖位	3.0 90.0	2.1~ 5.0	800	830	980	1,040	1,110	1,190	1,080	1,190	1,440	—	—
			5.1~10.0	860	880	1,040	1,090	1,170	1,180	1,350	1,210	1,350	1,590	—
			1.0~ 2.0	1,180	1,190	1,400	1,480	1,830	1,760	1,410	1,380	1,410	2,300	—
			2.1~ 5.0	1,450	1,460	1,720	1,800	2,370	2,220	2,220	1,730	2,220	2,960	—
			5.0~10.0	1,450	1,460	1,720	1,800	2,370	2,220	2,220	1,730	2,220	2,960	—


①材質 2000系アルミ合金・SUS316・黄銅 ... T≥2 ②D・V加工条件
③価格表記の無いサイズは規格にありません。

①材質 2000系アルミ合金・SUS316・黄銅 ... D・V加工条件
②D≤60 ... V≤D-2
D≥61 ... V≤D-4

Order
注文例

型式 - D - V - T
FWSSC - D71 - V50.0 - T10.0

①カタログ規格外品はこちら P131



型式	D	V 指定 0.5mm単位 (V寸3以上)	T 指定 0.1mm 単位	¥基準単価									
				FWAS	FWASC	FWASB	FWASM	FWASR	FWASA	FWASS	FWASSR	FWASU	
FWAS FWASC FWASB FWASR FWASM FWASA FWASS FWASSR FWASU	4.0~10.0 0.5mm単位	0 (穴加工) 無し	1.0~ 2.0	320	355	390	390	405	435	600	600	830	
			2.1~ 5.0	380	415	425	425	450	435	715	700	830	
			5.1~10.0	520	520	530	530	550	585	955	910	1,110	
			1.0~ 2.0	485	510	575	600	610	645	930	895	1,160	
			2.1~ 5.0	510	530	610	650	660	680	1,000	960	1,160	
	10.5~20.0 0.5mm単位	2.0 (選択) 1mm単位	5.1~10.0	665	690	770	800	810	720	1,280	1,110	1,530	
			1.0~ 2.0	610	640	750	760	780	820	1,180	1,110	1,530	
			2.1~ 5.0	670	700	820	830	840	880	1,330	1,240	1,530	
			5.1~10.0	870	890	1,030	1,040	1,050	920	920	1,670	1,570	1,950
			1.0~ 2.0	750	780	920	1,040	1,020	1,040	1,450	1,420	—	—
FWAS FWASC FWASB FWASR FWASM FWASA FWASS FWASSR FWASU	21~30 1mm卖位	2.6 (0.5mm) 単位	2.1~ 5.0	920	940	1,090	1,140	1,150	1,100	1,780	1,720	—	
			5.1~10.0	1,100	1,140	1,290	1,330	1,350	1,140	2,130	2,030	—	
			1.0~ 2.0	790	810	1,020	1,090	1,100	1,120	1,280	1,200	—	
			2.1~ 5.0	950	1,000	1,220	1,280	1,300	1,390	2,160	2,120	—	
			5.1~10.0	1,130	1,170	1,410	1,470	1,480	1,450	2,510	2,430	—	
	31~40 1mm卖位	3.0 90.0	1.0~ 2.0	880	900	1,080	1,140	1,210	1,440	1,890	1,880	—	
			2.1~ 5.0	1,000	1,010	1,200	1,260	1,330	1,490	2,270	2,230	—	
			5.1~10.0	1,140	1,150	1,350	1,410	1,490	1,530	2,630	2,550	—	
			1.0~ 2.0	1,540	1,560	1,830	1,910	2,180	—	—	—	—	
			2.1~ 5.0	1,880	1,910	2,230	2,330	2,820	—	—	—	—	

①材質 2000系アルミ合金・SUS316 ... T≥2