



ROTARY SHAFTS -ONE END FEMALE THREAD TYPE-

回転軸

-D公差 h9(みがき棒)/h7(研磨棒)/g6(研磨棒)-



一片端めねじタイプ

■各用途によってh9(みがき棒)、h7(研磨棒)、g6(研磨棒)を選択できます。



Type	D公差	M材質	S表面処理
標準タイプ	スパナ溝付タイプ		
NSFMRT	NSFMR	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SFMRT	SFMR	SUS304	無電解ニッケルメッキ
PSFMRT	PSFMR	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SSFMRT	SSFMR	SUS304	無電解ニッケルメッキ
NSFHRT	NSFHRT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SFHRT	SFHRT	SUS304	無電解ニッケルメッキ
PSFHRT	PSFHRT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SSFHRT	SSFHRT	SUS304	無電解ニッケルメッキ
NSFR	NSFR	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SFR	SFR	SUS304	無電解ニッケルメッキ
PSFR	PSFR	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SSFR	SSFR	SUS304	無電解ニッケルメッキ
HFR	—	SCM435	四三酸化鉄皮膜
PHFR	—	硬度30~35HRC	無電解ニッケルメッキ

公差表			
D	h9(みがき棒)	h7(研磨棒)	g6(研磨棒)
4~6	0	0	-0.004
	-0.030	-0.012	-0.012
8~10	0	0	-0.005
	-0.036	-0.015	-0.014
12~18	0	0	-0.006
	-0.043	-0.018	-0.017
20~30	0	0	-0.007
	-0.052	-0.021	-0.020
35~50	0	0	-0.009
	-0.062	-0.025	-0.025



■真円度・直角度	
D	真円度
を超え	以下
3	13
13	20
20	40
40	50

(注) h9(みがき棒)は適応外になります。

■D部の真円度	
D	真円度
を超え	M
3	0.004
13	0.005
20	0.006
40	0.007

(注) h9(みがき棒)は適応外になります。

■直角度	
寸法	寸法
を超え	以下
2	6
6	30
30	120
120	400
400	1000

(注) h9(みがき棒)は適応外になります。

■L寸その他寸法公差	
寸法	寸法
を超え	以下
2	±0.1
6	±0.2
30	±0.3
120	±0.5
400	±0.8

①h9(みがき棒)

型式	Type	D	L指定0.1mm単位	M(並目)選択	SC指定1mm単位 スパナ溝付タイプのみ	W	ℓ2
標準タイプ	スパナ溝付タイプ						
NSFMRT	NSFMR	4	15.0~200.0	2			
		5	15.0~250.0	2 26 3			
SFMRT	SFMR	6	15.0~400.0	2.6 3 4			
PSFMRT	PSFMR	8	15.0~500.0	2.6 3 4 5 6			
SSFMRT	SSFMR	10	15.0~600.0	3 4 5 6			
(SSFMRTはD4~5~6選択不可)		12	15.0~700.0	4 5 6 8			
(D4~5はスパナ溝選択不可)		15	15.0~800.0	4 5 6 8 10			
		20	30.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		25	50.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		30	60.0~1000.0	6 8 10 12 16 20			
		35	70.0~1000.0	6 8 10 12 16 20 24			
		40	80.0~1000.0	10 12 16 20 24 30			
		50	100.0~1000.0	12 16 20 24 30			

②h7(研磨棒)

型式	Type	D	L指定0.1mm単位	M(並目)選択	SC指定1mm単位 スパナ溝付タイプのみ	W	ℓ2
標準タイプ	スパナ溝付タイプ						
NSFHRT	NSFHRT	4	15.0~200.0	2			
		5	15.0~250.0	2 26 3			
SFHRT	SFHRT	6	15.0~400.0	2.6 3 4			
PSFHRT	PSFHRT	8	15.0~500.0	2.6 3 4 5 6			
SSFHRT	SSFHRT	10	15.0~600.0	3 4 5 6			
(SSFHRTはD13~16~18~22選択不可)		12	15.0~700.0	4 5 6 8			
(*印のサイズのみ)		15	15.0~800.0	4 5 6 8 10			
		17	30.0~900.0	4 5 6 8 10 12			
		20	30.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		25	50.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		30	60.0~1000.0	6 8 10 12 16 20			
		35	70.0~1000.0	6 8 10 12 16 20 24			
		40	80.0~1000.0	10 12 16 20 24 30			
		50	100.0~1000.0	12 16 20 24 30			

③g6(研磨棒)

型式	Type	D	L指定0.1mm単位	M(並目)選択	SC指定1mm単位 スパナ溝付タイプのみ	W	ℓ2
標準タイプ	スパナ溝付タイプ						
NSFR	NSFR	4	15.0~200.0	2			
		5	15.0~250.0	2 26 3			
SFR	SFR	6	15.0~400.0	2.6 3 4			
PSFR	PSFR	8	15.0~500.0	2.6 3 4 5 6			
SSFRT	SSFRT	10	15.0~600.0	3 4 5 6			
(SSFRTはD13~16~18~22選択不可)		12	15.0~700.0	4 5 6 8			
(*印のサイズのみ)		13	15.0~700.0	4 5 6 8			
		16	15.0~900.0	4 5 6 8 10			
		17	30.0~900.0	4 5 6 8 10 12			
		20	30.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		22	40.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		25	50.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		30	60.0~1000.0	6 8 10 12 16 20			
		35	70.0~1000.0	6 8 10 12 16 20 24			
		40	80.0~1000.0	10 12 16 20 24 30			
		50	100.0~1000.0	12 16 20 24 30			

④L≤MX3の時穴が貫通することがあります。

⑤HFR、PHFRのL寸最大は800となります。

Order注文例

SFMR30 - 250 - M12

SFHRTS25 - 200 - M8 - SC20

SF-PFRT30 - 300 - M10 脱脂洗浄サービス P.124

Delivery出荷日

2日目出荷

ご注文締切

ストーカA早割

ストーカA

翌日出荷

PM 3:00迄

PM 6:00迄

ストーカA

翌日出荷

PM 6:00迄

回転軸 -D公差 h9(みがき棒)/h7(研磨棒)/g6(研磨棒)-

一片端めねじタイプ-

Price
価格

■数量スライド価格 (円)1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応						個別対応 大口
	小口		大口		301~400		
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~300	401~	
基準単価	5%	10%	20%	20%	20%	30%	
出荷目	通常		+1日	+2日	+3日		お見積り

(注)寸法は101本以上の場合は出荷日、価格表に記載あります。

(注)表示数量超過はW30までご対応ください。(注)標準対応大口以上はストック対応なし。

①h9(みがき棒)

(注)表示数量超過はW30までご対応ください。(注)標準対応大口以上はストック対応なし。

Type	¥ NSFMRT (S45C相当・表面処理なし)										¥ SFMRT (S45C相当・四三酸化鉄皮膜)									
	NSFMRTS (スパナ溝付は下記価格に+400円)										SFMRTS (スパナ溝付は下記価格に+400円)									
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 1000.0	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 1000.0		
4	320	350	430	480	—	—	—	—	—	330	360	440	490	—	—	—	—	—	—	—
5	320	350	430	480	590	—	—	—	—	330	360	440	490	610	—	—	—	—	—	—
6	350	380	450	490	720	820	—	—	—	370	400	470	520	760	860	—	—	—	—	—
8	350	380	450	490	720	820	980	—	—	370	400	470	520	760	860	1,030	—	—	—	—
10	350	380	450	490	720	820	980	—	—	370	400	470	520	760	860	1,030	—	—	—	—
12	380	440	480	510	740	830	1,210	1,410	—	420	480	530	560	810	910	1,320	1,540	—	—	—
15	400	470	520	550	800	920	1,310	1,530	—	440	520	570	600	880	1,000	1,430	1,670	—	—	—
20	520	650	670	740	1,030	1,160	1,550	1,850	2,200	580	730	750	830	1,150	1,290	1,730	2,060	2,450	—	—
25	610	840	940	1,050	1,310	1,580	2,130	2,780	3,620	680	940	1,050	1,170	1,460	1,760	2,370	3,090	4,030	—	—
30	—	900	1,010	1,100	1,470	1,720	2,390	3,160	4,180	—	1,030	1,150	1,260	1,680	1,960	2,720	3,600	4,760	—	—
35	—	1,320	1,480	1,630	2,190	2,490	3,510	4,580	5,980	—	1,510	1,690	1,860	2,490	3,240	3,990	5,210	6,800	—	—

Type	¥ PSFMRT (S45C相当・無電解ニッケルメッキ)										¥ SSFMRT (SUS304)										
	PSFMRTS (スパナ溝付は下記価格に+400円)										SSFMRTS (スパナ溝付は下記価格に+400円)										
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 1000.0	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 1000.0			
4	350	420	490	540	—	—	—	—	—	360	410	500	550	—	—	—	—	—	—	—	
5	350	420	490	540	690	—	—	—	—	360	410	500	550	690	—	—	—	—	—	—	
6	400	460	540	580	840	960	—	—	—	410	450	530	580	860	970	—	—	—	—	—	
8	400	460	540	580	840	960	1,090	—	—	470	530	620	690	1,060	1,190	1,320	—	—	—	—	
10	400	460	540	580	840	960	1,090	—	—	470	530	620	690	1,030	1,190	1,320	—	—	—	—	
12	450	530	660	630	880	1,010	1,420	1,760	—	550	650	710	800	1,140	1,300	1,640	2,070	—	—	—	
15	490	580	610	680	1,010	1,140	1,620	2,010	—	690	810	830	920	1,330	1,480	1,860	2,350	—	—	—	
20	670	840	880	980	1,330	1,520	1,980	3,300	3,690	790	990	1,020	1,150	1,660	2,210	3,310	4,400	4,790	—	—	
25	820	1,240	1,360	1,530	2,280	3,050	4,560	5,920	6,860	940	1,290	1,390	1,560	2,380	3,110	4,080	6,240	8,320	9,480	—	—
30	—	1,320	1,470	1,950	2,860	3,840	5,760	7,700	8,860	—	1,410	1,610	2,050	3,110	4,080	6,240	8,320	9,480	—	—	—
35	—	1,910	2,110	2,800	4,160	5,590	8,490	11,160	12,750	—	2,220	2,510	3,050	4,500	6,020	9,080	11,750	13,340	—	—	—

②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)

Type	¥ NSFHRT - NSFRT (S45C相当・表面処理なし)										¥ SFHRT - SFRT (S45C相当・四三酸化鉄皮膜)										
	NSFHRTS - NSFRTS (スパナ溝付は下記価格に+400円)										SFHRTS - SFRTS (スパナ溝付は下記価格に+400円)										
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 1000.0	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 1000.0			
4	400	480	580	620	—	—	—	—	—	460	540	660	730	—	—	—	—	—	—	—	
5	400	480	580	620	780	—	—	—	—	460	540	660	730	1,030	—	—	—	—	—	—	
6	450	520	610	650	950	1,090	—	—	—	520	580	680	760	1,170	1,320	—	—	—	—	—	
8	450	520	610	650	950	1,090	1,230	—	—	520	580	680	760	1,170	1,320	1,460	—	—	—	—	
10	450	520	610	650	950	1,090	1,230	—	—	520	580	680	760	1,140	1,320	1,460	—	—	—	—	
12	510	600	630	710	1,000	1,140	1,610	1,990	—	610	720	780	880	1,260	1,440	1,820	2,310	—	—	—	
13	540	640	680	750	1,070	1,210	1,720	2,130	—	760	890	920	1,020	1,470	1,640	2,060	2,610	—	—	—	
15	550	650	690	770	1,140	1,290	1,840	2,280	—	760	890	920	1,020	1,470	1,640	2,060	2,610	—	—	—	
17	600	770	800	930	1,310	1,500	2,040	3,020	3,380	790	990	1,020	1,090	1,590	1,760	2,460	3,270	3,630	—	—	—
18	660	850	900	1,040	1,490	1,700	2,220	3,510	3,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	760	950	1,000	1,110	1,510	1,720	2,250	3,740	4,190	870	1,100	1,130	1,270	1,840	2,450	3,670	4,880	5,330	—	—	—
22	920	1,150	1,270	1,410	1,840	2,110	2,750	4,040	4,410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	930	1,400	1,540	1,730	2,580	3,460	5,180	6,720	7,790	1,040	1,430	1,730	1,950	2,640	3,720	5,310	6,880	7,950	—	—	—
30	—	1,500	1,670	2,210	3,250	4,360	6,540	8,750	10,070	—	1,560	1,780	2,270	3,450	4,530	6,930	9,240	10,560	—	—	—
35	—	2,160	2,390	3,180	4,720	6,350	9,640	12,680	14,500	—	2,460	2,780	3,380	5,000	6,680	10,080	13,050	14,870	—	—	—
40	—	2,600	2,870	3,820	5,670	7,620	11,560	15,240	17,440	—	2,980	3,330	4,080	6,010	8,040	12,110	15,690				