




ROTARY SHAFTS -BOTH STEPPED ENDS TYPE-

## 回転軸

一両端段付・片端おねじタイプ/両端段付・めねじ・おねじタイプ

2日目納短縮


大口  
対応  
プライスダウン  
最大50%  
値下げ価格カタログ規格外品はこちら P131  
CADデータフォルダ名: 12\_Rotary\_Shfts

6.3/( 1.6 )

Type	D	L	F	T	P	S	Q選択	指定1mm単位
標準タイプ	スパナ溝付タイプ	6	15.0~395.0				3 4 5	400
NSFRES		8	15.0~495.0				3 4 5 6	500
SFRES		10	15.0~595.0				4 5 6 8	600
SSFRES	(SSFRESはD13・16・18・22選択不可)	12	15.0~695.0				5 6 8 10	700
NSFRE		13	15.0~695.0				5 6 8 10 12	800
SFRE		15	15.0~795.0				5 6 8 10 12	900
NSFRES		16	15.0~895.0				SC+ℓ2≤LまたはSC≥1	10
SFRES		17	30.0~895.0				6 8 10 12 16	15
SSFRES		18	30.0~895.0				8 10 12 16 20	22
NSFRES		20	30.0~995.0				8 10 12 16 24	27
SFRES		22	40.0~995.0				10 12 16 20 24 30	30
NSFRES		25	30.0~995.0				12 16 20 24 30	36
SFRES		30	30.0~995.0				16 20 24 30	41
NSFRES		35	40.0~995.0					20
SFRES		40	40.0~995.0					
NSFRES		50	40.0~995.0					

※D-P(Q)≤2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。

6.3/( 1.6 )



6.3/( 1.6 )

Type	D	L	F	T	P	S	M(並目)選択	Q選択	(Y)max.
NSFRB	6	15.0~396.0			5		2.6 3	400	
SFRB	8	15.0~495.0					2.6 3 4 5	500	
PSFRB	10	15.0~595.0					3 4 5 6	600	
NSFRB	12	15.0~695.0					4 5 6 8	700	
SFRB	13	15.0~695.0					4 5 6 8 10	800	
NSFRB	15	15.0~795.0					4 5 6 8 10 12	900	
SFRB	16	15.0~895.0					4 5 6 8 10 12		1000
NSFRB	17	30.0~895.0					4 5 6 8 10 12		
SFRB	18	30.0~895.0					4 5 6 8 10 12		
NSFRB	20	30.0~996.0					4 5 6 8 10 12 16		
SFRB	22	50.0~996.0					6 8 10 12 16 20		
NSFRB	25	30.0~996.0					8 10 12 16 20 24		
SFRB	30	30.0~996.0					10 12 16 20 24 30		
NSFRB	35	40.0~996.0					12 16 20 24 30		
SFRB	40	40.0~996.0					16 20 24 30		
NSFRB	50	40.0~996.0							

※D-P(Q)≤2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。

6.3/( 1.6 )

型式	- L - F - P - T - S - Q - SC	Delivery 出荷日	2 日目出荷	注文締切
SFRE25	- 300 - F50 - P20 - T20 - S15 - Q10 - SC70	ストック A即納	翌日出荷 300円/1個	PM 3:00迄 P128
SFRE	- L - F - P - M - T - S - Q	ストック A	翌日出荷 300円/1本	PM 6:00迄
SFRB20	- 400 - F25 - P16 - M10 - T20 - S15 - Q10	ストック A即納	翌日出荷 300円/1本	PM 3:00迄
SFRB	- L - F - P - M - T - S - Q	ストック A	翌日出荷 3本以上で1明細行当り1本/2,160円	

脱脂洗浄サービス P124

Alteration 追加工

型式	- L - F - P - T - S - Q (QMC) - SC - (LKC・FC etc.)
SFRE25	- 300 - F50 - P20 - T20 - S15 - Q10 - SC70 - (LKC)
SFRE	- L - F - P - M - T - S - Q (QMC) - (LKC・FC etc.)
SFRB25	- 400 - F25 - P16 - M10 - T20 - S15 - Q10 - (LKC)


Alterations	code	指定単位	指定方法例	Spec. ¥/1Code
1ヶ所	KC	KC・A=0.1mm 単位	KC50-A10	200
2ヶ所	WKC	WKC・C・E・K=0.1mm 単位	WKC5-C20-K5-E10	400
1ヶ所 (4ヶ所目用)	KZ	KZ・Z=0.1mm 単位	KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-Z10-Z10	200
段部Pキ-溝 (端面0地点)	PKC QKC	PKC・QKC=0.1mm 单位	PKC10	300
段部キ-溝 (位置指定)	PP QQ	PP・PK=0.1mm 单位 QQ・QK=0.1mm 单位	PP5-PK10	300
段部キ-溝 複数ヶ所	PV QV	PV・PW=0.1mm 单位 QV・QW=0.1mm 单位	PP5-PK10-PV5-PW10	300
D部	TL TR	TL・TR=0.1mm 单位	TL10	200
段部	TF TT	TF・TT=0.1mm 单位	TF10	300
平面取り追加工	FC	FC・G=1mm 单位	FC10-G3	200
2ヶ所	WFC	WFC-J・V・W=0.1mm 单位	WFC10-J15-W10-V20	300
段部平面取り	PFC QFC	PFC・LC=1mm 单位 QFC・RC=1mm 单位	PFC10-LC5	200
角度指定 2面取り	SFC	SFC・SG=1mm 单位 AG=15度単位	SFC10-SG3-AG120	500
左ねじ変更	QLM	—	QLM	800
おねじ 細目ねじ変更	QMC	(QをQMCに変えて指定)	QMC	300
逃げ寸法加工	QC	—	QC	無料
スリットカム用溝追加工	UC	UC=1mm 单位	UC10	200
L寸法公差変更	LKC	—	LKC	400
スパナ溝追加工	SC	SC=1mm 单位	SC10	400
同軸度変更	CKC	—	CKC	800

他の追加工と併用する場合、土2°の位相を生じことがあります。  
他の追加工との間は2mm以上離してください。

キ-溝複数加工・平面取復数加工は同一直線上に行っていますが、全長が500mmを超える場合、  
土2°の位相を生じことがあります。

\*1 キ-溝複数指定の場合、キ-溝間が2mm未満である場合はキ-溝同士がつながります。

\*2 キ-溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつません。



# 回転軸

-両端段付・片端おねじタイプ/両端段付・めねじ・おねじタイプ-

Price  
カタログ

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応						個別対応 大口
	小口			大口			
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~300	301~400	401~
値引率	5%	10%	20%	20%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常	+1日	+2日	+3日			

(※1)1円未満切り捨てです。

(※2)表示数量を超える場合はNOSIにてご確認ください。(※3)標準対応大口以上はストック対応なし。

■片端おねじタイプ

Type	¥ NSFRE (S45C相当・表面処理なし) NSFRES (※スパナ溝付は下記価格に+400円)								¥ SFRE (S45C相当・四三酸化鉄皮膜) SFRES (※スパナ溝付は下記価格に+400円)									
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 995.0	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 995.0
6	490	540	630	700	1,040	1,190	—	—	510	560	650	720	1,070	1,220	—	—	—	
8	490	540	630	700	1,040	1,190	1,440	—	510	560	650	720	1,070	1,220	1,470	—	—	
10	490	540	630	700	1,040	1,250	1,440	—	510	560	650	720	1,070	1,280	1,470	—	—	
12	550	640	710	740	1,090	1,300	1,780	2,080	—	580	670	740	780	1,140	1,360	1,860	2,170	—
13	590	700	750	790	1,160	1,390	1,910	2,220	—	620	730	790	830	1,210	1,450	1,990	2,320	—
15	600	710	760	810	1,180	1,410	1,930	2,260	—	630	740	800	850	1,230	1,470	2,020	2,360	—
16	650	850	880	970	1,510	1,700	2,070	2,450	2,890	700	910	940	1,040	1,610	1,810	2,210	2,610	3,080
17	660	860	890	1,050	1,530	1,720	2,100	2,480	2,920	710	920	950	1,120	1,630	1,830	2,240	2,640	3,110
18	660	860	890	1,050	1,530	1,720	2,290	2,740	3,280	710	920	950	1,120	1,630	1,830	2,440	2,920	3,490
20	680	940	960	1,650	2,300	2,580	3,450	4,110	4,890	730	1,000	1,030	1,760	2,450	2,750	3,680	4,380	5,210
22	870	1,090	1,230	2,070	2,580	3,170	4,270	5,060	6,000	930	1,170	1,310	2,210	2,750	3,380	4,550	5,390	6,390
25	1,170	1,410	1,580	2,260	2,750	3,300	4,480	5,270	6,200	1,250	1,500	1,690	2,410	2,930	3,520	4,770	5,610	6,600
30	1,620	1,780	1,890	2,620	3,060	3,520	4,620	5,320	6,120	1,770	1,940	2,060	2,850	3,330	3,830	5,030	5,790	6,660
35	2,210	2,670	2,780	3,080	3,530	4,020	5,910	7,720	10,090	2,410	2,910	3,030	3,350	3,840	4,370	6,430	8,400	10,970
40	2,660	3,220	3,340	3,690	4,240	4,630	7,100	9,270	12,100	2,900	3,500	3,640	4,020	4,610	5,250	7,720	10,080	13,160
50	3,730	4,500	4,690	5,170	5,940	6,760	9,940	12,990	16,960	4,060	4,900	5,100	5,630	6,460	7,350	10,810	14,120	18,440

■SSFRES (SUS304)  
(※スパナ溝付は下記価格に+400円)

Type	¥ SSFRES (SUS304) (※スパナ溝付は下記価格に+400円)								
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 795.0	L800.1 995.0
6	610	680	810	900	1,400	1,560	—	—	—
8	610	680	810	900	1,400	1,560	1,730	—	—
10	610	680	810	900	1,400	1,560	1,730	—	—
12	710	850	910	1,040	1,490	1,710	2,150	2,720	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	900	1,050	1,100	1,220	1,750	1,940	2,450	3,100	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	940	1,170	1,220	1,290	1,890	2,190	3,070	3,500	3,970
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1,660	1,780	1,910	2,280	2,810	3,510	5,300	6,870	7,700
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2,060	2,460	2,650	2,870	3,380	4,610	6,820	9,060	10,050
30	3,060	3,680	3,830	4,370	5,270	6,230	8,890	11,710	12,580
35	4,880	5,350	5,760	6,580	7,230	8,900	12,890	17,110	19,680
40	5,920	6,420	6,920	7,880	8,680	10,680	15,470	20,540	23,620
50	7,960	8,350	9,000	10,410	11,290	13,890	20,120	26,710	31,030

■めねじ・おねじタイプ

Type	¥ NSFRB (S45C相当・表面処理なし)								¥ SFRB (S45C相当・四三酸化鉄皮膜)									
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 996.0	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 996.0
6	550	600	710	790	1,160	1,330	—	—	570	620	730	810	1,190	1,360	—	—	—	
8	550	600	710	790	1,160	1,330	1,600	—	570	620	730	810	1,190	1,360	1,640	—	—	
10	550	600	710	790	1,160	1,400	1,600	—	570	620	730	810	1,190	1,430	1,640	—	—	
12	620	720	790	840	1,210	1,450	2,000	2,340	—	650	750	830	880	1,270	1,520	2,090	2,440	—
13	660	770	850	890	1,290	1,560	2,140	2,490	—	690	810	890	930	1,350	1,630	2,230	2,600	—
15	670	780	860	910	1,310	1,580	2,160	2,530	—	700	820	900	950	1,370	1,650	2,260	2,640	—
16	730	940	990	1,090	1,510	1,720	2,320	2,740	3,240	780	1,010	1,060	1,170	1,610	1,830	2,470	2,920	3,450
17	740	950	1,000	1,170	1,530	1,730	2,350	2,770	3,270	790	1,020	1,070	1,250	1,630	1,850	2,500	2,950	3,480
18	740	950	1,000	1,170	1,530	1,890	2,550	3,060	3,670	790	1,020	1,070	1,250	1,630	2,020	2,720	3,260	3,910
20	770	1,040	1,090	1,860	2,590	2,880	3,890	4,630	5,510	820	1,110	1,160	1,980	2,760	3,070	4,140	4,930	5,870
22	980	1,230	1,390	2,340	2,900	3,560	4,800	5,680	6,730	1,050	1,310	1,480	2,490	3,090	3,790	5,110	6,050	7,160
25	1,320	1,570	1,790	2,470	3,010	3,710	4,910	5,780	6,790	1,410	1,680	1,910	2,630	3,210	3,950	5,230	6,150	7,230
30	1,830	1,990	2,130	2,720	3,270	3,870	5,480	6,310	7,260	1,990	2,170	2,320	2,960	3,560	4,210	5,960	6,860	7,900
35	2,470	2,990	3,110	3,450	3,950	4,500	6,630	8,660	11,320	2,690	3,260	3,390	3,750	4,300	4,900	7,210	9,420	12,310
40	2,980	3,600	3,740	4,140	4,740	5,420	7,950	10,380	13,560	3,240	3,920	4,070	4,500	5,160	5,900	8,650	11,290	14,740
50	4,180	5,060	5,250	5,810	6,650	7,580	11,140	14,550	19,010	4,550	5,500	5,710	6,320	7,230	8,240	12,110	15,820	20,670

■PSFRB (S45C相当・無電解ニッケルメッキ)

Type	¥ PSFRB (S45C相当・無電解ニッケルメッキ)								
D	最短L 50.0	L50.1 100.0	L100.1 150.0	L150.1 200.0	L200.1 300.0	L300.1 400.0	L400.1 600.0	L600.1 800.0	L800.1 996.0
6	620	720	840	910	1,280	1,510	—	—	—
8	620	720	840	910	1,280	1,510	1,710	—	—
10	620	720	840	910	1,280	1,510	1,710	—	—
12	710	830	890	990	1,360	1,590	2,260	2,850	—
13	750	900	950	1,050	1,500	1,790	2,540	3,170	4,100
15	760	910	960	1,070	1,520	1,810	2,570	3,210	—
16	920	1,140	1,260	1,320	1,820	2,080	2,830	3,570	4,100
17	930	1,150	1,270	1,340	1,840	2,100	2,860	3,610	4,140
18	1,060	1,320	1,400	1,540	2,100	2,380	3,120	3,990	4,640
20	1,730	1,900	2,100	2,500	2,980	3,360	4,510	7,270	8,210
22	1,810	2,260	2,500	2,780	3,630	4,130	5,410	8,770	9,880
25	2,260	2,600	2,870	3,210	3,760	5,020	7,550	10,930	12,010
30	3,320	3,970	4,260	4,630	5,680	6,620	9,500	13,140	14,180
35	5,160	5,790	6						