



# アルミ A寸フリープレート

-A5052P-(Al-Mg系アルミニウム合金)



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(<http://misumi.jp/fa24>)



型式 - A - B - T  
ALN - 310 - 160 - 15

●ALNS ●ALN 1 日日出荷 ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄 注文 P.128

■数量スライド価格 (※1円単位切り捨て) P.127

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常		+4日	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●ALNT 3 日日出荷

※1日日出荷の受付はPM5:00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

(例) ALN-350-200-10のとき  
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)  
350 × 12.7 = 4,440(円)

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	¥基準単価						
			T5・6	T8・10	T12・15	T20	T25	T30	
ALNS (フリーサイズ)	25~50	25~50	840	930	1,050	1,140	1,260	1,360	
	51~75	25~50	920	1,050	1,230	1,390	1,550	1,700	
	76~100	51~75	1,000	1,180	1,400	1,610	1,830	2,030	

型式	A 1mm単位	B	T	¥基準単価											
				5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	
ALN (フリーサイズ)	100~200	100	100	A×12.1	A×12.1	A×12.1	A×12.1	A×12.1	A×12.1	A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×16.1	-	-
	201~300			A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11.1	A×14.1	A×14.1	-	-	
	301~500	A×6.1	A×7	A×8.1	A×8.1	A×8.1	A×8.1	A×9.1	A×12.1	A×13.1	-	-			
	101~250	125	A×10	A×11.1	A×10	A×11.1	A×12.1	A×13.1	A×15.1	A×17.1	A×19.1	-	-		
	251~500		A×8.1	A×9.1	A×9.1	A×9.1	A×10	A×11.1	A×14	A×15.1	A×17	-	-		
	126~300	150	A×10	A×10	A×11.1	A×12.1	A×13.1	A×15.1	A×16.1	A×20	A×23.1	-	-		
	301~500		A×7	A×8.1	A×9.1	A×10	A×10	A×13.1	A×14	A×17	A×20	A×24	A×25		
	151~300	160	A×11.1	A×11.1	A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×16.1	A×19.1	A×23.1	A×24	-	-		
	301~500		A×9.1	A×9.1	A×10	A×10	A×12.1	A×14	A×16.1	A×22.1	A×22.1	A×24	A×27		
	161~500	200	A×9.1	A×10	A×11.1	A×13.1	A×14.1	A×15.1	A×20	A×23.1	A×27	-	-		
201~500	250		A×10	A×11.1	A×14	A×15.1	A×16.1	A×20	A×24	A×28	A×33.1	-	-		
251~500	300	A×12.1	A×13.1	A×15.1	A×17	A×20	A×23.1	A×28	A×34	A×40	-	-			
501~800	125	A×5.2	A×5.2	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×8.2	A×10.3	A×12.3	A×14.3	A×16.4	A×19.4	A×21.5		
501~800	150	A×5.2	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×11.3	A×14.3	A×16.4	A×20.5	A×23.5	A×24.6			
501~800	160	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.3	A×11.3	A×14.3	A×17.4	A×20.5	A×23.5	A×25.6			
501~800	200	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.3	A×11.3	A×14.3	A×17.4	A×21.5	A×25.6	A×27.6	A×31.7			
501~800	250	A×8.2	A×10.3	A×10.3	A×12.3	A×14.3	A×17.4	A×21.5	A×25.6	A×31.7	A×33.7	A×38.8			
501~800	300	A×9.2	A×10.3	A×11.3	A×14.3	A×15.4	A×19.4	A×24.6	A×29.7	A×34.8	A×40.9	A×46			
350~1200	350	A×9.2	A×10.2	A×11.3	A×14.3	A×15.3	A×20.4	A×25.5	A×31.7	A×36.8	A×41.8	A×46.9			
400~1200	400	A×10.2	A×11.3	A×13.3	A×15.3	A×18.4	A×23.5	A×28.6	A×35.7	A×42.9	A×48	A×54.1			
450~1200	450	A×12.3	A×14.3	A×15.3	A×18.4	A×21.5	A×26.6	A×33.7	A×41.8	A×49	A×53.1	A×60.2			
500~1200	500	A×13.3	A×14.3	A×16.4	A×20.4	A×23.5	A×29.6	A×35.7	A×44.9	A×53.1	A×59.2	A×67.3			
600~1200	600	A×14.3	A×15.3	A×19.4	A×23.5	A×27.6	A×33.7	A×43.9	A×52	A×63.3	A×69.4	A×78.6			
800~1200	800	A×19.4	A×21.5	A×25.5	A×31.7	A×35.7	A×45.9	A×57.1	A×70.4	A×84.7	A×93.8	A×106.1			

Alteration 追加加工 型式 - A - B - T - (BC・CCA...etc.)  
ALN - 315 - 200 - 20 - BC176

■精度基準

- 平面(平坦)度 1000mmに対し1.5以下
- Tの寸法公差
- A・B寸法公差
- 基準面直角度 100mmに対し0.015以下
- 全周面取り C0.3以下



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅(B寸法)変更 	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ●ALN 26≤BC≤B-1 ●ALNT 126≤BC≤B-1 ●ALN、ALNTのみ適用	800
コーナーカット 	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≤コーナーカット≤10 1mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5	500/ 1コーナー

# ジュラルミン A寸フリープレート

-A2017P-(Al-Cu系アルミニウム合金)



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(<http://misumi.jp/fa24>)



型式 - A - B - T  
ALD - 300 - 100 - 15

●ALDS ●ALD 1 日日出荷 ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄 注文 P.128

■数量スライド価格 (※1円単位切り捨て) P.127

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常		+4日	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

(例) ALD-300-100-15のとき  
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)  
300 × 13.6 = 4,080(円)

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	¥基準単価						
			T5・6	T8・10	T12・15	T20	T25	T30	
ALDS (フリーサイズ)	25~50	25~50	1,020	1,140	1,280	1,410	1,550	1,680	
	51~75	25~50	1,140	1,310	1,510	1,710	1,930	2,130	
	76~100	51~75	1,310	1,550	1,870	2,180	2,490	2,810	

型式	A 1mm単位	B	T	¥基準単価											
				5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	
ALD (フリーサイズ)	100~200	100	100	A×13.1	A×14.1	A×14.1	A×14.1	A×15.1	A×15.1	A×17	A×20	A×23.1	-	-	
	201~300			A×10	A×11.1	A×12.1	A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×15.1	A×19.1	A×21.1	-	-	
	301~500	A×7	A×8.1	A×8.1	A×10	A×11.1	A×13.1	A×14.1	A×17.1	A×19.1	-	-			
	101~250	125	A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×14.1	A×16.1	A×17	A×20	A×23.1	A×26.1	-	-		
	251~500		A×9.1	A×10	A×11.1	A×12.1	A×14	A×16.1	A×18	A×21	A×24	-	-		
	126~300	150	A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×16.1	A×16.1	A×20	A×23.1	A×28.1	A×32.1	-	-		
	301~500		A×9.1	A×10	A×12.1	A×14	A×14	A×17	A×21	A×25	A×30	A×33.1	A×38		
	151~300	160	A×14.1	A×14.1	A×15.1	A×16.1	A×19.1	A×23.1	A×26.1	A×32.1	A×34	-	-		
	301~500		A×10	A×10	A×13.1	A×14	A×16.1	A×19.1	A×24	A×28	A×32	A×37	A×41		
	161~500	200	A×12.1	A×13.1	A×15.1	A×17	A×19.1	A×23.1	A×28	A×33.1	A×40	-	-		
201~500	250		A×14	A×15.1	A×17	A×20	A×23.1	A×25	A×33.1	A×41	A×49	-			
251~500	300	A×15.1	A×16.1	A×20	A×24	A×27	A×32	A×40	A×49	A×56.9	A×64.9	A×73			
501~800	125	A×8.2	A×8.2	A×8.2	A×10.3	A×11.3	A×14.3	A×16.4	A×20.5	A×24.6	A×28.6	A×32.7			
501~800	150	A×8.2	A×8.2	A×10.3	A×11.3	A×13.3	A×15.4	A×18.4	A×23.5	A×28.6	A×32.7	A×35.8			
501~800	160	A×8.2	A×8.2	A×10.3	A×12.3	A×13.3	A×16.4	A×20.5	A×24.6	A×29.7	A×32.7	A×38.8			
501~800	200	A×9.2	A×10.3	A×12.3	A×14.3	A×16.4	A×19.4	A×24.6	A×31.7	A×35.8	A×40.9	A×46			
501~800	250	A×10.3	A×12.3	A×14.3	A×16.4	A×19.4	A×23.5	A×31.7	A×37.8	A×45	A×51.1	A×58.2			
501~800	300	A×12.3	A×14.3	A×16.4	A×20.5	A×23.5	A×27.6	A×35.8	A×44	A×52.1	A×60.3	A×68.5			
350~1200	350	A×12.3	A×14.3	A×16.4	A×21.5	A×24.5	A×31.7	A×38.8	A×49	A×58.2	A×66.3	A×74.5			
400~1200	400	A×14.3	A×15.3	A×19.4	A×23.5	A×27.6	A×33.7	A×42.9	A×53.1	A×65.3	A×73.5	A×83.6			
450~1200	450	A×16.4	A×18.4	A×23.5	A×27.6	A×32.7	A×40.8	A×50	A×61.2	A×74.5	A×82.6	A×93.8			
500~1200	500	A×17.4	A×20.4	A×24.5	A×29.6	A×34.7	A×42.9	A×55.1	A×68.4	A×81.6	A×90.8	A×106.1			
600~1200	600	A×20.4	A×23.5	A×28.6	A×34.7	A×41.8	A×52.1	A×65.2	A×80.6	A×96.9	A×107.1	A×126.5			
800~1200	800	A×27.6	A×31.7	A×39.8	A×48	A×56.1	A×69.4	A×87.7	A×107.1	A×130.5	A×143.8	A×165.2			

Alteration 追加加工 型式 - A - B - T - (BC・CCA...etc.)  
ALD - 315 - 200 - 20 - BC176

■精度基準

- 平面(平坦)度 1000mmに対し2以下
- Tの寸法公差
- A・B寸法公差
- 基準面直角度 100mmに対し0.015以下
- 全周面取り C0.3以下

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅(B寸法)変更 	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ●ALD 26≤BC≤B-1 ●ALDT 126≤BC≤B-1 ●ALD、ALDTのみ適用	800
コーナーカット 	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≤コーナーカット≤10 1mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5	500/ 1コーナー