



ALUMINUM FREE PLATES -A5052P-
アルミフリープレート
 -A5052P-(Al-Mg系アルミニウム合金)



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)



型式 Type	上下面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	指定0.5mm単位		T 選択・指定	
				A	B		
標準サイズ	PN	L (圧延)	N	P Q N M	25~500	10~300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・40・50
細長サイズ	H-PN				6~1600	6~19.5	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35
大サイズ	L-PN				250~3000	20~1500	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
標準サイズ	PN	F (フライス加工)	P Q N M	P Q N M	25~500	10~300	5~49 (指定0.5mm単位)
細長サイズ	H-PN				7~1600	8~19.5	3~29.5 (指定0.5mm単位)
大サイズ	L-PN				250~3000	20~800	5~50 (指定0.5mm単位)
標準サイズ	PN	S (サフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	25~500	10~300	5・6・7~49 (指定0.5mm単位)

①サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。
 ②PNS□□のT5・6・8・10・12・15・20・25・30は、羽布研磨仕上げとなります。

①板厚公差

上下面仕上	Nのみ選択可										
	T寸法										
	3	4・5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40	45・50
N (圧延)	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3

上下面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F (フライス加工)	550mm以下	+0.1~+0.3	0~0.2	±0.1	-0.2~0
	550.5mm以上	+0.1~+0.4	0~0.3	±0.15	-0.3~0
S (サフェイス研磨)	+0.1~+0.2	0~0.1	±0.05	-0.1~0	

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
L (圧延) F (フライス加工) S (サフェイス研磨)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■精度基準 (最大値)

項目	上下面仕上		
	L (圧延)	F (フライス加工)	S (サフェイス研磨)
板厚平行度 (100mmに対して)	T3~6.5	0.05	0.025
	T7~12.5	0.05	0.03
	T13~15.5	0.05	0.05
	T16~20.5	0.07	0.07
平面(平坦)度 (100mmに対して)	T1~20.5	0.1	0.1
	T3~8.5	0.15	0.12
	T9~12.5	0.13	0.12
	T13~20.5	0.12	0.06
基準面直角度 100mmに対し0.015			
	標準サイズ	C0.3以下	
全周面取り			
	標準サイズ	C0.1程度の糸面取り	

Order 注文例

型式: PN F Q M - 255 - 220 - 18

① 目日出荷 ② ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄 ③ P128

④ PNF□□ A (長さ) 300mm以下 ⑤ 目日出荷 ⑥ ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄 ⑦ P128

⑧ PNF□□ A (長さ) 300.5mm以上 ⑨ 目日出荷

⑩ H-PN□□・L-PN□□ ⑪ 目日出荷

⑫ PNS□□ ⑬ 目日出荷 ⑭ ストック B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 ⑮ P128

⑯ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円
 ◎1日日出荷の受付はPM5:00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加加工 型式: PNFNM - 300 - 280 - 20 - CSC

Alterations	全周面取り変更	コーナークット
	面取り値を小さくします。 規格C0.3...C0.1以下 ◎標準サイズのみ適用	面取り値を大きくします。 サイズ 規格 変更値 Code ¥/1Code 標準サイズ C0.3以下 C0.5~C1.0 CBB 1,000 C0.2~C0.5 CBB 1,000 細長サイズ C0.1程度の糸面取り C0.5~C1.0 CBC 1,200 C1.0~C1.5 CBC 1,500 大サイズ C1.5~C2.0 CBE 1,600
Code	CSC (下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	Spec.参照	Spec.参照
¥/1Code	無料	

Price 価格 (例)PNFQM-255-220-18のとき
 A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
 255 × 24.5 = 6,240(円)

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	大口	20~30	31~	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~	21~
割引率	標準単価	5%	10%	15%	お見積り	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	通常

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PNLN□

H-PNL (細長サイズ) L-PNL (大サイズ)は P.1793・1794 に掲載しています。

型式	A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50		
PNLN□	25 ~ 50	10~19.5	5	A×19.4	A×21.5	A×23.3	A×24.4	A×27.2	A×30.1	A×33	A×34	A×36.9	A×40.8	A×45.6		
				A×14.7	A×14.7	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×22.4	A×24.4	A×27.2	A×30.1	A×30.1	A×30.1	
				A×13.6	A×14.7	A×14.7	A×15.6	A×16.5	A×17.6	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×26.2
				A×8.8	A×9.7	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.7	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×19.4
	50.5~75	20~50	5	A×15.6	A×15.6	A×17.6	A×17.6	A×19.4	A×19.4	A×21.5	A×21.5	A×23.3	A×23.3	A×30.1	A×35.1	
				A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×15.6	A×17.6	A×17.6	A×19.4	A×21.5	A×23.3	A×29.1	
				A×9.7	A×9.7	A×10.8	A×10.8	A×12.7	A×12.7	A×14.7	A×14.7	A×16.5	A×16.5	A×19.4	A×23.3	A×27.2
				A×7.9	A×7.9	A×8.8	A×8.8	A×10.8	A×10.8	A×12.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×16.5	A×20.4	A×23.3
	100.5~200	50.5~75	5	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×15.6	A×18.5	A×18.5	A×21.5	A×21.5	A×24.4	A×27.2	A×34	A×38.8	
				A×10.8	A×10.8	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	A×32.1	A×36.9	A×36.9	
				A×8.8	A×8.8	A×10.8	A×10.8	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×33	
				A×6.8	A×6.8	A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×11.7	A×14.7	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×29.1
200.5~500	75.5~100	5	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×17.6	A×25.3	A×30.1		
			A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×23.3	A×23.3	A×27.2		
			A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×25.3		
			A×5.9	A×6.8	A×7.9	A×7.9	A×7.9	A×7.9	A×8.8	A×10.7	A×11.7	A×15.6	A×19.4	A×24.3		
300.5~500	100.5~125	5	A×9.7	A×10.8	A×9.7	A×10.8	A×10.8	A×11.7	A×14.7	A×16.5	A×17.6	A×28.3	A×34			
			A×7.9	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×26.2	A×32			
			A×9.7	A×9.7	A×10.8	A×10.8	A×11.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×33	A×39.8			
			A×6.8	A×7.9	A×8.8	A×9.7	A×11.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×31.1	A×37.9			
150.5~300	150.5~160	5	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.6	A×21.5	A×23.3	A×36.9	A×41.8			
			A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×15.6	A×18.5	A×20.4	A×34	A×37.9			
			A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.6	A×17.6	A×17.6	A×17.6	A×18.5	A×20.4	A×36.9	A×41.8			
			A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×37.9			
200.5~500	200.5~250	5	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.7	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×37.9	A×45.5			
			A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×23.3	A×26.2	A×32	A×46.5	A×56.2			
			A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×26.2	A×32	A×39.8	A×46.5			
			A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×26.2	A×32	A×39.8	A×46.5			

PNF□□

H-PNF (細長サイズ) L-PNF (大サイズ)は P.1795・1796 に掲載しています。

型式	A	B	T	5	5.5・6	6.5~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~39	39.5~49
PNF□□	25 ~ 50	10~19.5	5	A×24.4	A×26.2	A×30.1	A×31.2	A×34	A×38	A×41.8	A×42.7	A×45.6	A×53.4	A×59.2
				A×17.6	A×18.5	A×20.4	A×22.4	A×24.4	A×23.3	A×27.2	A×28.3	A×30.1	A×35.1	A×39.8
				A×16.5	A×17.6	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×21.5	A×23.3	A×24.4	A×26.2	A×30.1	A×34
				A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.7	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×24.4
	50.5~75	20~50	5	A×21.5	A×21.5	A×18.5	A×18.5	A×21.5	A×23.3	A×25.3	A×28.3	A×31.2	A×35.1	A×42.7
				A×16.5	A×17.6	A×14.7	A×14.7	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×23.3	A×31.2	A×35.9
				A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×14.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×21.5	A×29.1	A×33
				A×10.8	A×10.8	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×14.7	A×16.5	A×18.5	A×25.3	A×28.3
	100.5~200	50.5~75	5	A×19.4	A×19.4	A×16.5	A×16.5	A×20.4	A×23.3	A×27.2	A×30.1	A×31.2	A×47.6	
				A×15.6	A×15.6	A×14.7	A×14.7	A×17.6	A×17.6	A×21.5	A×24.4	A×28.3	A×38.8	A×44.8
				A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×14.7	A×14.7	A×18.5	A×21.5	A×24.4	A×35.1	A×39.8
				A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×18.5	A×21.4	A×31.1	A×35
200.5~500	75.5~100	5	A×12.7	A×12.7	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×14.7	A×17.6	A×18.5	A×23.3	A×28.3	A×33	
			A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×12.7	A×21.4	A×26.2	
			A×13.6	A×13.6	A×10.8	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×17.6	A×19.4	A×31.2	A×36.9	
			A×11.7	A×11.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×14.7	A×16.5	A×19.4	A×21.5	A×35.9	
250.5~500	100.5~125	5	A×13.6	A×13.6	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×20.4	A×23.3	A×36.9	A×43.7		
			A×11.7	A×11.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×15.6	A×17.6	A×20.4	A×35.9	A×41.7	
			A×15.6	A×15.6	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×25.3	A×31.1	A×46.6		
			A×13.6	A×13.6	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×14.7	A×16.5	A×20.4	A×22.4	A×37.9	A×41.7	
160.5~500	160.5~200	5	A×13.6	A×13.6	A×11.7	A×13.6	A×14.7	A×15.6	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×42.6	A×50.4	
			A×14.7	A×14.7	A×14.7	A×15.6	A×16.5	A×20.4	A×25.2	A×29.1	A×35	A×52.3	A×62	
			A×16.5	A×16.5	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×29.1	A×35.8	A×41.7	A×62	A×74.6	
			A×16.5	A×16.5	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×29.1	A×35.8	A×41.7	A×62	A×74.6	

PNS□□

型式	A	B	T	5	6	7~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~39	39.5~49
PNS□□	25 ~ 50	10~19.5	5	A×60.2	A×64.1	A×71.7	A×74.7	A×81.5	A×91.2	A×9				