

# MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS 取付板・ブラケット

最新の価格・納期・規格情報はWEBをご覧ください。

## 平型 ブラケット FLAT BRACKETS



製品名	板金 取付板・ブラケットセンターフリーアイドタイプ	1853	1855
ページ			



製品名	L型板金 取付板・ブラケットセンターフリーアイドタイプ	1869	1871
ページ			



その他 ブラケット OTHERS BRACKETS	製品名	板金 取付板・ブラケットZ曲げタイプ	1883	一凸曲げタイプ	1885	板金 丸プレート	1887
ページ							

## L型アンダルの選定メリット

平型プレートを二枚組み合わせる場合に比べ、組立・調整工賃を削減可能です。  
L型アンダルの採用は、価格・納期・仕上がり状態等でメリットがあります。

<プレート2枚合わせ>



<L型取付板>



## MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS -GUIDE-

# 取付板・ブラケット

## -概要-


### ■平型ブラケット一覧

種類	写真	ページ	材質	表面処理	寸法			精度	価格
					幅	長さ	板厚		
板金	板金 取付板・ブラケットセンターフリーアイドタイプ	P1853	SPCC SPHC A5052 SUS304(2B)	三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	10~100	1mm指定	10~200	1mm指定	2.0~4.5 選択
	板金 取付板・ブラケットフリーアイドタイプ	P1855	SPCC SPHC A5052 SUS304(2B)	四三酸化鉄皮膜 三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	5~300	1mm指定	10~300	1mm指定	1.0~6.0 選択
フラットバー／アルミニウム延材	フラットバー 取付板・ブラケットセンターフリーアイドタイプ	P1857	SS400D SUS304D	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	15 16 20 22 25 32 38 50 60 65 75 100 125 選択	1mm指定	30~150	1mm指定	6~19 選択
	フラットバー 取付板・ブラケット-B寸法タイプ	P1859	S45CD SUS304D	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	15 16 20 22 25 32 38 50 60 65 75 100 125 選択	0.1mm指定	25~200	0.1mm指定	6~19 選択
6面フライス	フラットバー／アルミニウム延材 取付板・ブラケット-B寸法タイプ	P1859	S45CD A5052 SUS304D	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	10~200	0.1mm指定	25~200	0.1mm指定	5~20 選択
	6面フライス 取付板・ブラケット一側面穴付タイプ	P1863	S45C A5052 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	10~200	0.1mm指定	25~200	0.1mm指定	3~30 選択
6面フライス	6面フライス 取付板・ブラケット一側面穴付タイプ	P1867	S45C A5052 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	10~150	0.1mm指定	30~150	0.1mm指定	5~20 選択
									(平行度) 0.05/100

### ■L型ブラケット一覧

種類	写真	ページ	材質	表面処理	寸法				精度(直角度)	価格
					幅	奥行き	高さ	板厚		
板金	板金 取付板・ブラケットセンターフリーアイドタイプ	P1869	SPCC SPHC A5052 SUS304(2B)	三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	15~100	1mm指定	15~100	1mm指定	2.0~4.5 選択	
	板金 取付板・ブラケットフリーアイドタイプ	P1871	SPCC SPHC A5052 SUS304(2B)	四三酸化鉄皮膜 三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	10~200	1mm指定	15~200	1mm指定	1.0~6.0 選択	
L型仕上げアングル	L型仕上げアングル 取付板・ブラケットセンターフリーアイドタイプ	P1873	SS400 A6063 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	25 30 40 50 60 70 80 選択	20 25 30 40 50 60 80 選択	20 25 30 40 50 60 80 選択	5~10 選択	0.05/100以内	¥1,210~
	L型仕上げアングル 取付板・ブラケットフリーアイドタイプ	P1875	SS400 A6063 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	10~100 0.5mm指定	10~130 0.5mm指定	10~130 0.5mm指定	5~15 選択	A・B寸法の長手 15~80 0.05以内 80.5~125 0.1以内	¥1,410~
溶接	溶接 取付板・ブラケット	P1879	SS400 A5052 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒)	40~200 1mm指定	40~150 1mm指定	50~300 1mm指定	8~20 選択	0.05/100以内	¥7,420~

### ■加工方法別の外観



板厚	曲げR	プレーキズ位置	深さ
SPCC SUS304(2B)	r	e	d
A5052			
1.0	1.0	1	5.0
1.6	1.5	1.5	6.0
2.3	2.0	2	7.5
3.2	3.0	3	10.5
4.5	4.0	4	13.5
6.0	5.0	6	15.0

② e・d寸法は目安となります。

