



HIGH PRECISION ALUMINUM FREE PLATES -A5052P-
ハイプレジジョンアルミフリープレート
 -A5052P-(Al-Mg系アルミニウム合金・精密圧延品)

■A5052Pハイプレジジョンの特長
 板厚精度を高め、
 加工歪みを軽減させた材料です。



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)



型式		指定0.5mm単位		T 選択	
Type	A・B寸公差 選択	A	B		
標準サイズ	PHLN	P Q N M	25~500	10~300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
大サイズ	L-PHLN		250~2500	20~1000	4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50

◎サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

■A・B寸公差

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■精度基準

- T寸公差: 4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.15
- 平面(平坦)度: 1000mmに対し0.4以下
- 基準面直角度: 100mmに対し0.015以下
- 全周面取り: C0.3以下

Alteration 追加加工 型式 - A - B - T - (CCA...etc.)
 PHLNP - 500 - 125 - 10 - CCD20

Order 注文例 型式 - A - B - T
 PHLN M - 255 - 220 - 15

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
コーナーカット	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C ≦ A/2, B/2 指定1mm ¥/1Code 1~5 200 6~10 250 (例)AとDの 11~20 450 21~30 600 31~40 700 … CCA5~CCD5 41~50 800	Spec. 参照

●PHLN□(標準サイズ)
 2 日目出荷

●L-PHLN□(大サイズ)
 3 日目出荷

☎注文情報
 ストックT 当日出荷 800円/本 正午迄
 ストックA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄
 ストックA 翌日出荷 400円/1本 PM 6:00迄

◎ストックA早割は1明細行当たり一律300円
 ◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,080円

■標準サイズ PHLN□(4面フライス)

型式	A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PHLN□	25 ~ 50	10~19.5	10	A×21.1	A×22.1	A×25.1	A×26.1	A×28.1	A×32.1	A×35.1	A×36.1	A×39.1	-	-	-	-
	50.5 ~ 75			A×17	A×18.1	A×19.1	A×20	A×21.1	A×22.1	A×23.1	A×25.1	A×27	-	-	-	-
	75.5 ~ 100			A×14.1	A×15.1	A×16.1	A×17	A×18.1	A×20	A×21.1	A×22.1	-	-	-	-	-
	100.5 ~ 250			A×10	A×10	A×11.1	A×12.1	A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×15.1	A×16.1	-	-	-	-
	25 ~ 50	20~50	20	A×15.1	A×15.1	A×19.1	A×19.1	A×22.1	A×24	A×28.1	A×30	A×34	A×36.1	A×36.1	A×42.1	
	50.5 ~ 75			A×12.1	A×13.1	A×14.1	A×15.1	A×16.1	A×17	A×21.1	A×23.1	A×25.1	A×29.1	A×30	A×34	A×35.1
	75.5 ~ 100			A×9.1	A×10	A×11.1	A×12.1	A×15.1	A×18.1	A×20	A×24	A×27	A×28.1	A×31.1	A×31.1	A×37
	100.5 ~ 250			A×8.1	A×8.1	A×10	A×10	A×12.1	A×16.1	A×18.1	A×20	A×21.1	A×23.1	A×25.1	A×27	A×32.1
	50.5 ~ 75	50.5~75	50.5	A×14.1	A×14.1	A×16.1	A×17	A×20	A×21.1	A×25.1	A×29.1	A×33.1	A×37	A×39.1	A×45.1	
	75.5 ~ 100			A×11.1	A×11.1	A×15.1	A×17	A×20	A×21.1	A×23.1	A×31.1	A×35.1	A×37	A×37	A×43.1	
	100.5 ~ 200			A×10	A×10	A×12.1	A×12.1	A×15.1	A×16.1	A×20	A×24	A×28.1	A×32.1	A×34	A×37	A×43.1
	200.5 ~ 500			A×8.1	A×8.1	A×10	A×11.1	A×14	A×15.1	A×18	A×21	A×25	A×28	A×30	A×33.1	A×36
	75.5 ~ 100	75.5~100	75.5	A×14.1	A×15.1	A×15.1	A×16.1	A×16.1	A×17	A×19.1	A×21.1	A×24	A×28.1	A×30	A×34	A×36.1
	100.5 ~ 200			A×11.1	A×12.1	A×12.1	A×13.1	A×13.1	A×14.1	A×17	A×20	A×22.1	A×26.1	A×28.1	A×32.1	A×36.1
	200.5 ~ 300			A×10	A×10	A×11.1	A×11.1	A×12.1	A×13.1	A×15.1	A×18.1	A×21.1	A×24	A×26.1	A×29.1	A×33.1
	300.5 ~ 500			A×7	A×9.1	A×9.1	A×10	A×10	A×11.1	A×14	A×17	A×19.1	A×22.1	A×25	A×27	A×31
	100.5 ~ 250	100.5~125	100.5	A×10	A×12.1	A×11.1	A×13.1	A×14.1	A×16.1	A×21.1	A×24	A×27	A×31.1	A×34	A×38.1	A×40
	250.5 ~ 500			A×9.1	A×10	A×11.1	A×12.1	A×12.1	A×15.1	A×19.1	A×22.1	A×25	A×29.1	A×32	A×33.1	A×38
	125.5 ~ 300			A×10	A×11.1	A×13.1	A×14.1	A×16.1	A×20	A×22.1	A×28.1	A×31.1	A×36.1	A×37	A×41	A×47
	300.5 ~ 500			A×9.1	A×9.1	A×12.1	A×12.1	A×13.1	A×17	A×20	A×25	A×30	A×34	A×35	A×39	A×44
150.5 ~ 300	150.5~160	150.5	A×12.1	A×12.1	A×13.1	A×15.1	A×17	A×20	A×25.1	A×30	A×34	A×37	A×40	A×45.1		
300.5 ~ 500			A×10	A×11.1	A×12.1	A×12.1	A×15.1	A×18	A×22.1	A×28	A×31	A×33.1	A×37	A×41	A×46.9	
160.5 ~ 500			A×11.1	A×12.1	A×14	A×17	A×19.1	A×22.1	A×29.1	A×34	A×37	A×42	A×46	A×52	A×59	
200.5 ~ 500			A×12.1	A×14	A×18	A×21	A×22.1	A×28	A×35	A×39	A×45	A×52	A×56.9	A×63.9	A×73	
250.5 ~ 500	250.5~300	A×14	A×16.1	A×20	A×23.1	A×27	A×31	A×38	A×46	A×53.9	A×62	A×67.9	A×76	A×85.9		



(例)L-PHLNP-1000.5-700-10のとき
 A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
 1000.5 × 31 = 31,010(円)

■数量スライド価格 (◎1円単位切り捨て) P127

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~20	21~
値引率	基準単価	10%	お見積り

◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

■大サイズ L-PHLN□(4面フライス)

型式	A	B	T	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	
L-PHLN□	250 ~ 350	20~30	20	A×4.2	A×4.2	A×4.2	A×5.2	A×5.2	A×6.2	A×7.2	A×8.3	A×8.3	A×9.3	A×12.4	A×13.4	A×15.5		
	350.5 ~ 700			A×4.2	A×4.2	A×4.2	A×5.2	A×5.2	A×6.2	A×7.2	A×8.3	A×9.3	A×10.3	A×11.3	A×12.4	A×13.4	A×15.5	
	700.5 ~ 1000			A×5.2	A×4.1	A×4.1	A×5.2	A×5.2	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×15.4
	1000.5 ~ 1450			A×5.1	A×4.1	A×4.1	A×5.1	A×5.1	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×15.4
	1450.5 ~ 1500	A×5.1	A×5.1	A×5.1	A×7.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.2	A×13.2	A×14.2	A×15.2	A×16.2	A×17.2	A×18.2	
	1500.5 ~ 1550	A×5.1	A×5.1	A×5.1	A×5.1	A×5.1	A×8.2	A×8.2	A×10.2	A×10.2	A×12.2	A×12.2	A×13.2	A×14.2	A×15.2	A×16.2	A×17.2	
	1550.5 ~ 1600	A×6.2	A×6.2	A×6.2	A×6.2	A×7.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×9.2	A×10.2	A×10.2	A×12.2	A×12.2	A×13.2	A×14.2	A×15.2	
	250.5 ~ 350	30.5~50	30.5	A×4.2	A×5.2	A×5.2	A×7.2	A×7.2	A×8.3	A×9.3	A×10.3	A×11.4	A×13.4	A×15.5	A×17.5	A×19.6		
	350.5 ~ 700			A×4.2	A×3.1	A×4.2	A×5.2	A×5.2	A×6.2	A×7.2	A×8.3	A×9.3	A×10.3	A×11.4	A×12.4	A×13.4	A×15.5	A×17.5
	700.5 ~ 1000			A×4.1	A×4.1	A×4.1	A×5.2	A×6.2	A×8.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×16.4	A×17.4
	1000.5 ~ 1450			A×4.1	A×4.1	A×5.1	A×6.2	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×16.4	A×17.4
	1450.5 ~ 1500	A×5.1	A×5.1	A×7.2	A×7.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×16.4	A×17.4	A×18.4	A×19.4	
	1500.5 ~ 1550	A×5.1	A×5.1	A×7.2	A×7.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×11.2	A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×16.4	A×17.4	A×18.4	A×19.4	
	1550.5 ~ 2150	A×6.2	A×6.2	A×7.2	A×7.2	A×8.2	A×8.2	A×10.2	A×10.2	A×12.2	A×12.2	A×13.2	A×14.2	A×15.2	A×16.2	A×17.2	A×18.2	
	2150.5 ~ 2500	A×6.2	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×8.2	A×10.2	A×10.2	A×12.2	A×12.2	A×13.2	A×14.2	A×15.2	A×16.2	A×17.2	A×18.2	A×19.2	
	500.5 ~ 900	100.5~150	100.5	A×7.2	A×7.2	A×8.2	A×9.2	A×11.3	A×13.3	A×16.4	A×18.4	A×19.4	A×21.5	A×23.5	A×26.6	A×30.6	A×38.8	A×43.9
	900.5 ~ 1400			A×7.2	A×8.2	A×8.2	A×10.2	A×12.3	A×14.3	A×18.4	A×19.4	A×22.5	A×25.5	A×29.6	A×34.7	A×37.8	A×42.9	A×49.9
	1400.5 ~ 2150			A×8.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×12.3	A×15.3	A×19.4	A×20.4	A×23.5	A×26.5	A×30.6	A×35.7	A×38.8	A×43.9	A×49.9
	2150.5 ~ 2500			A×8.2	A×8.2	A×9.2	A×10.2	A×13.3	A×15.3	A×19.4	A×18.4	A×20.4	A×22.5	A×26.6	A×31.7	A×34.8	A×38.9	A×43.9
	500.5 ~ 850	150.5~200	150.5	A×6.2	A×7.2	A×8.2	A×10.3	A×12.3	A×14.3	A×17.4	A×20.5	A×24.6	A×29.7	A×34.8	A×37.8	A×42.9	A×48	
850.5 ~ 1350	A×8.2			A×9.2	A×10.2	A×11.3	A×14.3	A×17.4	A×19.4	A×23.5	A×26.6	A×31.7	A×37.8	A×41.8	A×46.9	A×53.1		
1350.5 ~ 2500	A×11.3			A×12.3	A×12.3	A×14.3	A×17.4	A×18.4	A×21.5	A×26.6	A×30.6	A×34.7	A×39.8	A×44.9	A×51	A×56.1		
500.5 ~ 800	A×7.2			A×8.2	A×9.2	A×11.3	A×13.3	A×15.4	A×19.4	A×20.4	A×23.5	A×28.6	A×32.7	A×37.8	A×44	A×50.1	A×55.2	
800.5 ~ 1300	200.5~250	200.5	A×9.2	A×10.2	A×11.3	A×13.3	A×16.4	A×18.4	A×22.5	A×27.6	A×32.7	A×36.8	A×42.9	A×49	A×56.1	A×62.2		
1300.5 ~ 2500			A×11.3	A×12.3	A×13.3	A×16.4	A×18.4	A×21.5	A×26.6	A×30.6	A×34.7	A×38.8	A×44.9	A×51	A×56.1	A×62.2		
500.5 ~ 750			A×8.3	A×9.3	A×10.3	A×12.4	A×15.5	A×18.5	A×22.6	A×27.7	A×32.8	A×36.9	A×43	A×49.1	A×55.2	A×61.3	A×67.4	
750.5 ~ 1300			A×11.3	A×12.3	A×13.3	A×15.3	A×18.4	A×21.5	A×26.6	A×30.6	A×34.7	A×38.8	A×44.9	A×51	A×57.1	A×63.2	A×69.3	
1300.5 ~ 2500	A×12.3	A×13.3	A×15.3	A×16.4	A×18.4	A×22.5	A×28.6	A×34.7	A×38.8	A×44.9	A×51	A×57.1	A×63.2	A×69.3	A×75.4	A×81.5		
300.5 ~ 700	300.5~350	300.5	A×11.3	A×12.4	A×13.4	A×16.5	A×19.6	A×23.7	A×29.8	A×37	A×44.2	A×51.4	A×58.6	A×68.9	A×77.1	A×85.3		
700.5 ~ 1250			A×12.3	A×13.3	A×14.3	A×17.4	A×20.5	A×24.6	A×30.7	A×36.8	A×42.9	A×50.1	A×57.3	A×65.5	A×73.7	A×81.9	A×90.1	
1250.5 ~ 2500			A×13.3	A×15.3	A×15.3	A×17.4	A×21.5	A×25.5	A×31.7	A×37.8	A×44.9	A×53.1	A×60.2	A×69.4	A×77.5	A×86.7	A×94.9	
350.5 ~ 650			A×11.3	A×13.4	A×13.4	A×17.5	A×20.6	A×24.7	A×30.9	A×38	A×46.1	A×54.2	A×62.3	A×70.4	A×78.5	A×86.6	A×94.7	A×102.8
650.5 ~ 1200	350.5~400	350.5	A×13.3	A×15.3	A×15.3	A×18.4	A×23.5	A×27.6	A×34.7	A×40.8	A×49	A×56.1	A×66.3	A×74.4	A×84.5	A×93.8		
1200.5 ~ 2500			A×14															