


ブラインドジョイント概要

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

■ブラインドジョイントの特長

締結がフレームの内部でなされるので、美観に優れます。
また、コーナー内側の干渉が気になる場合やフレームの
溝にパネルをはめ込みたい場合に便利です。



■商品一覧表

商品名	タッピングジョイント	スクリュージョイント	センタージョイント	
製品写真				
特長	・タップ追加工が必要ありません。 ・最安価なブラインドジョイントです。	・フレート付きで、確実かつ安価に接続できます。	・幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。	
取付図				
材質 代表Type	SWCH-18A HTJ	鉄 HCJ	SCS13 HJM	
対応フレームNo. ページ数	5 6 8 P.686	5 6 8 8-45 P.686	5 6 8 8-45 P.688	
フレームに必要な 追加工ページ数	レンチ穴 P.785	タップ穴あけ・レンチ穴 P.783・785	M穴 P.792	
商品名	後入れダブルジョイント	シングルジョイント	先入れダブルジョイント	バラレルジョイント
製品写真				
特長	・2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントの中でも最も強固な締結ができます。	・追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。	・フレームの延長、プレートへの取り付けなど様々な用途で使用できるブラインドジョイントです。	・フレームを横に並べて接続ができます。
取付図				
材質 代表Type	SCS13・SUS304相当 HPJN	鉄 または SUS304 HSJ	SUS316相当・SUS304 HDJSN	SCS13・SUS304 HLJ
対応フレームNo. ページ数	5 6 8 8-45 P.690	6 8 8-45 P.687	6 8 8-45 P.689	5 6 8 P.690
フレームに必要な 追加工ページ数	M穴 P.792	レンチ穴・D穴 P.785・790	S穴 P.791	L穴 P.793

ブラインドジョイント部品

-タッピングジョイント/スクリュージョイント8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

○ 締結方法の詳細はP628・629をご覧ください。
この部品を使用する際に必要な追加工

レンチ穴追加工

タップ穴追加工



P785

P783

○ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames
○ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。




■特長: フレームへの追加工はレンチ穴のみ。最も安価にご利用頂けるブラインドジョイントです。締結には専用のトルクスピットが必要となります。

■タッピングジョイント






型式	No.	トルクスピット	対応フレーム (下穴径)	適正締付 トルク(最大)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HTJ	8	HTJXL40	Φ10.5	74N・m	58	53

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。
対応フレームNo.
8-4040* 8-4080 8-40120 8-40160 *曲面のあるHFSR8-4040はレンチ穴加工不可の為使用できません。



■特長: 単価173円からご用意。コストメリットに優れたブラインドジョイントです。フレームの回り止め機能つきです。

■スクリュージョイント





型式	No.	構成部品	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200	Order 注文例	型式
HCJ(三価クロメート)	8	①スクリューボルト M12	8	173	163	HTJ8

対応フレームNo.
8-4040* 8-4080 8-40120 8-40160 *曲面のあるHFSR8-4040はレンチ穴加工不可の為使用できません。

■特長: 追加工のご指定が不要なく、スクリュージョイントが使用できます。(相手側フレームにはレンチ穴が必要となります。)

■スクリュージョイント

組み込み済フレーム



型式	ジョイント部材 組み	L 指定0.5mm単位	フレーム	組み済みジョイント部品 個数	A	締結時に 必要なレンチ 300mm未満 300mm以上(円/m)	¥フレーム単価 300mm未満 300mm以上(円/m)	¥ジョイント 単価
JFSC 8-4040	L (左端面のみ) W (両側端面)	100~4000	HFS8-4040 (P657)	HCJ8	1 2	M12用 820 1,150	1,510 1,510	370 700

Alteration
追加工
① 本ページ掲載以外の追加工は適用できません。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
右端面タップ追加工	RTP	フレーム タップ 深さ	

右端面タップ追加工
① 左端面組み込み
タイプのみ適用

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
右端面レンチ穴追加工	RCH	フレーム H RCV	8-4040 20 8 120

右端面レンチ穴追加工
① 左端面組み込み
タイプのみ適用

