

シリコンゴムシート/高強度シリコンゴムシート

納期短縮

大口
対応
BIG ORDER材料屋
24
ウレタン・ゴム・スポンジ

◎カタログ規格外品はこちら P.131

■シリコンゴムは耐熱性・耐寒性、耐候性に優れ、食品衛生法厚生省85号にも適合している素材です。■高強度シリコンゴムとは機械的強度に劣るシリコンの3～5倍の引裂強さをもつシリコンです。

◎ゴムパッキング加工品は P.483参照、ゴムブロックは P.450参照



RoHS

A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
RBSM	RBSMA	RBSMF	RBSMFA	シリコンゴム(SI)	ショアA70	ライトグレー
RBAM	RBAMA	RBAMF	RBAMFA	シリコンゴム(SI)	ショアA50	乳白色
RBHSM	RBH SMA	RBHSMF	RBHSMFA	高強度シリコンゴム(SI)	ショアA50	アイボリー

◎シールの厚さは0.14～0.2mmです。

◎接着力データは P.466 (ADTS) 参照

◎シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。

◎特性 P.417

■精度基準

T公差		A・B公差	
T	公差	A・B	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5
1～3	±0.3	201～300	±1.0
5	±0.4	301～500	±1.5
10	±0.6		
15～30	±0.5～ ±2.0		

■高強度シリコンゴムの特長


通常のシリコンゴムよりも引裂強さが大変優れています。

引裂強さ比較 (N/mm)


シリコンゴム(ショアA70)	7
シリコンゴム(ショアA50)	10
高強度シリコンゴム(ショアA50)	32
ニトリルゴム(ショアA70)	20

◎JIS K6252

■A・B寸指定-標準タイプ



■A・B寸指定-穴加工付タイプ



◎シール付タイプT5以上は、自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

◎A・B寸公差が変更になりました。上記精度基準をご確認ください。

■正方形タイプ

型式	T	A 選択
Type	T	A
シール無	0.5	300
	*1	
	*2	
	*3	
RBSM	*5	500
RBAM	*10	
*RBHSM	15	
	20	
	30	

◎*RBHSM・RBH SMAのT寸は*のみ

■帯状タイプ

型式	T	A 選択
Type	T	A
シール無	0.5	3
	*1	5
	*2	10
	*3	20
RBSM	*5	30
RBAM	*10	40
*RBHSM	*5	50
*RBH SMA	*10	80
		100

◎*RBHSM・RBH SMAのT寸は*のみ

◎L寸は500mmになります。

■A・B寸指定-標準タイプ

型式	T	指定1mm単位
Type	T	A B
シール無	0.5	10～500 10～500
	*1	
	*2	
	*3	
	*5	
	*10	
RBSMF	15	
RBAMF	20	
*RBHSMF	30	
*RBH SMA		

◎*RBHSMF・RBH SMAのT寸は*のみ

◎A≧B≧T

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

型式		指定1mm単位 (A≧B≧T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
Type	呼び	A	B	F	G	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
シール無	1H	25～500	25～500	5～495 (1Hタイプ)	5～495 (1H・2H・3Hタイプ)	3	—
	*1					4	—
	*2					5	—
	*3					6	—
	*5					3 4	—
	*10					4 5 6 8	—
RBSMF	15			9～245 (3H・6Hタイプ)		4 5 6 8	—
RBAMF	20					4 5 6 8	—
*RBHSMF	30					4 5 6 8 10	—
*RBH SMA							

◎*RBHSMF・RBH SMAのT寸は*のみ

◎A≧B≧T

◎F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+5≦F≦A-d(d1)-5、

3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。

◎G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

Order
注文■正方形タイプ・帯状タイプ
型式 — A — B — F — G — ボルト呼び径

RBSMA15 — 300

■A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式 — A — B — F — G — ボルト呼び径

RBSMF10 — 110 — 65

RBHSMFA4H5 — 200 — 150 — F140 — G100 — N5

Delivery
出荷日

■正方形タイプ・帯状タイプ

■A・B寸指定タイプ

2 日目出荷

ストック A 翌日出荷

300円/1本

PM 6:00迄 P.128

◎3本以上で1明細行当たり一律810円



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1	2～9	10～19	20～49
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	+2日	+7日

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

◎この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。

(1円単位は切捨て)

(例) 型式 — A — B のとき (基準単価)×(素材係数) = 標準タイプ単価
RBSMFA10 — 100 — 100 1,500 × 1.3 = 1,950円

■正方形タイプ

型式		¥基準単価		
Type	T	A	300	500
シール無	0.5	1,630	2,870	
	1	1,910	2,960	
RBSM (×1.0)	2	2,130	3,280	
RBAM (×1.0)	3	2,440	4,420	
シール付	5	3,190	7,430	
RBSMA (×1.4)	10	4,340	8,600	
RBAMA (×1.4)	15	7,480	18,640	
() 素材係数	20	9,910	25,030	
	30	13,520	37,530	
シール無	1	2,260	5,960	
RBHSM (×1.0)	2	3,930	10,570	
シール付	3	5,730	15,530	
RBH SMA (×1.2)	5	9,470	25,790	
() 素材係数	10	18,800	51,450	



■A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式		¥基準単価						
Type	T	A	B					
			10～50	51～100	101～200	201～300	301～400	401～500
シール無 RBSMF (×1.0)	0.5	10～50	240	—	—	—	—	—
		51～100	270	370	—	—	—	—
		101～200	460	620	970	—	—	—
		201～300	530	710	1,130	1,940	—	—
		301～400	620	830	1,330	2,150	2,380	—
	1	401～500	650	870	1,440	2,340	2,720	2,610
		10～50	270	—	—	—	—	—
		51～100	300	400	—	—	—	—
		101～200	470	600	990	—	—	—
		201～300	540	690	1,160	2,140	—	—
シール付 RBAMF (×1.0)	2	301～400	620	790	1,360	2,360	2,630	—
		401～500	650	820	1,470	2,810	3,000	3,560
		10～50	470	—	—	—	—	—
		51～100	500	670	—	—	—	—
		101～200	540	690	1,160	—	—	—
	3	201～300	620	790	1,360	2,400	—	—
		301～400	650	820	1,470	2,910	3,560	—
		401～500	960	1,230	2,140	3,380	3,940	3,980
		10～50	500	—	—	—	—	—
		51～100	530	710	—	—	—	—
シール付 RBSMFA (×1.3)	5	101～200	650	820	1,470	—	—	—
		201～300	910	1,160	2,010	2,760	—	—
		301～400	960	1,230	2,140	3,450	4,140	—
		401～500	1,130	1,430	2,490	3,920	5,060	5,490
		10～50	630	—	—	—	—	—
	10	51～100	660	880	—	—	—	—
		101～200	910	1,160	2,010	—	—	—
		201～300	1,060	1,350	2,350	3,560	—	—
		301～400	1,220	1,540	2,700	4,110	5,550	—
		401～500	1,400	1,780	3,200	5,550	6,760	9,370
() 素材係数	15	10～50	1,090	—	—	—	—	—
		51～100	1,120	1,500	—	—	—	—
		101～200	1,220	1,540	2,700	—	—	—
		201～300	1,400	1,780	3,200	4,910	—	—
		301～400	1,670	2,110	3,790	5,350	9,000	—
	20	401～500	2,290	2,900	5,230	6,410	11,200	14,500
		10～50	1,270	—	—	—	—	—
		51～100	1,300	1,740	—	—	—	—
		101～200	1,640	2,070	5,080	—	—	—
		201～300	1,940	2,460	6,810	9,480	—	—
30	20	301～400	2,690	3,410	7,110	13,040	17,650	—
		401～500	3,270	4,140	8,620	17,650	21,530	24,770
		10～50	1,430	—	—	—	—	—
		51～100	1,460	1,950	—	—	—	—
		101～200	1,940	2,460	4,950	—	—	—
	30	201～300	2,690	3,410	7,110	12,640	—	—
		301～400	3,270	4,140	8,620	16,040	21,530	—
		401～500	4,810	6,080	11,830	20,030	26,230	31,580
		10～50	1,980	—	—	—	—	—
		51～100	2,010	2,690	—	—	—	—

■穴加工料金

穴加工付	ボルト呼び	(例)
Type	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
1H	100	150
2H	200	250
3H	300	350
4H	400	500
6H	600	750

(標準タイプ) + (穴加工) = (穴加工タイプ)
2,700 + 500 = 3,200円

	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
Alterations		
Code	XC	YC
Spec.	XC=指定1mm単位 ① $5 \leq XC \leq 486$ ② (2H・4Hタイプ) $d(d_1)/2 + 2.5 \leq XC \leq A - F - d(d_1)/2 - 2.5$ ③ (3H・6Hタイプ) $d(d_1)/2 + 2.5 \leq XC \leq A - 2F - d(d_1)/2 - 2.5$	YC=指定1mm単位 ① $5 \leq YC \leq 486$ ② $d(d_1)/2 + 2.5 \leq YC \leq B - G - d(d_1)/2 - 2.5$
¥/1Code	400	400

38
ウレタン・ゴム
スポンジ・フェルト