

防振ゲル・芯金ステンレス

一両端おねじ止めタイプ/おねじ・プレート止めタイプ/防振ゲルブシュ/シート/ゴム被覆タイプ

● CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

● CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

■ 防振体にシリコンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく、軽荷重・微振動の防振に効果的です。

■ 両端おねじ止めタイプ




RoHS


※締め込み時の回り止め防止用のスリ割加工付です。マイナスドライバー等でおさえてください。
● 超軽量タイプはスリ割加工なし

一超軽量タイプ

BGELA (標準タイプ)
SBGELA (下ねジョイントタイプ)
WBGELA (ジョイントタイプ)
TBGELA (上ねジョイントタイプ)





おねじ法選択





一軽量タイプ

BGELM (標準タイプ)
SBGELM (下ねジョイントタイプ)
WBGELM (ジョイントタイプ)



一中重荷重タイプ

BGELH (標準タイプ)
SBGELH (下ねジョイントタイプ)
WBGELH (ジョイントタイプ)
TBGELH (上ねジョイントタイプ)



■ 材質
本体: シリコン
取付部: SUS304相当
六角ナット: SUS304相当
スプリングワッシャ各2個: SUS304相当

タイプ	型式	No.	D1	D2	H1	H2	ℓ	ℓ1	M (並目)
超軽量	BGELA	006	18	12	13	9	15	10	4
	SBGELA	014	25	20	18	14	20	14	6
	WBGELA	030							
	TBGELA	050							
軽量	BGELM	070	30	24	22	18	18	14	6
	SBGELM	071※							8
	WBGELM	100							6
	TBGELM	101※							8
中重荷重	BGELH	150	35	28	25	21	17	12	6
	SBGELH	151※							8

タイプ	型式	No.	使用荷重 N[kgf]	ばね定数 N/mm[kgf/mm]±20%	アスカ-C 針入度	使用周波数 Hz	本体の色	¥基準単価
超軽量	BGELA	006	4.9~7.84[0.5~0.8]	6.17[0.63]	64.7	23~	①乳白色	1,620
	SBGELA	014	7.84~19.6[0.8~2.0]	9.31[0.95]	60.7	20~	②乳白色	1,900
	WBGELA	030	19.6~34.3[2.0~3.5]	13.13[1.34]	19.7	17~	③乳白色	
	TBGELA	050	34.3~63.7[3.5~5.5]	21.75[2.22]	29.8	16~	④薄緑色	
軽量	BGELM	070	63.7~88.2[5.5~8.5]	33.71[3.44]	38.0	16~	⑤薄橙色	2,140
	SBGELM	071※					⑥薄青色	
	WBGELM	100	88.2~122.5[8.5~12.5]	46.74[4.77]	44.3	16~	⑦乳白色	
	TBGELM	101※						
中重荷重	BGELH	150	122.5~245.1[12.5~25.0]	56.2[5.74]	52.5	14~		2,800
	SBGELH	151※						

● 硬度: 記載の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。 ● 針入度: JIS K2207・アスカ-C: JIS S6050 P419参照 kgf=N×0.101972
● ※No.071、101、151はBGELM、BGELHのみ選択可能です。


■ 防振体にシリコンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

■ おねじ・プレート止めタイプ



RoHS

BGELP



※締め込み時の回り止め防止用のスリ割加工付です。マイナスドライバー等でおさえてください。
● No.006・014はスリ割加工なし

■ 材質
本体: シリコン
取付部: SUS304相当
六角ナット: SUS304相当
スプリングワッシャ各1個: SUS304相当

型式		D ₁	D ₂	H ₁	H ₂	t	ℓ	M (並目)	W ₁ ×W ₂	h	P
Type	No.										
BGELP	006	12	18	12	11	2	15	4	40×24	φ4	30
	014	20	25	17	16	2	20	6	52×32	φ6	40
	020										
	050	24	30	22	21	2	18	6	60×36	4.2×6長穴	46
	100										

型式		使用荷重 N(kgf)	ばね定数 N/mm(kgf/mm) ±20%	硬度 アスカC 計入度	使用周波数 Hz	本体の色	基準単価
Type	No.						
BGELP	006	0.49～7.84(0.50～0.80)	6.17(0.63)	—	64.7	23～	1乳白色 1,870
	014	7.84～19.60(0.80～2.00)	9.31(0.95)	—	60.7	20～	2乳白色 2,120
	020	12.25～31.85(1.25～3.25)	10.68(1.09)	—	44.0	22～	3薄緑色
	050	31.85～73.50(3.25～7.50)	20.67(2.11)	25.3	—	19～	4薄橙色 2,140
	100	73.50～122.50(7.50～12.50)	40.18(4.10)	44.5	—	17～	5薄青色