


ベアリングホルダセット 外輪固定タイプ概要

ベアリングホルダセット外輪固定タイプ

■特長

- ・ベアリングホルダセット外輪固定タイプはベアリング外輪がスラスト方向に動かないよう外輪固定カバーを標準装備したベアリングホルダセットです。

■構造図




■用途


- ・高荷重、高回転などの比較的の負荷の大きい回転軸の保持に適しています。
(ただし、スラスト荷重成分を受ける用途ではP1015~1020掲載の
アンギュラベアリングホルダセットを御検討ください)

■使用例


使用例①(標準タイプ)



使用例②(インロータイプ)



■外輪固定カバー詳細図



ベアリング品番	③外輪固定カバー							④ボルト
	D	D ₁	d	t ₁	t ₂	p.c.d.	d ₃	
6902ZZ	28	43	25	6	8	35	6.5	M3-8
6002ZZ	32	48	28			40	6.5	M4-10
6903ZZ	30	43	27			35	6.5	M4-10
6003ZZ	35	48	31			40	6.5	M5-12
6904ZZ	37	53	34	7	9	43	8	M5-12
6004ZZ	42	58	36			48	8	M6-12
6005ZZ	47	63	41	8	10	53	8	M6-12
6006ZZ	55	78	48			64	9.5	M7-12
6007ZZ	62	84	55	9	11	72	9.5	M7-12
6008ZZ	68	92	60			78	11	M8-12

ベアリングホルダセット

-外輪固定タイプ-

カタログ規格外品はこちら P137

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder



Type	①ベアリング	②ホルダ	③外輪固定カバー	④外輪固定カバー用取付ボルト	
	■材質	■材質	■表面処理	■材質	■表面処理
GBGCB	SUJ2	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	SCM435	四三酸化鉄皮膜
GBGC			無電解ニッケルメッキ	SUS304	-

