

## 軸付パイプローラ



-ストレート・両端めねじ・両端止め輪溝付タイプ(L=100~800)-

価格改訂



## 精密ローラ

■特長：軸が接合済ですので、納入後すぐにご使用いただけます。



Rohs10

焼きばねの為、端部は茶色に変色します。

Type	D	d <sub>g6</sub> 選択	L 指定10mm単位	E + F 指定1mm単位	M(並目)・N(並目) 選択	P + S 指定1mm単位	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	B	t許容差	d <sub>2</sub> 許容差	適用止め輪
ROLJ	50	15	100~800	5~45	5 6	40 43 25	40	43	25	1.15	14.3 -0.11	JIS C型15
		20		5~60	5 6 8 10 12					1.35	19	JIS C型20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16					1.35	23.9	JIS C型25
	60	20		5~60	5 6 8 10 12		49.5	53	30	1.35	19	JIS C型20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16		49.5	53	30	1.35	23.9	JIS C型25
		30		5~90	8 10 12 16 20		49.5	53	30	1.35	28.6	JIS C型30
	80	25		5~75	5 6 8 10 12 16		68.6	72	40	1.35	23.9	JIS C型25
		30		5~90	8 10 12 16 20		68.6	72	40	1.65	28.6	JIS C型30
		35		5~100	8 10 12 16 20 24		68.6	72	40	1.65	33 -0.25	JIS C型35

Order  
注文例  
(ストレート) ROLJ60 - 20 - 590 - E30 - F30  
(両端めねじ) ROLJM80 - 30 - 720 - E20 - 20 - M12 - N12  
(両端止め輪溝付) ROLJT50 - 25 - 800 - E40 - F42 - P15 - S35

Delivery  
出荷日 8 日目出荷

Price  
価格

## ■ストレート

Type	D	¥基準単価
ROLJ	50	8,830 9,360 9,880 10,410 11,740 12,550 13,340 14,140 15,200 16,270 17,610 18,670 19,740 20,800
	60	10,270 10,860 11,440 12,020 13,410 14,260 15,110 15,970 17,080 18,200 19,860 20,980 22,100 23,220
	80	12,370 13,060 13,750 14,440 15,930 16,900 17,850 18,820 20,040 21,530 23,300 24,520 25,760 26,980

## ■両端めねじ

Type	D	¥基準単価
ROLJM	50	11,710 12,370 13,030 13,690 15,360 16,360 17,350 18,350 19,680 21,020 22,680 24,020 25,350 26,680
	60	13,520 14,250 14,980 15,700 17,440 18,500 19,570 20,630 22,030 23,430 25,500 26,900 28,300 29,700
	80	16,140 17,000 17,870 18,730 20,600 21,800 22,990 24,190 25,730 27,600 29,800 31,330 32,870 34,400

## ■両端止め輪溝付

Type	D	¥基準単価
ROLJT	50	11,370 12,030 12,700 13,360 15,030 16,020 17,020 18,020 19,350 20,680 22,350 23,680 25,010 26,350
	60	13,180 13,910 14,640 15,370 17,100 19,230 20,300 21,700 23,100 25,170 26,560 27,960 29,360
	80	15,800 16,670 17,530 18,390 20,260 21,460 22,660 23,860 25,390 27,260 29,460 31,000 32,530 34,060


## 精密ローラ

■特長：外径公差、幾何公差がよいローラです。精度が必要な搬送で使用下さい。

## ■ペアリング付タイプ



Type	材質	表面処理	外径公差	円周振れ	直角度	真円度
RORSPM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	h7	5/100	0.1	5/100
RORSPA	アルミ合金	白アルマイト				




※L寸600、700は直角度0.1になります。

Type	d	L選択		使用ペアリング	d <sub>1</sub> S45C相当	d <sub>1</sub> アルミ合金	D <sub>1</sub>	B
		S45C相当	アルミ					
RORSPM RORSPA	30	0 -0.021	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	15.8	15	22	7
	40	0 -0.025	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	21	22	28	8
	50	0 -0.025	100 150 200 300 400 500	100 150 200 300 400 500	30	27	35	11
	60	0 -0.030	20 30 400 500 600 700	20 30 400 500 600 700	35	32	37	9
	80	0 -0.030	30 50	30 50	49	41	62	16
							62	14

Order  
注文例  
RORSPM50 - 12 - L300

Delivery  
出荷日 5 日目出荷

ストーク B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P134



Order  
注文例  
RORSPA30 - 10 - LC413

Delivery  
出荷日 5 日目出荷

ストーク B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P134

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分 標準対応 個別対応

数量区分 小口 大口 大口

数量 1~9 10~15 16~

値引率 基準単価 5% 10% 30% 40% お見積り

出荷日 通常 +7日 +13日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■S45C相当

¥基準単価

D L100 L150 L200 L300 L400 L500

30 1,620 1,810 2,140 2,700 3,710 4,520

40 2,200 2,650 3,150 4,060 5,320 6,290

50 2,590 3,190 3,800 4,900 6,740 8,320

60 3,350 4,180 5,000 6,540 9,000 11,090

80 5,450 6,700 7,640 9,740 12,790 15,240

■アルミ

¥基準単価

D L100 L150 L200 L300 L400 L500 L600 L700

30 2,090 2,270 2,750 3,860 5,280 6,590 —

40 2,180 2,440 2,900 4,010 5,360 7,740 —

50 2,980 3,540 4,130 5,420 7,160 8,940 11,090 12,440

60 3,580 4,350 5,120 6,730 8,980 10,900 13,850 15,650

80 5,530 7,620 8,960 11,460 15,120 18,010 20,880 23,740

Spec.	L寸変更		
	LC1	LC2	LC3
Alteration 追加工	LC151 (LをLC1に変更)	LC2	LC3
	LC = 指定1mm単位		
	①S45C相当・アルミφ30、40 50≤LC≤490		
	②アルミφ50、60、80 50≤LC≤690		
Code	LC		
¥/1Code	200		