



CADデータフォルダ名：16_Rollers

■特長：様々なレールやワークのガイドに使用できます。60度＝ワイヤー・90度＝チャンネル・シーブ＝線材

Type		本体材質	表面処理	材質		軸受精度 JIS B1514 0級
60度：ワイヤー用	90度：チャンネル用			止め輪	ベアリング	
VMRN	VMQN	S45C相当	—	ばね用鋼	スチール	
VMRB	VMQB		四三酸化鉄皮膜			
VMRG	VMQG		無電解ニッケルメッキ			
VMRA	—		アルミ合金			
VMRP	—	ポリアセタール	白アルマイト	ステンレス	スチール	
VMRM	—	導電性MCナイロン	—	—		
—	—	MCナイロン	—	ばね用鋼		

6.3 / (1.6 /)

ワイヤー用タイプ 60°

チャンネル用タイプ 90°

シーブ(線材用)タイプ 40°

ベアリングの詳細寸法はP1025をご参照ください。

型式		Z溝深さ		D		d	P	dh	T	S	B	r	適用線材径	使用ベアリング
Type		60度・シーブ	90度											
ワイヤー用タイプ VMRN VMRB VMRG VMRA VMRP VMRM	チャンネル用タイプ VMQN VMQB VMQG	シーブ(線材用)タイプ SMRN	4	(20)	3	3	10	8	10	3	4	—	—	623ZZ
				(30)	—	5	16	13	—	2.5	5	—	—	625ZZ
				40	—	6	19	16	12	3	6	—	—	626ZZ
				30	—	6	19	16	12	—	6	—	—	626ZZ
			5	40	—	8	24	21	14	—	8	—	—	628ZZ
				(40)	—	8	24	21	—	—	—	—	—	628ZZ
				(50)	—	10	26	23	14	3	8	—	—	6000ZZ
				*50	—	10	26	23	14	3	8	2.2	4	6000ZZ
			10	60	—	10	26	23	16	4	8	3.3	6	6000ZZ
				*60	—	10	26	23	18	5	8	4.4	8	
				60	—	10	26	23	16	4	8	—	—	
				(60)	—	10	26	23	16	4	8	—	—	
			11	*60	—	12	28	25	20	6	8	5.5	10	6001ZZ
				(100)	—	12	28	25	20	6	8	—	—	
				6	—	12	28	25	16	4	8	—	—	
				6	—	12	28	25	16	4	8	—	—	

Order 注文例

型式 溝深さZ

VMRA40 5

SMRN50 9

VMQN40 5

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

●VMRA VMRB VMRG VMRN VMQN VMQB VMQG

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~

値引率 基準単価 5% 10% 18% 18% お見積り

出荷日 通常 +9日

●VMRP VMRM SMRN

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~

値引率 基準単価 5% 10% 18% 18% お見積り

出荷日 通常 +9日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	Z溝深さ		¥基準単価					
	60度 シーブ	90度	ワイヤー用タイプ				チャンネル用タイプ	シーブタイプ
			VMRN ^(×1.0) VMRB ^(×1.1) VMRG ^(×1.2)	VMRA	VMRP	VMRM	VMQN ^(×1.0) VMQB ^(×1.1) VMQG ^(×1.2)	SMRN
20	4	3	1,100	1,280	1,140	1,460	1,100	—
30			930	1,130	1,010	1,610	930	—
40			1,370	1,590	1,490	2,190	—	—
30	5	—	950	1,150	1,040	1,720	—	—
40			1,410	1,630	1,550	2,330	—	—
40			1,410	1,630	1,550	2,330	1,410	—
50	7	5	1,640	1,890	1,830	2,760	1,640	—
50			1,640	1,890	1,830	2,760	—	1,300
60			1,890	2,190	2,160	3,530	—	—
60	10	—	—	—	—	—	—	1,690
60	10A		—	—	—	—	—	1,690
60	11		1,920	2,220	2,200	3,740	1,920	1,850
100		6	2,880	3,440	3,610	6,070	2,880	—

●VMRB・VMQBは係数(×1.1)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。またVMRG・VMQGは係数(×1.2)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。(1円単位は切り捨て)



CADデータフォルダ名：16_Rollers

Type		本体材質	表面処理	材質		軸受精度 JIS B1514 0級
フラットタイプ	両フランジタイプ			止め輪	ベアリング	
FTMRN	HMRN	S45C相当	—	ばね用鋼	スチール	
FTMRB	—		四三酸化鉄皮膜			
FTMRG	—		無電解ニッケルメッキ			
FTMRA	HMRA		アルミ合金			
FTMRP	HMRP	ポリアセタール	白アルマイト	ステンレス		

6.3 / (1.6 /)

フラットタイプ

両フランジタイプ

テーパタイプ

ベアリングの詳細寸法はP1025をご参照ください。

型式	Type	D	V溝幅	F指定0.5mm単位	Z指定0.5mm単位	d	P	dh	T	S	B	使用ベアリング
フラットタイプ FTMRN FTMRB FTMRG FTMRA FTMRP	両フランジ HMRN HMRA HMRP	15	4	0.5~2.0	—	3	10	8	9	2.5	4	623ZZ
						4	13	11	10		5	624ZZ
						5	16	13	—		—	625ZZ
						6	19	16	12		3	626ZZ
		20	5	0.5~2.0	0.5~3.0	4	13	11	10	2.5	5	624ZZ
						5	16	13	—		—	625ZZ
						6	19	16	11		6	626ZZ
						8	24	21	14		3	628ZZ
		30	6	0.5~2.0	0.5~3.0	5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
						6	19	16	11		6	626ZZ
						8	24	21	14		3	628ZZ
						10	26	23	14		3	628ZZ
		40	8	0.5~2.0	0.5~3.0	6	19	16	11	2.5	6	626ZZ
						8	24	21	14		3	628ZZ
						10	26	23	14		3	628ZZ
						12	28	25	16		4	6001ZZ

Order 注文例

型式 溝深さV F Z

FTMRN40 4 F0.5 Z3.0

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~


値引率 基準単価 5% 10% 18% 18% お見積り

出荷日 通常 +9日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	V 溝幅	¥基準単価						
		フラットタイプ			両フランジタイプ			テーパタイプ
		FTMRN FTMRB FTMRG (×1.0) (×1.1) (×1.2)	FTMRA	FTMRP	HMRN	HMRA	HMRP	TMRN
15	4	—	—	—	1,150	1,330	1,180	—
20		—	—	—	1,100	1,290	1,140	
30		930	1,120	1,010	980	1,190	1,060	
20	5	—	—	—	1,100	1,290	1,140	1,100
30		—	—	—	1,180	1,390	1,260	
40		1,370	1,590	1,510	1,430	1,660	1,560	
30	6	—	—	—	1,180	1,390	1,260	1,180
40		—	—	—	1,430	1,660	1,560	
50		1,600	1,850	1,790	1,750	2,010	1,960	
40	8	—	—	—	1,460	1,690	1,590	1,330
50		—	—	—	1,940	2,210	2,150	1,760
60		1,850	2,130	2,110	2,010	2,320	2,300	1,830
100		2,810	3,360	3,340	—	—	—	—

●FTMRBは係数(×1.1)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。またFTMRGは係数(×1.2)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。(1円単位は切り捨て)



溝型鋼と組み合わせた使用に適しています。例)昇降機のガイド等